



すごい楽ですね。
弾かないで食いつく感じ。

3M™ キュービトロン™ II オフセット砥石 PN85938を使うと、とにかく作業が楽ですね。ワークに当てても砥石が弾かず、食いつく感じがする。そうやって最初がっつり食い込ませたら、その後はサンダーの重さだけで進んでいく。

厚いビードでも作業がスムーズですね。スピードも速い。他の製品の2倍くらいに感じます。

小さくなくてもスピードが変わらないのも驚きでした。削るスピードが遅いと、作業を早く終わらせなきゃって焦ってくる。昔は刃が入ってしまって、深傷になったり、仕上がりがごぼこりになったり。結局手直しが必要になって、余計時間がかかってしまっていました。

3M™ キュービトロン™ II オフセット砥石 PN85938だと、刃を入れなくてもよく削るので、手直しがいらなくて仕上げになるんだよね。ミスや手直しが減るから、仕事が早く終わる。

結果的にストレスも減ってます(笑)。

佐藤 大道

Hiromichi Sato

株式会社 ナガセ

山形県 山形市富神台10 番地
TEL : 023-645-5211 (代表)
FAX : 023-642-2647

砥粒の性能が良いから食いつきが良い
グラインダーの重さで削れる

※セールスポイントです！



Tools



3M™ キュービトロン™ II
オフセット砥石 PN85938
(外径:100mm、厚み:4.2mm)

グレード	: 36+
結合度	: S
砥粒の種類	: 精密成型砥粒
最高使用回転数	: 13,750 r.p.m. (72m/s)
推奨材質	: 普通鋼、ステンレス

ここがポイント

トータルコスト低減+作業効率の向上をサポート!

効率的で長寿命 : 寿命は従来砥石製品の約5~7倍。*

早い研磨スピード : スピードは従来砥石製品の約1.5~2倍。*

※上記数値は3M社実験値となります。