



なるべく交換したくない人にはこの寿命は嬉しいと思いますよ。

“交換頻度が少なくなった!”と喜びの声”

米満 卓哉

Takuya Yonemitsu

有限会社クリタック

板金工場 〒818-0003 福岡県筑紫野市山家2106-1
Tel :092-555-8726 Fax :092-555-8728

本店 〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈209-1
Tel/Fax :0948-57-3593



3M™ キュービトン™ II フラップディスク 967A (以下キュービトン™ II フラップディスク) は寿命の長さが気に入ってます。交換頻度が減りましたよ。それでも、以前使っていた砥石が一番寿命が長かったんです。その砥石より安いものはその分持ちが悪くて。なるべく交換したくない人にはこの寿命は嬉しいと思いますよ。基材の寿命も長いと思いま

す。他社のフラップディスクだと使っているうちに基材のペーパーがぼろぼろになって、埃みたいに舞うんです。それが目に入るとすごく痛いんですよ。でも キュービトン™ II フラップディスクならそれがほとんどない。基材がしっかりしてるんですね。かと言って、硬すぎるってこともないですよ。丁度良い硬さで、束ねの幅も狭いから、狙ったところだけ削れる。

速く削れて、ワークに余計な熱を与えないところも気に入ってます。仕上がりが綺麗でも研削力が低いと、ステンレスが熱を持って、冷えた時にそこからひびが入ってしまう。そうすると溶接からやり直しです。やり直してすごい無駄なんですよ。材料も勿体ないし、時間も勿体ないし。何度も溶接と研削をすると、ステンレスがぼこぼこになって、商品としてモノにならなくなってしまふ。早く仕事が終わるのは、自分が楽っていうのも、もちろんあるけど、製品にとつ



ても良いことなんですよ。周りから、3M の製品高いでしょうって、言われることがありますよ。そしたら「高いけど、その分良いです」って答えています。



※セールスポイントです

早く仕上がることは、製品にとっても、作業の方にとってもいいこと

Tools

ここがポイント

フラップディスク専用の原反を採用

使用するにつれ、基材全体が摩耗し、自生が進むので砥粒が次々と出てきます。目詰まりしにくく、快適な使い心地です。



3M™ キュービトン™ II
フラップディスク 967A
(外径:102mm、内径:15mm)
グレード :40+, 60+, 80+
最高使用回転数 :13,000r.p.m. (69m/s)