

Divisione Automotive Aftermarket

3M™ Rivestimento spray anti-graffio, nero, 08877

1) Part Number

08877 (spray 500 ml)

2) Descrizione e usi finali

08877 di 3M è un rivestimento gommato nero spray che offrono protezione da graffi, intemperie e corrosione. Si asciuga velocemente e provvede una rifinitura ruvida bella da vedere.

Caratteristiche principali:

- Spray semplice da applicare
- Asciugatura rapida
- Applicazione molto veloce
- Eccellente resistenza a graffi, intemperie e acqua
- Ottima aderenza alle superfici verniciate
- Flessibile

Nota: viene fornito anche un tubo corrugato per l'applicazione su aree difficili da raggiungere.

Utilizzi finali:

Lo spray 3M 08877 può essere utilizzato per applicazioni di rivestimento o successive alla riparazione quando il rivestimento originale è danneggiato. È stato progettato per ripristinare le finiture leggermente ruvide sui pezzi seguenti:

- Sottoscocca
- Passaruota
- Pannelli delle fiancate
- Sottoparaurti anteriori/posteriori
- Soglie laterali
- Parti inferiori dei parafanghi

3) Proprietà fisiche

Base	Gomma / resina senza asbesto
Solvente	Alifatico / Aromatico
Propellente	Propano
Intervallo di temperature di esercizio	Da -20 °C a +90°C
VOC	472.7 g/l
Condizioni di conservazione	Luogo fresco e asciutto. I risultati migliori si ottengono quando il materiale viene conservato e applicato a temperatura ambiente, da 15 °C a 30 °C. La temperatura di conservazione non deve essere maggiore di 50 °C.
Durata di conservazione	18 mesi dalla data di fabbricazione in condizioni di conservazione normali. Fai riferimento al numero di lotto e alla data di scadenza specificati sulla lattina.

4) Istruzioni per l'uso**1. Preparazione :**

Tutte le superfici da rivestire devono essere asciutte e prive di polvere, olio, grasso e così via. Il metallo nudo deve essere trattato con un primer appropriato.

ATTENZIONE: Prima dell'uso bisogna sempre agitare bene la lattina per almeno un minuto fino a udire che la sfera dell'agitatore si muove liberamente. Agita la lattina spesso anche durante l'uso.

2. Metodo di applicazione :

- - Spruzza il materiale tenendo la lattina in verticale a una distanza di 25-30 cm e spostandola velocemente da un lato all'altro. Rilascia l'ugello alla fine di ogni passaggio.
- - Applica uniformemente in 2-3 strati per creare un rivestimento spesso, lasciando asciugare per 30-45 secondi tra uno strato e il successivo.
- - Il rivestimento si asciugherà producendo una finitura ruvida bella da vedere.

***Nota:** utilizza il tubo corrugato in dotazione per l'applicazione sulle aree più impegnative.*

Questo materiale resta flessibile e non è possibile verniciarlo.

ATTENZIONE: Al termine dell'applicazione, pulisci la valvola capovolgendo la lattina e premendo il pulsante fino a liberare l'ugello.

5) Conservazione

Attenzione: Contenitore pressurizzato. Proteggi il contenitore dalla luce solare e non esporlo a temperature maggiori di 50 °C. Non forare o bruciare il contenitore, neanche a fine utilizzo. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti.

6) Sicurezza

Fai riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto tossicologico 3M locale.

Il rivestimento spray antigraffio 3M nero è stato progettato ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le affermazioni, le informazioni di natura tecnica e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili, anche se la loro completezza assoluta non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che sia idoneo per l'applicazione prevista. Tutti gli aspetti di affidabilità correlati a questo prodotto sono regolati dalle condizioni di vendita, subordinate alla legge in vigore laddove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

Automotive Aftermarket
3M United Kingdom PLC
Telefono: 0161 237 6391
Fax: 0161 237 5911

aadenquiries.uk@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk