

3M Science.
Applied to Life.™*

**3M™ Perfect-It™
Fast Cut Plus Extreme.**
Pour une finition parfaite.
Plus rapide et efficace,
pour tous les types de surfaces.



* 3M Science. Au service de la Vie.

Nouvelle génération de liquide de polissage : 3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme

3M Perfect-it Fast Cut Plus Extreme est le nouveau liquide de polissage bouchon vert avec une formulation améliorée. Le temps nécessaire pour remonter les rayures de ponçage est de ce fait réduit de 25 %.

C'est un gain de temps et de productivité pour les peintres et ce nouveau produit permet d'obtenir une finition optimale, sans rayure.

L'amélioration du pouvoir abrasif de ce nouveau liquide est combinée à une excellente brillance procurant ainsi un liquide de polissage compatible à une large gamme d'utilisations.

Le panel de clients ayant testés le produit confirme d'excellents résultats après l'utilisation des disques 3M™ Trizact™ 3000 ou 6000.

Les peintres ont noté également une très bonne facilité à remonter les rayures de ponçage générées, par exemple, par de l'abrasif 260L P1200 et P1500.

Enfin, gain de temps et de productivité sont au rendez vous.

Le nouveau liquide 3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme s'utilise avec le système 3M™ Quick Connect™ ou les mousses 3M™ Hookit™ pour une efficacité maximale.

Comparatif réalisé avec 3 bidons de 1 Litre



Il existe par ailleurs des mousses 3M Quick Connect vertes plates pour une productivité maximale, ou des mousses 3M Quick Connect vertes alvéolées pour réduire l'échauffement de la surface.

- Réduit les rayures de ponçage plus rapidement
- Résultat optimal quel que soit le type de peinture
- Eclaboussure minimale
- Brillant supérieur obtenu plus vite

Utilisez le liquide de lustrage 3M™ Perfect-it™ Extrafine Plus en association avec la mousse jaune comme deuxième étape afin d'obtenir une profondeur de brillance accrue.

Enfin, pour les teintes plus foncées telles que le noir ou le bleu foncé, utilisez le liquide 3M™ Perfect-it™ Ultrafina et la mousse bleue pour supprimer les hologrammes et ainsi obtenir une finition irréprochable.




3M™ Quick Connect™

Bénéfices du système



Construction des mousses



Gain de productivité grâce au système 3M™ Quick Connect™ qui permet l'usage de mousses double face.

Le système 3M™ Perfect-it™ III Quick Connect™ se compose d'un adaptateur unique et d'une gamme de mousses double face en 150 mm et 216 mm de diamètre.

- ▶ Permet un changement de mousse facile et rapide
- ▶ Assure un centrage parfait de toutes les mousses double face 3M™ pour prévenir les vibrations et offrir un meilleur confort de travail
- ▶ Adaptateurs disponibles pour les machines pneumatiques et électriques
- ▶ Pour les grandes surfaces, optimisation de la productivité, grâce aux mousses 216 mm



Format	Description	Packaging	Code commande
14 mm	Adaptateur 3M Quick Connect électrique	1	33271
5/8	Adaptateur 3M Quick Connect pneumatique	1	Q05752
150 mm	Mousse verte double face 3M Quick Connect	1	50878
150 mm	Mousse verte double face, 3M Quick Connect, alvéolée	1	50962
216 mm	Mousse verte double face, 3M Quick Connect, alvéolée	1	50874
150 mm	Mousse jaune double face, 3M Quick Connect, alvéolée	1	50879
216 mm	Mousse jaune double face, 3M Quick Connect, alvéolée	1	50875
150 mm	Mousse bleue double face, 3M Quick Connect, alvéolée	1	50880
216 mm	Mousse bleu double face, 3M Quick Connect, alvéolée	1	50708

Guide d'application petites surfaces

Rectification de grains

Smart repair

Ponçage manuel

Ø 32 mm



Bloc
réf. 33909
Pastille P2000
réf. 33895

62 x 115 mm



Cale
réf. 33911
Feuille P3000
réf. 33903

Kit 5 grains
4 accessoires
3 dimensions
réf. 33888



Ponçage machine

Ø 32 mm
Stikit



Machine pneumatique
réf. 28737




Pastille P3000
réf. 50079

Ø 75 mm
Hookit



Machine pneumatique
Festool* LEX 3 77 2,5
Disque 260L P1500
réf. 51267



3M™ Trizact™
3000
réf. 50415
Optionnel
3M™ Trizact™ 6000
réf. 51131

Avec lustreuse Double Action Festool Rotex 90



Polissage



Fast Cut Plus
Extreme
1 kilo
réf. 51815



Ø 75 mm
3M™ Hookit™
Mousse alvéolée
réf. 50499

Lustrage



Extra Fine Plus
réf. 80349



Ø 75 mm
3M™ Hookit™
Mousse alvéolée
réf. 50536


Guide d'application grande surface

Rectification vernis



Ø 150 mm
Interface
5 mm : **réf. 51126**
260L P1500
15 trous : **réf. 51154**
17 trous: **réf. 34784**

Réduction des rayures



Ø 150 mm (humide)
3M™ Trizact™ 3000
réf. 50414
3M™ Trizact™ 6000 (humide)
réf. 51130

Avec lustreuse Rotative Festool Shinex RAP-150-14

Adaptateur 3M Quick Connect
pour mousses double faces
150 mm et 216 mm
Electrique M14 **réf. 33271**
Pneumatique 5/8 **réf. Q05752**



Plateaux de polissage
Filetage électrique M14
pour mousses
3M Hookit 150 mm
réf. Q09552



Polissage

Ø 150 mm
Mousse verte
double face,
alvéolée
3M Quick Connect
réf. 50962



Ø 150 mm
3M™ Hookit™
Mousse plate
réf. 50487

Fast Cut Plus
Extreme
réf. 51815



Lustrage

Ø 216 mm
Mousse jaune
double face,
alvéolée
3M Quick Connect
réf. 50875



Ø 150 mm
3M™ Hookit™
Mousse alvéolée
réf. 50488


Extra Fine Plus
réf. 80349



Si couleur foncée, pour enlever les hologrammes

Anti-hologramme

Ø 216 mm
Mousse bleu
double face,
alvéolée
3M Quick Connect
réf. 50708



Ø 150 mm
3M™ Hookit™
Mousse alvéolée
réf. 50388

Ultra Fine SE
réf. 50383



Abrasifs	Format	Description	Fixation	Packaging	Part Number
Abrasifs pour les petites surfaces	diam. 32 mm	Bloc 3M Finesse-it	3M Stikit	Carton de 10 blocs	50199
	diam. 32 mm	Disque micro-abrasif 268L 3M Finesse-it P1500	3M Stikit	Boîte de 100 disques	D2002
	diam. 32 mm	Disque micro-abrasif 268L 3M Finesse-it 9 microns	3M Stikit	Boîte de 100 disques	Q00127
	diam. 32 mm	Disque sur film polyester 446A 3M Trizact P3000	3M Stikit	Boîte de 100 disques	50079
	diam. 32 mm	Bloc cylindrique		Carton de 20 blocs	33909
	diam. 32 mm	Plaquette de 6 pastilles abrasives P1500	3M Stikit	Boîte de 10 plaquettes	33892
	diam. 32 mm	Plaquette de 6 pastilles abrasives P2000	3M Stikit	Boîte de 10 plaquettes	33895
	diam. 32 mm	Mini ponceuse orbitale		1 ponceuse	P28737
	diam. 25 mm	Plateau pour 3M Roloc+	3M Roloc	Carton de 5 plateaux	Q09884
	diam. 32 mm	Plaquette de 6 pastilles abrasives P2500	3M Stikit	Boîte de 10 plaquettes	33898
	diam. 32 mm	Plaquette de 6 pastilles abrasives P3000	3M Stikit	Boîte de 10 plaquettes	33901
	62 x 115 mm	Cale en mousse souple	3M Stikit	Carton de 20 cales	33911
	62 x 115 mm	Cale rigide	3M Stikit	Carton de 20 cales	33912
	62 x 115 mm	Coupe abrasive P1500	3M Stikit	Boîte de 15 coupes	33894
	62 x 115 mm	Coupe abrasive P2000	3M Stikit	Boîte de 15 coupes	33897
	62 x 115 mm	Coupe abrasive P2500	3M Stikit	Boîte de 15 coupes	33900
	62 x 115 mm	Coupe abrasive P3000	3M Stikit	Boîte de 15 coupes	33903
	diam. 75 mm	Plateau jeune 5/16	3M Hookit	Carton de 5 plateaux	Q02700
	diam. 75 mm	Interface souple	3M Hookit	Carton de 10 interfaces	Q05771
	diam. 75 mm	Disque 260L++ 3 trous P1200	3M Hookit	Boîte de 50 disques	51266
	diam. 75 mm	Disque 260L++ 3 trous P1500	3M Hookit	Boîte de 50 disques	51267
	diam. 75 mm	Disque sur mousse 443SA 3M Trizact P1000	3M Hookit	Boîte de 15 disques	50413
	diam. 75 mm	Disque sur mousse 443SA 3M Trizact P3000	3M Hookit	Boîte de 15 disques	50415
diam. 75 mm	Disque sur mousse 443SA 3M Trizact P6000	3M Hookit	Boîte de 15 disques	51131	
Abrasifs pour les grandes surfaces	70 x 117 mm	Cale essorage WetOrDry		Carton de 50 cales	Q05517
	70 x 135 mm	Bloc caoutchouc		Carton de 6 blocs	Q05519
	138 x 230 mm	Feuille abrasive 3M Perfect-it 401Q P1500		Boîte de 50 feuilles	E02048
	138 x 230 mm	Feuille abrasive 3M Perfect-it 401Q P2000		Boîte de 50 feuilles	E02049
	diam. 150 mm	Plateau universel multitrous standard 5/16 ou M8	3M Hookit	Carton de 5 plateaux	51122/3
	diam. 150 mm	Interface universelle multitrous souple 5mm	3M Hookit	Carton de 10 interfaces	51126
	diam. 150 mm	Interface universelle multitrous souple 10mm	3M Hookit	Carton de 10 interfaces	51127
	diam. 150 mm	Disque 260L 15 trous P1500	3M Hookit	Boîte de 50 disques	51054
	diam. 150 mm	Disque 260L++ 15 trous P1500	3M Hookit	Boîte de 50 disques	E51154
	diam. 150 mm	Disque sur mousse 443SA 3M Trizact P3000	3M Hookit	Boîte de 15 disques	50414
	diam. 150 mm	Disque sur mousse 443SA 3M Trizact P6000	3M Hookit	Boîte de 15 disques	51130
Nettoyage & contrôle	500 ml	Revéléateur de finition 3M Perfect-It		Carton de 12 aérosols	55535
	370 x 380 mm	Chiffon de lustrage		Rouleau de 275 chiffons	34568
Accessoires pour lustreuses rotatives	diam. 75 mm	Plateau de polissage	3M Hookit	Carton de 5 plateaux	07652
	diam. 127 mm	Plateau de polissage rouge M14 pour lustreuses électriques	3M Hookit	Carton de 5 plateaux	09552
	diam. 127 mm	Plateau de polissage rouge M14 pour lustreuses pneumatiques 5/8	3M Hookit	Carton de 5 plateaux	09553
		Adaptateur 3M Quick Connect pour machines électriques M14	3M Quick Connect	Carton de 10 adaptateurs	33271
		Adaptateur 3M Quick Connect pour machines pneumatiques 5/8	3M Quick Connect	Carton de 10 adaptateurs	05759
Polissage	500 g	Liquide 3M Perfect-it III Fast Cut Plus Extreme vert		Carton de 12 bidons	51816
	1 kg	Liquide 3M Perfect-it III Fast Cut Plus Extreme vert		Carton de 12 bidons	51815
	diam. 75 mm	Mousse de polissage verte 3M Perfect-it III	3M Hookit	Carton de 20 mousses	50499
	diam. 150 mm	Mousse de polissage verte 3M Perfect-it III	3M Hookit	Carton de 10 mousses	50487
	diam. 150 mm	Mousse verte double face 3M Quick Connect	3M Quick Connect	Carton de 6 mousses	50878
	diam. 150 mm	Mousse verte double face alvéolée 3M Quick Connect	3M Quick Connect	Carton de 6 mousses	50962
	diam. 216 mm	Mousse verte double face alvéolée 3M Quick Connect	3M Quick Connect	Carton de 6 mousses	50874
320 x 360 mm	Tissu microfibre haute performance 2010 vert		Carton de 50 tissus	10068	
Lustrage	1 kg	Liquide extrafin 3M Perfect-it III jaune		Carton de 12 bidons	80349
	diam. 75 mm	Mousse de lustrage jaune	3M Hookit	Carton de 20 mousses	50536
	diam. 150 mm	Mousse alvéolée jaune	3M Hookit	Carton de 10 mousses	50488
	diam. 150 mm	Mousse jaune double face alvéolée 3M Quick Connect	3M Quick Connect	Carton de 6 mousses	50879
	diam. 216 mm	Mousse jaune double face alvéolée 3M Quick Connect	3M Quick Connect	Carton de 6 mousses	50875
	320 x 360 mm	Chiffon de lustrage optimum jaune		Carton de 20 chiffons	50400
Anti-hologramme pour les teintes foncées	1 kg	Liquide ultra fin 3M Perfect-it III Ultrafina SE		Carton de 12 bidons	50383
	diam. 75 mm	Mousse alvéolée bleue 3M Perfect-it III Ultrafina SE	3M Hookit	Carton de 20 mousses	50457
	diam. 150 mm	Mousse alvéolée bleue 3M Perfect-it III Ultrafina SE	3M Hookit	Carton de 10 mousses	50388
	diam. 203 mm	Mousse alvéolée bleue 3M Perfect-it III Ultrafina SE	3M Hookit	Carton de 5 mousses	50389
	diam. 150 mm	Mousse bleue double face alvéolée 3M Quick Connect	3M Quick Connect	Carton de 6 mousses	50880
	diam. 216 mm	Mousse bleue double face alvéolée 3M Quick Connect	3M Quick Connect	Carton de 6 mousses	50708
320 x 360 mm	Chiffon de lustrage optimum bleu		Carton de 20 chiffons	50486	
Film protecteur	1 litre	Liquide de protection ultime bouchon rouge		Carton de 12 bidons	09377
	1litre	Cire de brillance rose		Carton de 12 bidons	80345
	diam. 171 mm	Mousse alvéolée ponceuse orbitale 3M Perfect-it	3M Hookit	Carton de 24 mousses	05729
	320 x 360 mm	Chiffon de lustrage optimum rose		Carton de 20 chiffons	50489



Solutions pour la Réparation Automobile 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 17
Fax : 01 30 31 61 36

Site : www.3M.fr/repaauto
E-mail : repaauto.fr@mmm.com

SAS au capital de 10 572 672 euros
RCS Pontoise 542 078 555

3M, 3M Science. Applied to Life., Quick Connect, Trizact, Perfect-it, Finesse-it, Hookit, Stikit, Roloc et Quick Connect sont des marques déposées de 3M.
© 3M 2018. Tous droits réservés.

Découvrez la vidéo
d'utilisation du produit
en flashant ce QRCode



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.