




Processo de Rectificação de Pequenos Defeitos

- Poupa Tempo e Dinheiro
- Um acabamento perfeito logo à primeira
- Os seus clientes sempre 100% satisfeitos



Que tipo de defeito necessita de rectificar?



*Se o defeito é grande na superfície, recomenda-se utilizar o abrasivo no tamanho 115mm x 68mm.

*No caso em que o trabalho se realize à mão, recomenda-se introduzir um passo intermédio com o 3M™ Trizact™ P6000 antes do polimento.

* A máquina ROTEX 90 adapta-se ao diâmetro de 75mm com o prato de polimento PN202698