

Абразивные материалы


Шлифовальные круги

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A

Конструкция:



Основа: высокопрочная полиэстерная ткань
Минерал: керамический оксид алюминия (Al₂O₃)
зерно точной призматической формы 3M™



Связка: синтетическая
Насыпка: закрытая
Зернистость: 40+, 60+, 80+, 120+
Размеры: внешний ø 75, 115, 125, 150 мм

Исполнение:

Круг самозацепляющийся («липучка»)
С отверстиями для пылеотвода и без отверстий

Оборудование:

Орбитально-шлифовальная машина

Принадлежности:

Оправки 3M™ Hookit™

Условия хранения:

Хранить при температуре 10-35°C и относительной влажности 35-50%

Сертификация:

Предприятия 3M имеют сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9002.
Сертифицировано в установленном законодательством РФ и нормативными документами Таможенного Союза порядке.

Вид подачи:

Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

Шлифовальные круги 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A

Характеристики	Преимущества	Выгоды
Керамический оксид алюминия, зерно точной призматической формы 3M™	Большой ресурс Высокая скорость обработки	Снижение расхода абразивных кругов, снижение затрат на абразивную обработку Повышение производительности
Синтетическое связующее обеспечивает отличное сцепление минерала с основой	Отсутствие отслаивания, повышение ресурса абразивного круга	Снижение расхода абразивных кругов, снижение затрат на абразивную обработку
Специальная добавка 3M™ Polycut™	Уменьшает нагрев, образуя “смазочно-охлаждающую” среду вокруг зерен абразива во время шлифовки	Снижение расхода абразивных кругов, снижение затрат на абразивную обработку Повышение производительности

Обрабатываемые материалы

Нержавеющие стали и сплавы, конструкционные стали, углеродистые стали и сплавы, быстрорежущие стали, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву.

Применение

Удаления дефектов на металлических поверхностях: кратеров, вмятин, царапин.

Указания по безопасности



Внешний ϕ , мм	Макс. частота вращения, об/мин
75	12 000
115	12 000
125	12 000
150	12 000



Абразивные материалы

3M Россия
125445 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3
Бизнес-парк «Крылатские холмы»

телефон +7 (495) 784 7474
факс: +7 (495) 784 7475
<http://www.3Mabrasives.ru>

ВАЖНО: Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования. Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.