


# Шлифовальная лента в рулоне

## 3M™ Cubitron™ II 984F

### Конструкция:



Основа: ткань полиэфирная жесткая (YF)  
Связка: синтетическая  
Минерал: керамический оксид алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)  
зерно точной призматической формы 3M™  
Зернистость: 40+, 60+, 80+, 120+  
Размеры: 330мм x 5000мм  
максимальная ширина 1 320 мм



### Исполнение:

### Оборудование:

Шлифовальные ленты

Ленточные напильники, ленточные шлифовальные станки



### Указания по безопасности:



### Условия хранения:

Хранение при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

### Сертификация:

Данный продукт не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

### Обрабатываемые материалы:

Никелевые сплавы, инструментальные стали, цветные металлы

### Применение:

Выравнивание сварных швов, удаление заусенцев после газопламенной резки, удаление окалины с тонких и толстых стальных листов, используемых при изготовлении компонентов строительной техники, металлических баков, деталей двигателей, сельхозтехники, промышленных тракторов и прицепов, в кораблестроении, в энергетике и т.д.

## Шлифовальные ленты 3M™ Cubitron™ II 984F

Характеристики	Преимущества	Выгоды
Керамическое зерно точной формы 3M™, изготовленное по запатентованной технологии компании 3M	Чрезвычайно прочное абразивное зерно, имеющее острые углы и края. Образует однородное покрытие по всем направлениям. Нанесено на волоконную основу.	Повышенная абразивная способность, длительный срок службы, меньший нагрев от трения, снижение усталости оператора и уменьшение времени шлифования, позволяет быстрее выполнять работу и обрабатывать большее количество деталей с помощью одной шлифленты.
Синтетическая связка	Хорошее сцепление с минеральным абразивом	Практически не отслаивается, хорошо подходит для жестких условий эксплуатации
Тяжелый YF полиэфир	Хорошая основа для минерального абразива	Долгий срок службы



**Абразивные материалы**  
3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474  
факс: +7 (495) 784 7475  
<http://www.3Mabrasives.ru>

**ВАЖНО:** Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования. Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.