

Абразивные материалы

Ручной держатель Hookit™ 75мм x 22м

Конструкция:



Основа: пенополиуретан

Размеры: внешний \varnothing 75, внутреннее отверстие 22 мм

Исполнение:

Аппликатор с системой крепления Hookit™ и центральной системой смачивания

Оборудование:

нет

Принадлежности:

нет

Условия хранения:

Хранить при температуре 10-35°C и относительной влажности 35-50%

Сертификация:

Предприятия 3M имеют сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9002. Сертифицировано в установленном законодательством РФ и нормативными документами Таможенного Союза порядке.

Вид подачи:

Ручная

Ручной аппликатор 3M™ Hookit™ с центральной системой смачивания

Характеристики	Преимущества	Выгоды
Центральная система смачивания	Большой ресурс Высокая скорость обработки Абразив не забивается	Снижение расхода абразивных кругов, снижение затрат на абразивную обработку Повышение производительности

Обрабатываемые материалы

Лакокрасочные покрытия. Эмали, грунты, лаки.

Применение

Аппликатор используется с абразивными дисками соответствующего размера и исполнения для удаления дефектов на грунтах, лаках, эмалях.

Указания по безопасности



Абразивные материалы

3M Россия
125445 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3
Бизнес-парк «Крылатские холмы»

телефон +7 (495) 784 7474
факс: +7 (495) 784 7475
<http://www.3Mabrasives.ru>

ВАЖНО: Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования. Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.