



Абразивные материалы

# Фетровые полировальные круги

## 3M™

**Конструкция:**

Основа: фетр  
 Размеры: внешний ø 125мм, 75мм  
 Толщина: 5мм  
 Артикулы:  
 09357 Полировальник Finesse-it фетровый жесткий красный логотип 75мм  
 09358 Полировальник Finesse-it фетровый жесткий красный логотип 125мм  
 09390 Полировальник Finesse-it фетровый мягкий черный логотип 75мм  
 09391 Полировальник Finesse-it фетровый мягкий черный логотип 125мм

**Исполнение:**

Полировальник из фетра с системой крепления «крючок-петля»

**Оборудование:**

3M™ 28333 Пневматическая полировальная машина 76мм орбита 12мм 5/16"  
 3M™ 64392 Электрическая полировальная машина для кругов до 200мм 700-1850 об/мин M14

**Принадлежности:**

3M™ 09628 Оправка Hookit™ для фетровых полировальных кругов, 125 мм, M14  
 3M™ 20350 Оправка Hookit 76мм x 9.5мм 3 отверстия

**Условия хранения:**

Хранить при температуре 10-35°C и относительной влажности 35-50%

**Вид подачи:**

механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

**Обрабатываемые материалы**

Все виды лакокрасочных покрытий, нержавеющие стали, алюминий, цветные сплавы

**Применение**

Полировальники предназначены для полировки с ротационными или орбитальными машинками, для получения глянцевой поверхности с применением полировальных паст. Обладают долгим сроком службы.

Полировальник с красным логотипом – жёсткий

Полировальник с чёрным логотипом – мягкий

**Указания по безопасности**



Внешний ø, мм	Макс. частота вращения, об/мин
75	8 000
125	5 000