

3M | PELTOR™

3M™ PELTOR™
Jagd- und
Schießsport

3M Science. Applied to life.™





Gutes Gehör und Sehvermögen sind für jeden Jäger, Sport- und Profischützen die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Nur dann kann jeder Schuss ins Schwarze gehen. Zudem kann die richtige Ausrüstung dabei helfen, sich im entscheidenden Moment voll zu konzentrieren.

Die Schalldämmung kann sich verringern, wenn der Gehörschützer nicht direkt auf dem Kopf aufliegt (z. B. beim Tragen von Mütze, Brille, durch Riemen usw.). Das Ohrpolster muss das Ohr unbedingt abdichten.



Moderne, langlebige Gehörschutz- und Kommunikationsprodukte in besonders hoher Qualität. Die Marke 3M™ PELTOR™ hält, was sie verspricht und das seit mehr als 60 Jahren.



In enger Zusammenarbeit mit Sportschützen, Jägern, Soldaten und Polizisten haben wir ein ganz besonderes und attraktives Sortiment an Gehörschützern entwickelt.

Die Produkte tragen dazu bei, Gehörschäden zu verhindern und darüber hinaus verbessern sie das Situationsbewusstsein. Das erhöht die Sicherheit und steigert den Erfolg.





3M

PELTOR
SPORTAC

Auf Komfort ausgelegt

Viele Schützen tragen ihre Gehörschützer oft über viele Stunden. Hier kann ein komfortables Produkt viel bewirken, um die Konzentration auf das Ziel zu bewahren. Bei unseren Gehörschützern sorgt die niedrig angesetzte Zweipunkt-Aufhängung für eine gleichmäßige Druckverteilung über den ganzen Polsterbereich. So bleibt der Gehörschützer auch bei plötzlichen Kopfbewegungen oder beim Anlegen der Waffe sicher in Position. Ein weiterer Pluspunkt dieser Konstruktion: Der Gehörschützer liegt perfekt an, ohne Komfort und Schutz zu beeinträchtigen – bei hervorragender Klangqualität.

Erstklassige Dämmung

Ein Schuss erzeugt Impulslärm, der für das menschliche Ohr schädlich ist. Ohne den geeigneten Schutz kann schon ein einziger Schuss einen permanenten Gehörschaden verursachen. Unser Angebot an Gehörschützern speziell für die Jagd und den Schießsport wurde speziell dafür konzipiert, diese besondere Art von Lärm zu dämmen.

Hören, was man hören will

Unsere niveaubehängigen Kapselgehörschützer sind mit hochmoderner Elektronik und eingebauten Mikrofonen ausgestattet. Sie können Geräusche von außen verstärken und helfen so, das Ziel mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Aber die Töne werden nicht nur verstärkt, sondern auch in Stereo wiedergegeben. Es lässt sich genau orten, woher ein Geräusch kommt. Der Jäger kann somit Wild und Jagdhunde über weitere Entfernungen wahrnehmen.

Wichtige Warnsignale

Ein passiver Gehörschützer dämpft alle Geräusche, Sprachfrequenzen eingeschlossen. Zwar kann ein korrekt eingestellter passiver Gehörschutz das Gehör des Trägers schützen, aber er erschwert ihm auch die Verständigung mit seiner Umgebung. Ganz anders unsere niveaubehängigen Kapselgehörschützer, die die Kommunikation und die Wahrnehmbarkeit des Umfelds verbessern. So können beispielsweise Übungsleiter auf dem Schießstand ungehindert mit den Schützen kommunizieren, ohne dass der Gehörschützer abgenommen werden muss.

3M™ PELTOR™ taktische Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU OR

Klein und effektiv.

Die 3M™ PELTOR™ elektronischen Gehörschutzstöpsel schützen vor schädlicher Lärmbelastung, während gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrnehmbar sind. So kann der Träger mit Personen in seinem Umfeld kommunizieren und alle Geräusche normal, gedämpft oder verstärkt (je nach Einstellung) wahrnehmen. Laute Geräusche (z. B. Knall) werden auf ca. 82 dB im Ohr begrenzt. Die Ohrstöpsel können über einen Mini-USB Eingang an der Lade-

box aufgeladen werden. Die Box dient außerdem zur einfachen und praktischen Aufbewahrung, wenn die Ohrstöpsel nicht in Gebrauch sind. Das kleine, leichtgewichtige Design trägt zu höherem Tragekomfort bei und ist auch bei der Verwendung von z. B. Langwaffen niemals im Weg. Ein optimaler Sitz im Gehörgang ist durch fünf unterschiedliche Stöpselgrößen und -typen gewährleistet. Die Betriebszeit beträgt bis zu 16 Stunden.



Ideale Kombination zu 3M Anstoßkappen



Als Zubehör bestellbar

-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, klein
-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, mittel
-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, groß
-  3M™ E-A-R™ Torque™ Gehörschutzstöpsel
-  3M™ PELTOR™ CCC Gehörschutzstöpsel
-  Optionaler 3M™ PELTOR™ Windschutz, Schaumstoff



3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR mit 3M™ PELTOR™ Nackenband TEP-LOOP-200

Kommunikation beim Jagen in Verbindung mit Funkgeräten.

Die 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel LEP-200 EU OR ermöglichen die Kombination von Gehörschutz, Umgebungshörfunktion und Anschluss an ein Funkgerät. Sie verfügen über eine eingebaute Antenne, die in Kombination mit dem Nackenband TEP-Loop-200 den Anschluss an ein Funkgerät

(Mikrofon-Lautsprecher) möglich machen. Funkgespräche werden direkt an das Ohr geleitet, ohne dass diese in der Umgebung hörbar sind und das Wild aufmerksam werden lässt. Das leichtgewichtige Nackenband lässt sich bequem unter der Kleidung tragen. Kein Kabel stört am Hals oder Kopf.



Mit eingebauter Antenne zum Empfang von Audiosignalen



Das Nackenband 3M™ PELTOR™ TEP-LOOP-200 wird benötigt für den Empfang von Audiosignalen



Mit 3,5 mm Stecker

Kompatibel mit vielen Audio- und Funkgeräten

3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer

Ein verlässlicher Begleiter.

Der 3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer ist eines unserer beliebtesten Produkte und bei Tausenden von Jägern und Schützen weltweit im Einsatz. Der digitale Audiokreis erspart dem Träger das abrupte Abschalten des Tons, das bei vielen

niveauabhängigen Gehörschützern auf dem Markt üblich ist. Die Elektronik im 3M™ PELTOR™ SportTac™ reagiert blitzschnell und schützt das Gehör vor lauten Impulstönen.



In vielen verschiedenen Farben erhältlich







3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter & Hunter Headset

Schutz leicht gemacht.

Die Gehörschützer der Serie ProTac sind einfach und unkompliziert zu bedienen. Mit digitaler, niveauabhängiger Funktion ausgestattet, wurden sie speziell für die Bedürfnisse von Jägern und Schützen konzipiert. Große Tasten machen die Navigation und

Auswahl leicht. Über einen 3,5 mm Audioeingang kann das Headset mit einem Funkgerät verbunden werden. Die Dämmwerte reichen von SNR 32 dB für das ProTac Shooter Headset bis zu SNR 26 dB für das ProTac Hunter Headset.





3M™ PELTOR™ Tactical™ XP Gehörschützer

Ein Extramaß an Leistung.

Der 3M™ PELTOR™ Tactical™ XP bietet höchsten Schutz für das Gehör auf dem Schießstand, ohne auf Kommunikation mit Personen verzichten zu müssen. Er schützt vor schädlichem Lärm und Impulsschall (Knall). Hohe Lautstärken/Schallpegel beim Schießen werden begrenzt. Gespräche und

Warnsignale sind dabei wahrnehmbar und können auch verstärkt werden. Lautstärke, Balance, Verstärkung von hohen Tönen und die Verschlusszeit nach einem Knall (wichtig bei Echos auf geschlossenen Schießbahnen) lassen sich hier individuell anpassen.

Das Nonplusultra für
die Schießbahn –
unvergleichbare Audioqualität





3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI

Unser bester aktiver Gehörschutz

Das 3M™ PELTOR™ ComTac XPI wurde für Militär und Spezialeinsatzkräfte entwickelt. Er bietet höchste Audioqualitäten und hohe Verstärkung der Umgebungsgeräusche. Zur Verbesserung der Hörleistung können hohe Töne verstärkt werden (Equalizer-Funktion). Bei Verwendung von besonders großen Kalibern ist er auch mit passivem

Gehörschutzstöpsel kombinierbar für den besten akustischen Schutz (SNR 37dB). Dies passiert ohne Verlust der Lautstärke der Umgebung (Plug Mode). Alle Elektronikteile sind gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Wasser geschützt. So kann auch ein Regentag ihm nichts anhaben. Kombinierbar mit bequemen Gel-Ohrpolstern (optimal für Brillenträger).

hohe Verstärkung
der Außengeräusche
und höchste Audio
Qualität

Faltbarer
Leder-Kopfbügel

Höchste
Beständigkeit
gegen
Feuchtigkeit
und Wasser

Bester Jagd Gehörschutz,
für Ihr Erleben bei der Jagd!



Auch in schwarz
erhältlich



3M™ PELTOR™ Gel-Ohrpolster HY80-EU

- Weicher, flexibler, extrem dünner Überzug aus Polyurethan, auf der Oberseite mit doppeltem Wulst
- Das silikongefüllte Kissen und der Schaumstoffträger sorgen auch bei längerem Tragen für anhaltenden Komfort.
- Optimal für Brillenträger

3M™ PELTOR™ Kommunikationslösungen – niveaunabhängige Gehörschützer im Vergleich.

Eigenschaften	SportTac™	ProTac™ Hunter	ProTac™ Shooter
			
Maximale Verstärkung (max 82 dB)	~ (+) 16 dB	(+) 8 dB	(+) 8 dB
Lautstärkestufen (LDF)	~ 65	5	5
Automatische Abschaltung	2 h	4 h	4 h
Optional als Headset erhältlich	nein	nein	nein
Sprachführung	nein	ja	ja
Kopfbügel	ja	ja	ja
Faltbarer Kopfbügel	ja	nein	nein
Helmbefestigung	nein	nein	nein
Nackenbügel	nein	nein	nein
Farben	schwarz, rot, grün, orange, neonpink	grün	grün
Optionale Einstell- möglichkeiten	nein	nein	nein
Batterielebenszeit	~ 600 h	~ 100 h	~ 100 h
Gewicht	318 g	303 g	355 g
SNR (Kopfbügel)	26 dB	26 dB	32 dB
Stecker für Audioeingang (begrenzt auf 82 dB)	J22	3,5 mm	3,5 mm
Wiedergabe (LDF)	stereo	stereo	stereo
Audioeingang	mono	stereo	stereo
Beibehaltung der letzten Einstellungen	ja	ja	ja
Batterien	2 × 1,5V AAA	2 × 1,5V AA	2 × 1,5V AA



Tactical™ XP	ComTac™ XPI	PELTOR™ EEP-100 EU OR	PELTOR™ LEP-200 PELTOR™ LEP-200 EU OR
			
~ (+) 18 dB	~ (+) 15 dB	~ (+) 8 dB	~ (+) 10 dB
~ 65	-	3	3
2 h	2 h	2 h	2 h
ja	ja	nein	nein
ja	ja	nein	nein
ja	ja	nein	nein
ja (Lederbügel)	ja	nein	nein
ja	ja	nein	nein
ja	ja	nein	nein
schwarz	schwarz u. grün	grün	gelb
ja	ja	nein	nein
~ 1.000 h	~ 600 h	~ 16 h	~ 16 h
400 g	318 g	4 g	4 g
31 dB	28 dB	32/36/38 dB	32/38 dB
J22	J22	nein	nein
stereo	stereo	mono	mono
mono	mono	nein	ja
ja	ja	nein	ja
2 × 1,5 V AA	2 × 1,5 V AA	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku





3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer.

Sicher bei jedem Schuss.

Der 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer wurde in Zusammenarbeit mit Weltklasse-Sportschützen entwickelt. Das Ergebnis ist ein Produkt, das den Anforderungen unterschiedlicher Nutzer gerecht wird. So verhindern Abschrägungen am unteren Teil der Kapsel, dass sich der Gehörschutz

und das Ende des Gewehrkolbens gegenseitig stören. Der Gehörschützer weist die erforderliche Dämmung für die meisten Jagd- und Schießsportaktivitäten auf. Er ist dabei so kompakt, dass er beim Schießen nicht behindert.



3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer

Farben:
● ● ●



3M™ PELTOR™ Bull's Eye II™ Gehörschützer

Farben:
● ● ●



3M™ PELTOR™ Bull's Eye III™ Gehörschützer

Farben:
●

3M™ PELTOR™ OPTIME™ III Kapselgehörschützer

Der 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III ist ein Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschaltech-

nologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis: maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind.



3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz

Eine Reihe von Gehörschützern, die speziell für Kinder entwickelt wurden. Kinder haben ein extrem empfindliches Gehör. Auch fällt es ihnen sehr viel schwerer, sich vor schädlichem Lärm zu schützen. Die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der Reihe Kid sind in den Signalfarben Neon-Rosa, Neon-Grün, Rot und Blau erhältlich.



3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer

Leicht und schlank.

Zum Bluetooth Headset erweiterbar

Die X-Serie überzeugt mit Komfort und modernem Design. Der überaus schlanke und leichte 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der X-Serie ist für

die unterschiedlichsten Lärmumgebungen ausgelegt. Die fluoreszierende gelb-grüne Farbe erhöht die Sichtbarkeit des Trägers.



Das Basisgerät
3M™ PELTOR™ X1



Unser Allrounder –
flache Kapsel mit
hoher Dämmung:
3M™ PELTOR™ X4




Höchste Dämmung
für hohe Schusszahlen
und große Kaliber:
3M™ PELTOR™ X5

**Schlanker
Aufbau!**




Hygiene-Set

Kapselgehörschützer und insbesondere die Gelringe können sich mit der Zeit verschlechtern und müssen regelmäßig auf Risse und ihre Dämmleistung untersucht werden.



Zum Austauschen der Ohrpolster mit dem Finger unter den Rand des Polsters gehen und das Polster direkt herausziehen.



Ein neues Ohrpolster einsetzen und drücken, bis es fest an seinem Platz sitzt.

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel

Praktischer Schutz für jeden Tag.

Classic II Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschäumstoff, der den Gehörgang optimal abschließt und den ganzen Tag über bequem sitzt. Der beliebte

Classic II Gehörschutzstöpsel ist ein vorzuformender Stöpsel, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.



Eigenschaften

- Nicht entflammbar
- Angerauhte Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung
- Praktisch: Paarweise in einem wiederverschließbaren Kissenkarton verpackt
- Auch als 5-Paar Taschenpackung verfügbar (FP01200)

Komfortabel

- Weicher, energieabsorbierender Polymerschäumstoff für minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung
- Besonders hautverträglich
- Passt sich den meisten Gehörgängen optimal an

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel

Wiederverwendbar und bequem.

Diese Gehörschutzstöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Sie werden im Allgemeinen mit Kordel geliefert, damit sie nicht verloren gehen. Die wiederverwendbaren Stöpsel sind bequem zu

tragen, hygienisch und wirtschaftlich. Bei diesen patentierten Stöpseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Die Stöpsel sind in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Dämmwerten verfügbar.

**3 Lamellen
für perfekten
Sitz und hohen
Tragekomfort**



**Aufbewahrungsbox
inkl. Gürtelclip**



**Praktische Kordel
verhindert Verlust**

Eigenschaften

- Waschbar und mehrfach verwendbar
- Erhältlich in zahlreichen verschiedenen Ausführungen: metall-detektierbar, mit unterschiedlichen Dämmwerten

Komfortabel

- Einfach in den Gehörgang einzubringen, für dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung




3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel

Schutz für höchste Ansprüche.

Die 3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel sind mit einem besonderen akustischen Filter ausgestattet. Wird die Taste mit dem 3M Logo gedrückt, befindet sich der Gehörschutzstöpsel im geschlossenen, filterlosen Modus und funktioniert wie ein herkömmliches Produkt dieser Art. Er schützt in diesem Modus gegen alle Formen von Lärm. Bei Dauerlärm, z. B. durch Flugzeuge, Fahrzeuge, Generatoren und Schiffe, sollte der Gehörschutzstöpsel nur in dieser Betriebsart eingesetzt werden. Die andere Taste ist mit „CAE“ gekennzeichnet und weist ein

winziges Loch auf. Bei Betätigen dieser Taste wird der offene (Open) Modus aktiviert, der einige Geräusche passieren lässt. In diesem Modus kann der Träger in ruhigen Umgebungen leisere Geräusche noch wahrnehmen, während sein Gehör gleichzeitig vor Impulslärm, z. B. Schüssen, geschützt ist. Die Gehörschutzstöpsel sind in drei Größen erhältlich: klein, mittel und groß. Sie ermöglichen ein müheloses Umschalten zwischen den Betriebsarten geschlossener und offener Modus.



In drei Größen lieferbar



Klein



Mittel



Groß

Augenschutz.





Sicher ist sicher.

Für Sportschützen und Jäger sind Sicherheit, Passform und Tragekomfort die wichtigsten Aspekte bei der richtigen Auswahl der Schutzbrille. Darüber hinaus ist vielfach die Erhöhung des Kontrastes ein zusätzliches Kriterium.

Für Jäger und Jagdbegleiter ist Schutz bei starkem Sonnenlicht und bei der Begehung des Unterholzes unerlässlich. Zurückfedernde Zweige in Kopfhöhe sind oft die Ursache für Augenverletzungen die häufig zu Dauerschäden führen. Das muss nicht sein. Aktiver Augenschutz ist ein wichtiger, nicht zu vernachlässigender Sicherheitsaspekt im modernen Jagd- und Schießsport.

Alle 3M™ Schutzbrillen sind leicht, passen sich zum Teil der Gesichtsform an und sind auch bei längerer Tragedauer überaus komfortabel.

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 200

Leicht und universell.


Die patentierte 3M™ SecureFit™ Schutzbrille gibt es in unterschiedlichen Tönungen. Sie passt sich den unterschiedlichen Kopfformen exakt an und sitzt

selbst bei intensiven Bewegungen sicher am Kopf. Das Ergebnis – optimale Sicherheit und hoher Tragekomfort bei einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis.



Scotchgard™ Beschichtung ist nur bei SecureFit™ 200 Modell mit klarer Scheibe verfügbar.

Patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie für druckfreien Komfort und sicheren Sitz – unabhängig von der individuellen Kopfgröße.



Scheibe aus Polycarbonat



Getestet und bewiesen: Optimale Kompatibilität mit Kapselgehörschutz dank flexibler Bügelkonstruktion – nahezu ohne Dämmverlust.

Beidseitige Beschichtung UV, AS, AS/AF oder SGAF

Guter Seitenschutz

Alle Ausführungen



SecureFit™ 200
PC – klar,
UV, SGAF



SecureFit™ 200
PC – grau,
UV, AS, AF



SecureFit™ 200
PC – gelb,
UV, AS, AF



SF400FI
Schaumrahmen,
schwarz



RX-SF400
Korrektions-
glaseinsatz

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400

Evolution und Komfort.

Die perfekte Weiterentwicklung der SecureFit™ Serie 200. Noch mehr Vorteile, noch mehr Komfort. Durch die einzigartige 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an. Zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für überzeugenden Tragekomfort.



Patenterte Bügeldruckverteilungstechnologie für druckfreien Komfort und sicheren Sitz – unabhängig von der individuellen Kopfgröße.

Gepolsterte Bügelenden

Optional:
Auswechselbarer
Schaumrahmen



Getestet und bewiesen:
Optimale Kompatibilität mit
Kapselgehörschutz dank
flexibler Bügelkonstruktion –
nahezu ohne Dämmverlust.

Scheibe aus Polycarbonat



Beidseitige Beschichtung UV, AS, AS/AF oder SGAF

Weicher, verstellbarer Nasensteg

Alle Ausführungen



SecureFit™ 400
PC – klar
AS/AF



SecureFit™ 400
PC – blau verspiegelt
AS



SecureFit™ 400
PC – grau
AS/AF



SF400FI
Schaumrahmen,
schwarz



SecureFit™ 400
PC – orange
SGAF



SecureFit™ 400
PC – gelb
SGAF



SecureFit™ 400
PC – grau,
für Innen/Außen
AS/AF



RX-SF400
Korrektions-
glaseinsatz
AS/AF



3M™ SecureFit™ Schutzbrille 422XSGAF

Optimal für den Jagdparcours

Die neue 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 422XSGAF sorgt für optimale Sicht und ist perfekt geeignet bei mittleren Sichtverhältnissen (bewölkt bis sonnig) im waldigen oder freien Gelände. Braune und orange Ziele werden vor grünem Hintergrund hervorgehoben, Kontraste werden verstärkt.

Das neue stylische Bügeldesigns mit integriertem Augenbrauenschutz sowie Premium Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung komplettieren die neue Brille. Der VLT-Wert (Visible Light Transmission) liegt bei 42%.



3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung (SGAF) für den perfekten Durchblick



Fest integrierter Augenbrauenschutz

Auch erhältlich als Outdoor-Sonnenbrille in der Tönung Regenbogen



Tönung Vermillion/Zinnoberrot (kontrastverstärkend)

Weicher Nasensteg

Patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie für druckfreien Komfort und sicheren Sitz – unabhängig von der individuellen Kopfgröße.

Getestet und bewiesen: Optimale Kompatibilität mit Kapselgehörschutz dank flexibler Bügelkonstruktion – nahezu ohne Dämmverlust.

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 600

Mehr Style. Mehr Auswahl.

Maximaler Komfort, perfekter Sitz und dauerhaft klare Sicht. Mit den 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen der Serie 600 sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Dank zahlreicher Optionen gibt es für jede Situation die passende Schutzbrille. Verschiedene Scheibentönungen, Anti-Kratz- oder

3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibesschlag-Beschichtung machen diese Brille zum idealen Begleiter im Jagd- und Schießsport. Die Bügeldruckverteilungs-Technologie ist fester Bestandteil aller 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen.



3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibesschlag-Beschichtung (SGAF) für den perfekten Durchblick

Getestet und bewiesen: Optimale Kompatibilität mit Kapselgehörschutz dank flexibler Bügelkonstruktion – nahezu ohne Dämmverlust.

Alle Ausführungen



SecureFit™ 600
PC – klar
SGAF oder RAS



SecureFit™ 600
PC – grau
SGAF



SecureFit™ 600
PC – gelb
SGAF



SecureFit™ 600
PC – verspiegelt,
für Innen/Außen, AS



SF600FI
Schaumrahmen,
schwarz

3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille

Je nach Bedarf – Bügel oder Band.

Mit zwei Klicks können Sie die Schutzbrille Solus™ 1000 von Bügel auf Nylonkopfband, oder von Nylonkopfband auf Bügel umstellen. Damit lassen sich die Schutzbrillen multifunktional einsetzen und mit

vielen Kapselgehörschützern kombinieren. Die modernen Rahmenvarianten sind in zwei Farbvarianten erhältlich: blau/schwarz oder grün/schwarz.

Drei Scheibentönungen:
klar, gelb, grau

**Abnehmbare
Brillenbügel**

Scotchgard
3M



**Weicher
Nasenbügel**

Optional erhältliches Zubehör zur individuellen Konfiguration der Schutzbrille

**Schaumrahmen für Dichtsitz
mit Belüftungsschlitzen**

SOLUSFI



**Verstellbares
Nylonkopfband**

SOLUSKB



Weitere Ausführungen

In beiden Rahmenvarianten in den Tönungen klar, gelb, grau oder als Set mit der Scheibentönung klar, mit Tasche, Schaumrahmen, Nylonkopfband und Brillenbügel erhältlich (S1101SGAFKT oder S1201SGAFKT)



3M™ SecureFit™ Überbrille 3700

Augenschutz für Brillenträger.

Mit der 3M™ SecureFit™ Serie 3700 erhalten Sie einen Augenschutz für Brillenträger zur ganztägigen Nutzung. Mit der patentierten 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie und den winkelverstell-

baren Ratschenbügeln bietet die SecureFit™ Serie 3700 Brillenträgern optimalen Schutz und eine individueller Passform.

winkelverstellbare
Ratschenbügel

Integrierter
Augenbrauenschutz
(XSGAF-Modelle)

NEU



Weicher
Nasensteg

3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/
Antikratz-Beschichtung (SGAF)
für den perfekten Durchblick

Scotchgard
3M

Alle Ausführungen



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3701ASP-BLU
Scheibentönung: klar



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3702SGAF-BLU
Scheibentönung: grau



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3707SGAF-BLU
Scheibentönung: hellgrau, I/A



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3701SGAF-ORG
Scheibentönung: klar



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3701SGAF-GRN
Scheibentönung: klar



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3703SGAF-GRN
Scheibentönung: gelb

Modelle mit Augenbrauenschutz:



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3701XSGAF-BLU
Scheibentönung: klar



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3702XSGAF-BLU
Scheibentönung: grau



3M™ SecureFit™
3700 OTG
SF3707XSGAF-BLU
Scheibentönung:
Innen/Außen grau

3M Empfehlung

Die richtige PSA für die Schießstandreinigung. (Blei)

Da bei Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich von Geschossfangeinrichtungen mit erheblichen Mengen von Bleistaub und Schwermetallstäuben zu rechnen ist, müssen bei diesen Arbeiten

Atemschutzmasken mit geeignetem Feinstaubfilter, Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung getragen werden.



Augenschutz

- Vollsichtbrille nach EN 166 mit indirekter Belüftung
- Modell GoggleGear™ 6000 oder unser Top Produkt GoggleGear™ 500.
Für Brillenträger kann für die GoggleGear™ 500 ein Korrektionsglaseinsatz bestellt werden!



Atemschutz

- Partikelmaske FFP2 oder FFP3
- Gefaltete Partikelmaske mit Ausatemventil verhindert beim richtigen Sitz das Beschlagen der Brille
Modell 9322+ / 9332+
- Vorgeformte Partikelmaske mit Ausatemventil (günstig)
Modell 8822



Schutzanzug

- Schutzanzug TYP 5/6
- Modell 4515 oder Modell 4535+ (hochwertig)



Alternative zum Atem- und Augenschutz

- Gebläse TR-300 nur für Partikelstaub geeignet
- Gebläse Starter Kit TR315E
- Kopfteil M-106 oder Leichthaube S-133
- Für Brillen- und Barträger geeignet!
- Investition lohnt sich nur bei regelmäßiger Reinigung!



3M Empfehlung

3M Kombinationen für die Nachsuche.

Zur Jagd gehört die Nachsuche. Hierbei wird das Suchen und Auffinden von totem, nicht unmittelbar auffindbarem Wild bezeichnet. Ziel der Nachsuche ist es, sowohl verletztes Wild vor langem Leiden zu bewahren und zügig zur Strecke zu bringen, als auch

bereits verendetes, aber nur schwer aufzufindendes Wild schnell zu bergen, um das Wildbret vor dem Verderben zu bewahren. Unser Ziel ist es, Sie bei dieser Aufgabe mit der richtigen Schutzausrüstung auszustatten.

Kopfschutz



3M™ SecureFit™
Schutzhelm X5000 –
weitere Farben:



3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500

- Bis zu 20 % reduzierter Druck auf die Stirn im Vergleich zu herkömmlichen 3M Helmen
- Hervorragende Belüftung durch Öffnungen hinten und an den Seiten

▶ Reflexmaterial und Kinnriemen mit Magnetverschluss sind für den X5500 als Zubehör erhältlich. (Die X5000 Hybrid Version beinhaltet beide Zubehörteile als Standard)



Diverse Schutzvisiere als
Zubehör erhältlich

Vervollständigen Sie Ihre Kombination mit dem passenden Augenschutz und Gehörschutz



3M™ Schutzbrille
SecureFit™ 400,
PC – gelb



3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR elektronische Gehörschutzstöpsel

- Wiederaufladbar
- Mehr Tragekomfort durch rundes Design
- Mit den meisten PSA für den Kopf kombinierbar
- Austauschbare Stöpsel



Kopfschutz



In orange mit der Aufschrift „Hundeführer“ erhältlich

Scott First Base 3 Anstoßkappe

- Die 3M Scott Anstoßkappe bildet mit der Solus™ 1000 Brille mit Schaumrahmen den idealen Schutz des Kopfes gegen gefährliche Verletzungen bei der Nachsuche.
- Die Anstoßkappe verfügt über ein Innenteil aus Kunststoff, um Verletzungen durch Stöße zu vermeiden. Die Solus™ 1000 Brille (S1101SGAFKT-EU) wird als Set mit Schaumrahmen, Bügeln, Halteband und Mikrofaserbeutel geliefert.
- Die Gläser sind klar, bietet Schutz gegen UV Strahlung und haben eine 3M Scotchgard™ Antibeschlags- und Antikratzbeschichtung.
- Als Gehörschutz kann das EEP 100 oder der SportTac™ verwendet werden.

Vervollständigen Sie Ihre Kombination mit dem passenden Augenschutz und Gehörschutz



3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR
elektronische Gehörschutzstöpsel



3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille

- Drei Scheibentönungen: klar, gelb, grau
- Optional mit belüftetem Schaumrahmen und/oder Nylonkopfband (auch im Kit erhältlich, S. 36)

3M Empfehlung

Ausrüstung für Hundeführer.

Bei der Jagd soll auch der beste Freund des Menschen in puncto Sicherheit nicht zu kurz kommen. Zur Unterstützung bietet 3M zahlreiche Lösungen, damit Sie und Ihr Hund den besonderen Anforderungen im Wald gewachsen sind und ihrer Arbeit problemlos nachgehen können. Funktionalität und besonders hoher Komfort stehen dabei im Fokus.

Bei der Jagd soll auch der beste Freund des Menschen in puncto Sicherheit nicht zu kurz kommen. Zur Unterstützung bietet 3M zahlreiche Lösungen, damit Sie und Ihr Hund den besonderen Anforderungen im Wald gewachsen sind und ihrer Arbeit problemlos nachgehen können. Funktionalität und besonders hoher Komfort stehen dabei im Fokus.



3995



DS-5



DS-15

3M™ Precise™ Hautklammergerät und 3M™ Precise™ Einweg-Hautklammergerät 3995

- Magazin mit 5 (DS-5) oder 15 (DS-15) gebogenen Klammern
- Magazin mit 35 (3995) rechteckigen Klammern
- Einsatzbereit in steriler Einzelverpackung zum schnellen und sicheren Hautverschluss
- Erhöht die ästhetischen und funktionellen Ergebnisse der Vernarbung



3M™ Precise™ Einweg-Hautklammerentferner

- Einsatzbereit in steriler Einzelverpackung zum schnellen und sicheren Hautverschluss
- Erhöht die ästhetischen und funktionellen Ergebnisse der Vernarbung
- Gute Verträglichkeit durch rostfreien, medizinischen Stahl
- Einfaches Entfernen der Klammern



3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere

- Die führende Bandage im Veterinärbereich
- Stark, dehnbar und einfach in der Anwendung
- In zahlreichen Farben und Größen erhältlich
- Absolut schmutzabweisend
- Haftet nicht am Fell

3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
EEP-100 EU OR	3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR Gehörschutzstöpsel	7100232825

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
TEP-KORDEL	3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Ersatzkordel	7100074090
370-TEPL-25	3M™ UltraFit™ Communication Ersatzstöpsel, large, 25 Paar	7100066388
370-TEPM-25	3M™ UltraFit™ Communication Ersatzstöpsel, medium, 25 Paar	7100066387
370-TEPS-25	3M™ UltraFit™ Communication Ersatzstöpsel, small, 25 Paar	7100066371
CCC-GRM-25	Triple-C Gehörschutzstöpsel, 25 Paar	7100103087
PELTIP5-01	Triple-C Gehörschutzstöpsel, 25 Paar	7000108492
TEP-WINDSCHUTZ	Windschutz, Schaumstoff für TEP/LEP und EEP	7100113748

3M™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Standardabweichung (dB)	6,0	5,4	5,6	4,3	3,8	5,0	4,0
Angenommener Schutzwert (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

SNR=32 dB H=31dB M=30dB L=29dB

Torque™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Standardabweichung (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Angenommener Schutzwert (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,5

SNR=38 dB H=37dB M=36dB L=34dB

3M™ CCC Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	35,5	32,5	37,1	38,0	37,6	39,5	45,5
Standardabweichung (dB)	4,5	4,0	4,4	3,7	2,9	4,6	4,2
Angenommener Schutzwert (dB)	30,9	28,4	32,7	34,3	34,6	34,9	41,3

SNR=36 dB H=35 dB M=34 dB L=32 dB

3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
LEP-200 EU OR	3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR Kit	7100233826

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
TEP-CORD	3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Ersatzkordel	7100074090
LEP-100E	3M™ PELTOR™, LEP-100E, Ersatzstöpsel, Neon	7100079511
LEP-100C	3M™ PELTOR™ LEP-100C Ersatz Ladebehälter für LEP-100/LEP-200	7100079510
370-TEPL-25	3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, groß, braun, 25 Paar	7100066388
370-TEPM-25	3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, mittel, braun, 25 Paar	7100066387
370-TEPS-25	3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, klein, grün, 25 Paar	7100066371
PELTIP5-01	3M™ Torque™ Ohrstöpsel, grau, 50 Paar	7000108492
CCC-GRM-25	3M™ CCC Triple C, 25 Paar	7100103087
TEP-WINDSCREEN	3M™ LEP/TEP WINDSCHUTZ, 15 Paar	7100113748
TEP-LOOP-200	3M™ PELTOR™ TEP-LOOP-200 Nackenband für LEP-200/TEP-200	7100142485

3M™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Standardabweichung (dB)	6,0	5,4	5,6	4,3	3,8	5,0	4,0
Angenommener Schutzwert (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

SNR=32 dB H=31dB M=30dB L=29dB

Torque™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Standardabweichung (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Angenommener Schutzwert (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,5

SNR=38 dB H=37 dB M=36 dB L=34 dB

3M™ CCC Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	35,5	32,5	37,1	38,0	37,6	39,5	45,5
Standardabweichung (dB)	4,5	4,0	4,4	3,7	2,9	4,6	4,2
Angenommener Schutzwert (dB)	30,9	28,4	32,7	34,3	34,6	34,9	41,3

SNR=36 dB H=35 dB M=34 dB L=32 dB

3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
MT16H210F-478-GN	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Orange und Grün	7100004420
MT16H210F-478-RE	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Pink	7100090955
MT16H210F-478GN945	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Camo-Orange und Camo-Grün	7000108339
MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Schwarz und Rot	7000039607
MT16H210F-478GN945	SportTacHuntingGrün/orange,Camo-print 7	7000108339

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY21	Hygiene-Set	7000039686
HY80S-EU	HY80 Silikon-Gel-Ringe	7100121710
210100-478-GN	Ersatzschalen, grün, ein Paar	7000107841
210100-478-OR	Ersatzschalen, orange, ein Paar	7000107842
210100-478-SV	Ersatzschalen, schwarz, ein Paar	7000107844
210100-478-RD	Ersatzschalen, rot, ein Paar	7000107843
FL6H	3,5-mm-Mono-Stecker	7000107805
FL6M	Kabel Klinenstecker 2,5 mm, Mono	7000107806
FL6N	Kabel Klinenstecker, 3,5 mm Stereo	7100064600
FL6CE	FL6CE/1 Audiokabel 3,5mm Stereo 1	7000108359

3M™ PELTOR™ SportTac™

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	21,1	17,9	27,0	26,8	30,5	38,3	36,4
Standardabweichung (dB)	4,3	3,1	3,8	3,0	3,0	3,7	5,4
Angenommener Schutzwert (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31,0

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=16 dB

3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter Headset

3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter Headset



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter	7100088458
MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter	7100088425

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY220	Hygiene-Set	7100101874

3M™ PELTOR™ ProTac Hunter

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	13,3	17,4	22,3	28,0	30,8	37,6	37,0
Standardabweichung (dB)	3,2	1,8	2,3	3,2	3,4	2,8	4,8
Angenommener Schutzwert (dB)	10,1	15,6	20,0	24,8	27,4	34,8	32,2

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

3M™ PELTOR™ ProTac Shooter

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,0	24,0	29,5	36,9	37,3	39,3	35,4
Standardabweichung (dB)	3,2	2,0	2,6	3,3	4,9	3,2	3,9
Angenommener Schutzwert (dB)	13,8	22,0	26,9	33,6	32,4	36,1	31,5

SNR=32 dB H=34 M=29 dB L=22 dB



3M™ PELTOR™ Tactical XP Gehörschützer

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
MT1H7F2	3M™ PELTOR™ Tactical XP	7000039608

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY79	Hygiene-Set	7100063118
FL6H	Kabel 3,5-mm-Mono-Stecker	7000107805
FL6M	Kabel 2,5-mm-Mono-Stecker	7000107806
FL6N	Kabel 3,5-mm-Stereo-Stecker	7100064600

3M™ PELTOR™ Tactical XP Gehörschützer

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardabweichung (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Angenommener Schutzwert (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20dB

3M™ PELTOR™ ComTac XPI



Artikelnummer	Beschreibung	SNR	3M ID
MT20H682FB-02	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Kopfbügel, grün	28 dB	7100020111
MT20H682FB-38 SV	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Kopfbügel, schwarz	28 dB	7100035232

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY80-EU	HY80 Silikon-Gel-Ringe	7100101182

3M™ PELTOR™ ComTac XPI Kopfbügel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,5	17,9	27,8	30,0	32,1	36,2	40,3
Standardabweichung (dB)	2,5	2,7	1,8	2,3	3,0	2,0	3,1
Angenommener Schutzwert (dB)	9,0	15,3	25,9	27,7	29,1	34,2	37,2

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=16dB

3M™ PELTOR™ ComTac XPI Nackenbügel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	16,6	16,8	27,4	32,1	33,1	33,0	36,1
Standardabweichung (dB)	1,8	2,3	2,2	2,1	3,2	2,9	3,2
Angenommener Schutzwert (dB)	14,8	14,5	25,2	30,0	29,9	30,1	32,9

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=18dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
H515FRD	Bull's Eye I rot	7000039633
H515FGN	Bull's Eye I grün	7000039680
H515FSV	Bull's Eye I schwarz	7000039681
H520FSV	Bull's Eye II schwarz	7000039684
H540AGN	Bull's Eye III	7000107979

Hygiene-Set

Für Gehörschützer	Artikelnummer
3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Gehörschützer	7000039638
3M™ PELTOR™ Bull's Eye II Gehörschützer	7000108177
3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Gehörschützer	7000108016
3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz	7000039638

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	10,9	17,2	26,6	28,3	33,5	37,8	37,9
Standardabweichung (dB)	3,2	2,5	2,2	2,7	2,6	2,0	2,6
Angenommener Schutzwert (dB)	7,7	14,8	24,4	25,6	30,9	35,7	35,3

SNR=27 dB H=32 dB M=24 dB L=15 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ II

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	14,5	20,3	32,6	39,1	35,1	34,7	39,8
Standardabweichung (dB)	1,8	2,6	2,4	2,5	2,3	2,7	2,5
Angenommener Schutzwert (dB)	12,7	17,7	30,2	36,6	32,8	32,0	37,3

SNR=31 dB H=34 dB M=26 dB L=20 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6
Standardabweichung (dB)	2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,5
Angenommener Schutzwert (dB)	15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43,0	40,0

SNR=35 dB H=40 dB M=32 dB L=23 dB

3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
KIDV	3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz neongrün	7100126271
KIDR	3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz neon-rosa	7100126269

3M™ PELTOR™ KID

3M™ PELTOR™ KID

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
Standardabweichung (dB)	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0	3,8
Angenommener Schutzwert (dB)	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2	32,0

SNR=27 dB H=32 dB M=25 dB L=15 dB

Hygiene-Set

Für Gehörschützer	Artikelnummer
3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz	7000039638

3M™ PELTOR™ Optime Kapselgehörschützer

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
H510A	3M™ PELTOR™ Optime I™ Kapselgehörschutz	7000039616
H520A	3M™ PELTOR™ Optime II™ Kapselgehörschutz	7000039619
H540A	3M™ PELTOR™ Optime III™ Kapselgehörschutz	7000039622



3M™ PELTOR™ Optime I Kapselgehörschützer

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
Standardabweichung (dB)	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3	3,8
Angenommener Schutzwert (dB)	7,3	15,1	25	30,1	30,2	30,1	32

SNR = 27 dB, H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB

3M™ PELTOR™ Optime III Kapselgehörschützer

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6
Standardabweichung (dB)	2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,6
Angenommener Schutzwert (dB)	15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43	40

SNR = 35 dB, H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB

3M™ PELTOR™ Optime II Kapselgehörschützer

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	14,6	20,2	32,5	39,3	36,4	34,4	40,2
Standardabweichung (dB)	1,6	2,5	2,3	2,1	2,4	4	2,3
Angenommener Schutzwert (dB)	13	17,7	30,2	37,2	34	30,4	37,9

SNR = 31 dB, H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB

3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehörschützer

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
X1A	3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103987
X1P3E	3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103988
X4A	3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103993
X4P3E	3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103994
X4A-OR	3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, orange	7000103993
X4P5E-OR	3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung, orange	7100097444
X5A	3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103995
X5P3E	3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103996



X1



X4



X5

3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,9	15,4	24,5	34,3	32,8	37,4	37,4
Standardabweichung (dB)	2,0	2,6	2,6	2,3	3,3	2,5	3,8
Angenommener Schutzwert (dB)	9,9	12,8	22,0	31,9	29,5	34,9	33,5

SNR = 27 dB, H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB

3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,8	22,1	30,6	39,5	37,3	43,8	42,1
Standardabweichung (dB)	2,3	2,5	1,8	2,9	4,1	2,8	4
Angenommener Schutzwert (dB)	15,5	19,6	28,8	36,6	33,2	41,1	38,2

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB

3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	22,3	28,8	39,7	44,2	39,8	43,0	40,2
Standardabweichung (dB)	2,4	2,4	2,7	3,4	4,6	2,8	2,9
Angenommener Schutzwert (dB)	19,9	26,4	37,0	40,9	35,2	40,2	37,3

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	SNR	3M ID
PP01200	3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, Kissenpackung (ohne Kordel)	28 dB	7000103728
FP01200	3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, 5 Paar Taschenpackung	28 dB	7000103731
PD01200	3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, Refill (für Dispenser)	28 dB	7000103734
391-0000	3M™ One-Touch™ Pro Gehörschutzspender	–	7100064963

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	22,3	23,3	24,6	26,9	27,4	34,1	41,6	40,4
Standardabweichung (dB)	5,4	5,3	3,6	5,4	4,8	3,1	3,5	6,4
Angenommener Schutzwert (dB)	16,9	18,1	20,9	21,5	22,6	22,6	38,1	34,0

SNR = 28 dB H = 30 dB M = 24 dB L = 22 dB

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	SNR	3M ID
UF01000	3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel	32 dB	7000038199
UF01020	3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel mit transparenter Aufbewahrungsbox inkl. Gürtelclip	32 dB	7000103745

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	29,2	29,4	29,4	32,2	32,2	36,1	44,3	44,8
Standardabweichung (dB)	6,0	7,4	6,6	5,3	5,0	3,2	6,0	6,4
Angenommener Schutzwert (dB)	23,2	22,0	22,7	26,9	27,3	32,8	38,3	38,4

SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB

3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	SNR
7100114809	3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel	28 dB / 16 dB im Awareness Modus

Normaler Modus

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	28,3	27,9	26,8	28,3	27,2	31,5	33,0	39,2
Standardabweichung (dB)	5,8	4,3	4,4	3,4	4,0	4,4	2,3	4,9
Angenommener Schutzwert (dB)	22,5	23,6	22,4	24,9	23,2	27,1	30,7	34,3

SNR = 28 dB, H = 28 dB, M = 25 dB, L = 24 dB

Awareness Modus

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	5,7	5,8	7,9	10,1	17,3	23,9	23,3	28,3
Standardabweichung (dB)	2,5	2,8	3,1	2,3	2,6	3,4	2,7	5,4
Angenommener Schutzwert (dB)	3,2	3,0	4,8	7,8	14,7	20,5	20,6	22,9

SNR = 16 dB, H = 20 dB, M = 12 dB, L = 7 dB

Die Artikelnummern können innerhalb der D-A-CH Region abweichen. Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Preisliste.

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 200



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100185279	SecureFit™ 200, PC – klar (SF201SGAF-BLU)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100112010	SecureFit™ 200, PC – grau (SF202AF)	AS/AF	5-3.1 3M 1 FT
7100112008	SecureFit™ 200, PC – gelb (SF203AF)	AS/AF	2C-1.2 3M 1 FT
7100111990	SecureFit™ 200, PC – klar (SF201AF)	AS/AF	2C-1.2 3M 1 FT

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100148074	SecureFit™ 400, PC – klar (SF401SGAF-BLU)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100148052	SecureFit™ 400, PC – dunkelgrau (SF402SGAF-BLU)	SGAF	5-3.1 3M 1 FT K N
7100078880	SecureFit™ 400, PC – blau verspiegelt (SF408AS)	AS	5-3.1 3M 1 FT
7100148081	SecureFit™ 400, PC – gelb (SF403SGAF-YEL)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100148075	SecureFit™ 400, PC – orange (SF406SGAF-BLA)	SGAF	2-1.7 3M 1 FT K N
7100078989	SecureFit™ 400, PC – klar (SF401AF)	AS/AF	2C-1.2 3M 1 FT
7100148072	SecureFit™ 400, PC – grau, für Innen/Außen (SF407SGAF-BLU)	SGAF	5-1.7 3M 1 FT K N
7100148082	SecureFit™ 400, PC – bronze (SF405SGAF-BLA)	SGAF	5-2.5 3M 1 FT K N

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
7100102568	Schaumrahmen, schwarz (SF400FI), für SF200 und SF400 geeignet
7010528331	Korrektionsgalseinsatz (RX-SF400), für SF200 und SF400 geeignet

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400X



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100185109	SecureFit™ 400X, PC – zinnoberrot (SF422XSGAF-BLK)	SGAF	2-2 3M 1 FT K N
7100185292	SecureFit™ 400X, PC – orange verspiegelte Scheibe (SF416XAS-BLK)	SGAF	5-3.1 3M FT
7100185291	SecureFit™ 400X, PC – gelb (SF403XSGAF-YEL)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100185289	SecureFit™ 400X, PC – hellgrau, für Innen/Außen (SF407XSGAF-BLU)	SGAF	5-1.7 3M 1 FT K N

Erläuterungen:

AS = Antikratz-Beschichtung
 ASP = Antikratz-Beschichtung +
 RAS = robuste Antikratz-Beschichtung
 AS/AF = Antikratz-/Antibesschlag-Beschichtung
 SGAF = Scotchgard™ Antikratz-/Antibesschlag-Beschichtung
 PC = Polycarbonat-Scheibe

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 600



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100112717	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, PC – klar (SF601SGAF)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100134761	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ mit Schaumrahmen, PC, UV, PC - klar (SF601SGAFFI)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100112720	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, klar (SF601RAS)	RAS	2C-1.2 3M 1 FT K
7100112716	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, PC – dunkelgrau (SF602SGAF)	SGAF	5-3.1 3M 1 FT K N
7100112712	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, PC – gelb (SF603SGAF)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100112713	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, PC – dunkelgrau polarisiert (SF611AS)	AS	5-3.1 3M 1 FT

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
7100112725	● Schaumrahmen, schwarz (SF600FI)

3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100080258	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, blau/schwarz, PC – klar (S1101SGAF)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100078882	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, grün/schwarz, PC – klar (S1201SGAF)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100080187	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, blau/schwarz, PC – gelb (S1103SGAF)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100080186	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, grün/schwarz, PC – gelb (S1203SGAF)	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100080185	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, blau/schwarz, PC – grau (S1102SGAF)	SGAF	5C-3.1 3M 1 FT K N
7100078883	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, grün/schwarz, PC – grau (S1202SGAF)	SGAF	5C-3.1 3M 1 FT K N

3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille Sets

Artikelnummer	Beschreibung
7100080184	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, PC – klar, (S1101SGAFKT) Set bestehend aus Schaumrahmen, Brillenbügel und Nylonkopfband, Rahmen blau/schwarz
7100078881	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, PC – klar, (S1201SGAFKT) Set bestehend aus Schaumrahmen, Brillenbügel und Nylonkopfband, Rahmen grün/schwarz
7100244066	● 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000, PC – klar, (S1201SGAF-TSKT) Set bestehend aus TPE-Dichtung, Brillenbügel und Nylonkopfband, Rahmen grün/schwarz



Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
7100243935	● TPE-Dichtung, für Solus™ Serie 1000 (S1000-TPE)
7100081292	● Nylonkopfband, für Solus™ Serie 1000 (SOLUSKB)
7100243141	Korrektionsglaseinsatz in TPE-Dichtung, für Solus™ Serie 1000 (S1000-RX)
7100081293	Schaumrahmen, für Solus™ Serie 1000 (SOLUSFI)

3M™ SecureFit™ Überbrille 3700



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100209340	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaues Gestell, Antikratz+ (K), (SF3701ASP-BLU), klare Scheibe	ASP	2C-1.2 3M 1 FT K
7100209252	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaues Gestell, (SF3701SGAF-BLU), klare Scheibe	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100209413	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, lindgrünes Gestell, (SF3701SGAF-GRN), klare Scheibe	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100209430	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, oranges Gestell, (SF3701SGAF-ORG), klare Scheibe	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100209384	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaues Gestell, (SF3702SGAF-BLU), graue Scheibe	SGAF	5-3.1 3M 1 FT K N
7100209426	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, lindgrünes Gestell, (SF3703SGAF-GRN), gelbe Scheibe	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100209427	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaues Gestell, (SF3707SGAF-BLU), hellgraue Scheibe für Innen/Außen	SGAF	5-1.7 3M 1 FT K N
7100209425	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaues Gestell, Augenbrauenschutz, (SF3701XSGAF-BLU), klare Scheibe	SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N
7100209416	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaues Gestell, Augenbrauenschutz, (SF3702XSGAF-BLU), graue Scheibe	SGAF	5-3.1 3M 1 FT K N
7100209428	● 3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaues Gestell, Augenbrauenschutz, (SF3707XSGAF-BLU), hellgraue Scheibe für Innen/Außen	SGAF	5-1.7 3M 1 FT K N

3M™ GoggleGear™ 6000



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100216582	● 3M™ GoggleGear™ 6000 Vollsichtbrille, PC – klar (GG6001SGAF-BLK)	SGAF	2C-1.2 3M 1 BT K N
7100216617	● 3M™ GoggleGear™ 6000 Vollsichtbrille, PC – klar (GG6001SGAF-GRN)	SGAF	2C-1.2 3M 1 BT K N
7100216192	● 3M™ GoggleGear™ 6000 Vollsichtbrille, PC – klar (GG6001SGAF-RED)	SGAF	2C-1.2 3M 1 BT K N

3M™ GoggleGear™ 500



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
7100074368	● 3M™ GoggleGear™ 500 Vollsichtbrille, PC – klar (GG501SGAF)	SGAF	2C-1.2 3M 1 BT K N

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
7100083064	● Korrektionsglaseinsatz, für GoggleGear™ Serie 500 (GG500PI)

3M™ Atemschutzmaske 8822



Artikelnummer	Beschreibung	Schutzstufe
7100101091	3M™ Atemschutzmaske 8822 (8822)	● FFP2

3M™ Aura™ 9322+



Artikelnummer	Beschreibung	Schutzstufe
7000088722	3M™ Aura™ 9322+ (9322+)	● FFP2
7100101249	3M™ Aura™ 9332+ (9332+)	● FFP3

3M™ Schutzanzug 4515 TYP 5/6



Artikelnummer	Beschreibung	Material
7000089632	● 3M™ Schutzanzug, 4515 Typ 5/6, Orange, Größe S (4515OS)	SMMS
7000089633	● 3M™ Schutzanzug, 4515 Typ 5/6, Orange, Größe M (4515OM)	SMMS
7000089634	● 3M™ Schutzanzug, 4515 Typ 5/6, Orange, Größe L (4515OL)	SMMS
7000089635	● 3M™ Schutzanzug, 4515 Typ 5/6, Orange, Größe XL (4515OXL)	SMMS
7000089636	● 3M™ Schutzanzug, 4515 Typ 5/6, Orange, Größe 2XL (4515O2XL)	SMMS
7000089637	● 3M™ Schutzanzug, 4515 Typ 5/6, Orange, Größe 3XL (4515O3XL)	SMMS
7000089638	● 3M™ Schutzanzug, 4515 Typ 5/6, Orange, Größe 4XL (4515O4XL)	SMMS

Schutzanzüge auch in den Farben weiß und blau erhältlich

3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere



Artikelnummer	Beschreibung	Abmessungen gedehnt	Verpackungseinheit
7000066314	● 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, blau (M1410BB)	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
7000066291	● 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, schwarz (M1410BKB)	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
7000053650	● 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, orange (M1410BO)	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
7000066290	● 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, grün (M1410HGB)	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
7000066276	● 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, rot (M1410RB)	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
M1410WB	● 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, weiß (M1410WB)	10 cm x 4,5 m	18 Rollen

3M™ Precise™ Hautklammergeräte



Artikelnummer	Beschreibung	Aussehen Klammern	Klammern im Magazin
7000053902	3M™ Precise™ Einweg-Hautklammergerät, 12 Stk. (M3995)	rechteckig	35 Stück
7000053837	3M™ Precise™ Hautklammergerät (DS-5)	gebogen	5 Stück
7000053838	3M™ Precise™ Hautklammergerät (DS-15)	gebogen	15 Stück
7000053801	3M™ Precise™ Einweg-Hautklammerentferner (SR-1)	–	–

Die orange Version mit der Aufschrift „Hundeführer“ ist über den Kundenservice zu bestellen

Scott First Base 3 Classic und Winter Anstoßkappe



Artikelnummer	Beschreibung	Schirmlänge
7100217838	● First Base 3 Winter/Outdoor-Anstoßkappe in Signalfarbe Orange, haltbar, wasserdicht und warm, mit flexibler Innenschale	55 mm (verkürzter Schirm)
7100217837	● First Base 3 Winter/Outdoor-Anstoßkappe in Signalfarbe Warngelb, haltbar, wasserdicht und warm, mit flexibler Innenschale	55 mm (verkürzter Schirm)
7100232846	● First Base 3 Classic – Anstoßkappe in Signalfarbe Gelb, wasserdicht, mit flexibler Innenschale	70 mm (Standard-Schirmlänge)
7100217846	● First Base 3 Classic – Anstoßkappe in Signalfarbe Orange, wasserdicht, mit flexibler Innenschale	70 mm (Standard-Schirmlänge)
7100217858	● First Base 3 Classic – Anstoßkappe in Farbe Rot, leicht, mit flexibler Innenschale	70 mm (Standard-Schirmlänge)

3M™ SecureFit™ X5000 (Hybrid Modell EN397 und EN12492)



Produkt-Nr.	Beschreibung	3M Katalog-Nr.	EAN	Menge
X5007V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5007V-CE, orange, belüftet, reflektierend, CE	7100175098	04054596592131	4 Stk./Karton
X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5014VE-CE, Hi-Viz/neongrün, belüftet, 1000V, CE	7100175537	04054596592612	4 Stk./Karton

3M™ SecureFit™ X5500 (EN397)



Produkt-Nr.	Beschreibung	3M Katalog-Nr.	EAN	Menge
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5507V-CE, orange, belüftet, CE	7100175596	04054596592131	4 Stk./Karton
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5514V-CE, Hi-Viz/neongrün, belüftet, CE	7100175598	04054596592612	4 Stk./Karton

Umfangreiches Zubehör für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme

Artikelnummer	Beschreibung
U5B-CE	Visierhalter für SecureFit™ Schutzhelme
5B	Netzvisier (Einsteiger)
5C-1	Netzvisier (Standard)
5J-1	Netzvisier (Profi)
5F-11	Klarvisier
X5-SV03-CE, X5-SV02-CE, X5-SV03-CE	3M™ Kurzvisier mit Anti-beschlag- und Antikratz-Beschichtung, transparent, grau oder gelb
V9B, V9C, V9E	Integrierbare Schutzbrille, grau, gelb oder klar getönt
X5-REFKIT	Set an reflektierenden Aufklebern
X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 Black/Grey Ersatz Kopfband für SecureFit™ Schutzhelme
X5-S4PTCS1	Standard 4-Punkt-Kinnriemen mit Verschluss für den SecureFit™ Schutzhelm
X5-S4PTCS2	Standard 4-Punkt-Kinnriemen mit Verschluss und Zertifizierungs-Wechselschalter für SecureFit™ Schutzhelme
X5-P4PTCS1	Premium-4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss für SecureFit™ Schutzhelme
X5-P4PTCS2	Premium 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und Zertifizierungs-Wechselschalter für SecureFit

**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon +49 2131 88 19 265
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3m.de/arbeitschutz

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon +43 (0) 1 417 00 52
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3maustria.at/arbeitschutz

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon

Telefon +41 4350 896 58
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3mschweiz.ch/arbeitschutz

© 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von 3M unter Lizenz verwendet. 3M, SportTac und WS sind Marken der 3M Company und werden in Kanada unter Lizenz verwendet. PELTOR ist eine Marke von 3M Svenska AB und wird in Kanada unter Lizenz verwendet.