

Qu'est-ce qui protège vos surfaces précieuses?

Le Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M^{MC} est conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels où la protection contre l'eau, les solvants, l'huile et d'autres fluides est essentielle. Ce produit peut vous aider à augmenter votre productivité, à réduire le temps d'entretien et de nettoyage, à préserver vos espaces de travail et à éliminer les reprises sur les surfaces finies.



Renseignements pour commander

Matériau

N° de produit	Article	Couleur	Taille	Rouleaux/ caisse
36876	Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M ^{MC} , (00051131368767)	Bleu	Rouleau de 4 po x 300 pi	6 rouleaux/ caisse
36877	Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M ^{MC} , (00051131368774)	Bleu	Rouleau de 6 po x 300 pi	4 rouleaux/ caisse
36878	Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M ^{MC} , (00051131368781)	Bleu	Rouleau de 14 po x 300 pi	1 rouleau/ caisse
36879	Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M ^{MC} , (00051131368798)	Bleu	Rouleau de 28 po x 300 pi	1 rouleau/ caisse
36880	Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M ^{MC} , (00051131368804)	Bleu	Rouleau de 36 po x 300 pi	1 rouleau/ caisse
36881	Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M ^{MC} , (00051131368811)	Bleu	Rouleau de 48 po x 300 pi	1 rouleau/ caisse
36882	Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M ^{MC} , (00051131368828)	Bleu	Rouleau de 56 po x 300 pi	1 rouleau/ caisse

Dévidoirs et applicateurs

N° de produit	Article	Description	Unités/ caisse
36862	Dévidoir de matériau de protection collecteur de saleté 3M ^{MC} , (00051131368620)	Distributeur magnétique en métal pour matériau de 28 po de largeur	1 par caisse
36866	Dévidoir de matériau de protection collecteur de saleté 3M ^{MC} , (00051131368668)	Applicateur mural extensible pour matériau de 28 po de largeur	1 par caisse
36865	Dévidoir de matériau de protection collecteur de saleté 3M ^{MC} , (00051131368651)	Applicateur polyvalent pour planchers de matériau de 28 po de largeur	1 par caisse
36864	Dévidoir de matériau de protection collecteur de saleté 3M ^{MC} , (00051131368644)	Distributeur magnétique en métal pour matériau de 56 po de largeur	1 par caisse

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant 3M de votre région ou un distributeur 3M autorisé, ou consulter le site 3M.ca/SystemeDePeinture.



Division du marché après-vente pour l'automobile de 3M 3M Canada

London (Ontario) N6A 4T1
1 800 267-4414
3M.ca/Automobile

Veuillez recycler. Imprimé au Canada. 3M et 3M Science. Au service de la Vie., sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2018, 3M. Tous droits réservés.
1807-12474 F BA-18-27059

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M^{MC}

Ajoutez une couche à l'épreuve des liquides à laquelle vous pouvez faire confiance.

Protection des surfaces rapide et facile contre l'eau, l'huile, les solvants et les autres fluides

- Application facile en une seule étape
- Se retire proprement de la plupart des surfaces
- Aide à fournir un environnement de travail plus propre
- Application intérieure et extérieure



Une protection temporaire et moulante qui adhère aux surfaces.

Les dommages causés à vos surfaces précieuses peuvent mener à un nettoyage fastidieux, des reprises et des temps d'arrêt coûteux. Il existe désormais une solution rapide, pratique et économique à ce genre de problème : le Tissu autoadhésif de protection contre les liquides 3M^{MC}.

Une protection de qualité industrielle qui convient à presque toutes les surfaces.

 Aide à protéger les surfaces contre les liquides, la poussière, la saleté, les débris, l'abrasion légère et les impacts.	 Remplacer le papier et le ruban. Cessez de protéger vos surfaces finies en les couvrant de papier ou de plastique maintenu avec du ruban.
 Le matériel moulant épouse facilement les formes des surfaces complexes.	 Appliquer ce produit sur les planchers pour réduire le temps de nettoyage. Ce produit peut améliorer la résistance aux dérapages.
 Le support adhésif 3M adhère rapidement et s'enlève proprement une fois la tâche terminée.	 Couvrir les zones de travail pour minimiser les dommages causés par les chutes d'outils, d'écrous, de boulons, de matériel et d'autres débris.
 La résistance aux rayons UV permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Peut demeurer en place jusqu'à deux semaines, selon l'utilisation. Procéder à un essai pour vérifier la compatibilité.	 Convient à de nombreuses applications industrielles pour aider à protéger votre travail.

Utilisations sur le marché

Métallurgie



Aéronautique



Véhicule
Marin/Spécialisé



Industrie
général



Automobile

Maintenez la propreté.



Sans le Tissu autoadhésif de protection
contre les liquides 3M^{MC}



Avec le Tissu autoadhésif de protection
contre les liquides 3M^{MC}