


Ленты для разметки пола и маркировки опасных зон

Виниловые ленты для маркировки и разметки

Ленты на виниловой основе идеальны для маскирования, обертывания или герметизации неровных или выгнутых поверхностей, прекрасно подходят для разметки областей движения и обеспечения безопасности, цветовой кодировки, защиты от истирания, декорации и сращивания.

- каучуковый клей легко приклеивается почти к любой поверхности, не просачивается, не вытекает;
- устойчивы к абразивным воздействиям, истиранию, действию влаги, кислоты и щелочей;
- обеспечивает яркость и стойкость цвета в течение всего времени эксплуатации ленты;
- плотно прилегает к неровным поверхностям.





3M™ 971 Сверхстойкая
лента для разметки пола



3M™ 764 Экономичная
виниловая лента




3M™ 767/766 Экономичные
виниловые ленты для разметки
опасных зон



3M™ 471 Виниловая
лента

Примеры использования лент 3М для разметки на производстве



3M™ 471 Виниловая
лента



3M™ 971 Сверхстойкая
лента для разметки пола



3M™ 5702 Виниловая лента для
разметки опасных зон



3M™ 471 Виниловая
лента



Почему лента, а не краска?

- Легко заменить, когда у вас происходит перестановка
- Быстрое нанесение экономит время и деньги
- Не нужна уборка
- Удаляется без применения растворителей
- Не нужно тратить время на высыхание краски
- Краска испаряется и может разливаться
- Легко нанести прямую линию





Для зон с интенсивным движением

Одна из самых прочных лент в мире для разметки пола.


ЗМ™ 971 специально разработана, чтобы выдерживать жесткие условия, при которых вам необходима стойкость разметки. Там, где другие ленты для маркировки пола терпят неудачу, толстая основа ленты 971 обеспечивает отличную стойкость к истиранию, движению погрузчика и перетаскиванию поддонов. Когда приходит время для изменения линий разметки на вашем предприятии, уникальный адгезив просто и чисто удаляется с пола.

Номер продукта	Тип клея	Материал основы	Толщина основы	Общая толщина	Температурный диапазон
971	Каучуковый	Полилактид	0,76 мм	0,81 мм	4-66°C



Уникальная основа из полилактида (ПЛА)

Основа ленты 971 состоит из биоразлагаемого растительного сырья, в то время как виниловые ленты изготавливаются из продуктов нефтепереработки. Толстая ПЛА основа обеспечивает супер стойкость при меньшем использовании ископаемого топлива.



- Превосходная абразивная стойкость
- Противостоит поднятию краёв из-за движения погрузчика
- Яркие цвета
- Стойкость к влаге и химии
- Приклеивается при контакте с поверхностью и остаётся на месте
- Чисто удаляется без применения растворителей



Для зон со средней проходимостью

Надёжная, заметная, самая универсальная разметочная лента.

3M™ 471 Виниловая лента и 3M™ 5702 Чёрно-жёлтая полосатая лента

Сила, эластичность, моментальная адгезия и чистое удаление делают виниловые ленты 3M™ идеальным выбором для долговременных линий и безопасной маркировки. Благодаря особым эластичным свойствам, ленты приклеиваются к неровным и шероховатым поверхностям, и могут использоваться для создания закруглённых линий без поднятия краёв. Также ленты сохраняют свои яркие цвета с течением времени, даже когда подвергаются износу, истиранию или воздействию растворителей.

Номер продукта	Цвета	Тип клея	Материал основы	Толщина основы	Общая толщина	Температурный диапазон
471	Красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, синий, чёрный, коричневый, белый	Каучуковый	ПВХ	0,10 мм	0,14 мм	4-77°C
5702	Чёрно-жёлтые полосы	Каучуковый	ПВХ	0,11 мм	0,14 мм	



- Отличная стойкость к истиранию и химии
- Быстро приклеивается и прочно держится на месте
- Большой выбор ярких цветов
- Приклеивается к неровным поверхностям
- Полосатая лента для опасных зон
- Чисто удаляется с большинства поверхностей одним куском



Для труб, стен и кратковременной разметки пола


Экономичная маркировка.

3M™ 764 Экономичная виниловая лента и 3M™ 766/767 полосатые ленты

3M™ экономичные виниловые ленты – это выгодное решение для различной маркировки, цветового кодирования, где нет жёстких условий и не нужно чистое удаление ленты через длительное время. Эластичность, моментальная адгезия и лёгкое разматывание из рулона делают эту ленту идеальным выбором для маркировки оборудования, стен и труб.

Номер продукта	Цвета	Тип клея	Материал основы	Толщина основы	Общая толщина	Температурный диапазон
764	Красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, синий, чёрный, коричневый, белый	Каучуковый	ПВХ	0,10 мм	0,13 мм	16-27°C
766	Чёрно-жёлтые полосы					
767	Красно-белые полосы					

- Сохраняет цвет после абразивного воздействия
- Идеальна для изогнутых или неровных поверхностей
- Каучуковый адгезив моментально приклеивается
- Большой выбор цветов



Вспомогательные инструменты для нанесения разметки

Инструменты 3М™ помогают с большей лёгкостью и точностью наносить виниловые и напольные ленты. Эти аппликаторы помогают улучшить контакт ленты поверхностью для улучшения адгезии и избавления от пузырьков воздуха.

Номер продукта	Цвета
3М™ М-1 Аппликатор для нанесения линий	Этот сделанный из прочного металла аппликатор на колёсах очень прочный и чрезвычайно прост в использовании. Аппликатор М-1 нужно везти перед собой, он помогает уменьшить количество движений вверх и вниз, позволяя наносить ленту пока вы стоите или идёте.
3М™ РА1-В Аппликатор голубой	Используется как ракель, чтобы сгладить пузырьки воздуха и складки при нанесении ленты вручную. Изготовлен из гибкого прочного пластика.

