

# スコッチ® 強力自己融着シリコンテープ HDT2

素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。  
また、引っ張って巻き付けることで、強い締め付け力が  
得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です。




- |      |        |       |
|------|--------|-------|
| 漏水補修 | エア漏れ補修 | 防食・保護 |
| 絶縁   | 滑り止め   | 結束・固定 |



## 特長

- テープ引っ張り量がひと目で分かる“引っ張りOK印”付き
- 1/2重ね巻きがひと目で分かるセンターライン付き
- 高温180°C対応
- 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
- 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み  
- 厚生労働省告示261号 -



## ご使用方法

テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます。

- テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
- 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください



## 特性

材質	シリコンゴム
色	ライトグレー
連続使用温度範囲	-20~+180°C
絶縁耐力	23kV/mm
伸び率	300%以上
引張強度	7MPa (70kgf/cm <sup>2</sup> )

## 製品一覧

型番	サイズ		
	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
HDT2-150	1	32	1.5
HDT2-450	1	32	4.5
HDT2-900	1	32	9.0

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
電力・電子ソリューション事業部  
<http://www.mmm.co.jp/electro/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

ELE-240-A(1118)

## カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-012-321**  
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます