

Nueva configuración  
multiagujeros

**Mejor corte,  
mejor acabado,  
mayor duración.**

## Discos Abrasivos Azules Multiagujeros

- ▶ Mineral cerámico diseñado para un corte más rápido y menor desgaste.
- ▶ Tecnología multiagujeros mejorada para una extracción de polvo superior con cualquier tipo de plato.
- ▶ Reverso de Nylon que permite mayor rapidez en el cambio de discos.
- ▶ Disponibles en Granos de 80 a 600.

## 3M™ Hookit™ 325U Discos Azules 150mm, multiagujeros.

Los gama de Discos Abrasivos Azules 3M™ Hookit™ 325U multiagujeros, comprende 11 granos desde el 80 a 600. Su configuración de agujeros única permite que estos discos se puedan colocar sin preocuparse del alineamiento de agujeros entre el disco y el plato. Proporcionan un corte más rápido y un mayor rendimiento, junto con su nueva tecnología de multiagujeros en espiral que consigue una extracción de polvo superior con cualquier plato.

## Gama 3M™ Hookit™ 325U Discos Azules 150mm, multiagujeros.

Referencia	Descripción	Grano	Discos/caja	Cajas/embalaje
PN51371	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	80	100	5
PN51373	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	120	100	5
PN51374	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	150	100	5
PN51375	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	180	100	5
PN51376	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	220	100	5
PN51377	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	240	100	5
PN51379	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	320	100	5
PN51380	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	360	100	5
PN51381	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	400	100	5
PN51382	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	500	100	5
PN51383	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150mm, Multiagujeros	600	100	5

## Ventajas del nuevo Disco Azul 325U multiagujeros respecto a otros discos del mercado.

- ▶ Mayor duración
- ▶ Mayor productividad
- ▶ Ahorro de tiempo
- ▶ Mejor extracción de polvo

## Cubitron™ II marca el estándar de los abrasivos Premium.



### CUBITRON™ II

Tecnología abrasiva insuperable con un corte, rendimiento y productividad superiores.

#### 3M 325U Azul Multiagujeros

Abrasivos diseñados para dar un rendimiento superior cada día.

#### 32M 255P Oro

Abrasivos estándar conocidos por su calidad, rendimiento y duración desde hace más de 25 años.

Para saber más, contacte con su Distribuidor 3M o visite:  
[www.3m.com.es/AADabrasivos](http://www.3m.com.es/AADabrasivos)



Dpto. Reparación del Automóvil  
3M España, S.A.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
Tel.: 91 321 60 00  
aad.es@mmm.com