



Lijado en un tiempo récord. Simplemente imbatible.

Lijado simple en 4 pasos.

El proceso de lijado de Festool + 3M con la lija Premium Cubitron™ II garantiza una preparación perfecta y mejor acabado de la superficie ayudando a la productividad y rentabilidad en tu taller.

	Órbita (mm)	
1 Lijado de masilla: 120+ LEX 3 150/5 o ETS EC 150/5	5	
2 Afinado de masilla: 220+ LEX 3 150/5 o ETS EC 150/5	5	▶
3 Bordes de masilla Lijado de aparejo: P320 LEX 3 150/3 o ETS EC 150/3	3	▶
4 Afinado de aparejo: P500 e interface LEX 3 150/3 o ETS EC 150/3	3	▶

Entre pasos aplicamos guía de lijado.

✓ y listo!



powered by

FESTOOL
Automotive Systems