



# Lixagem em tempo record.

## Totalmente imbatível.

### Lixagem simples em apenas 4 passos.

O processo de lixagem da 3M + Festool com a lixa premium Cubitron™ II garante uma preparação perfeita e um melhor acabamento levando a um grande incremento da produtividade e rentabilidade em qualquer oficina.

	Órbita (mm)	
<b>1</b> Lixagem de betume: <b>120+</b> LEX 3 150/5 ou ETS EC 150/5	5	
<b>2</b> Afinação do betume: <b>220+</b> LEX 3 150/5 ou ETS EC 150/5	5	▶
<b>3</b> Bordas de betume Lixagem de aparelho: <b>P320</b> LEX 3 150/3 ou ETS EC 150/3	3	▶
<b>4</b> Afinar aparelho: <b>P500 e interface</b> LEX 3 150/3 ou ETS EC 150/3	3	▶

Entre pasos aplicamos Guia de lixagem.

✓ e já está!



powered by

**FESTOOL**  
Automotive Systems