



# Proceso de chapa 3M

- 30% más rápido
- Dura el doble
- Mejor acabado



APLICACIONES		PRODUCTO	MÁQUINA
Decapado de grandes superficies. Lijado de masillas		Discos 3M Cubitron™ II 737U P80+/P120+	
Decapado localizado / Repaso despues Multifunción.		Discos 3M Roloc™ Cubitron™ II • P80+	
Decapado de zonas difíciles: agujeros, huecos, canales		Discos 3M Bristle Verde	
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+	
Corte		Ruedas de Corte 3M Cubitron™ II	
Desbarbado después de corte		Discos 3M Roloc Cubitron™ II • P80+	
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+	
Decapado/Retirada de selladores, adhesivos, revestimientos, óxido y residuos de unión		Discos Roloc Scotch-Brite™ Clean & Strip de 3M	
Despuntado en soldaduras con puntos de resistencia		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P36+	
Desengatillado de piezas		Discos de fibra 3M Cubitron™ II • P80+	
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+	
Lijado de cordones y puntos de soldadura		Discos 3M Roloc™ Cubitron™ I • P80+	
		Discos de Fibra 3M Cubitron™ II • P80+	
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+	

## SEGURIDAD & HIGIENE

Los procesos de reparación de los talleres pueden producir daños respiratorios, auditivos y oculares graves. Es importante utilizar los EPIs adecuados. Una propuesta de EPI incluye: Mascarillas 3M, Protección Auditiva 3M, Protección Ocular 3M.

En última instancia es responsabilidad de la empresa seleccionar los productos más apropiados de protección personal basados en una evaluación de riesgos completa. Para más información visite: [www.3m.com/es/seguridad](http://www.3m.com/es/seguridad)