


Das neue Blau. Tuning mal anders.



3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U.

- ▶ **Verbesserte Korntechnologie**
für höhere Abtragsleistung und
längere Standzeit
- ▶ **Verbesserte Multihole-Lochung**
für noch effizientere Absaugung
- ▶ **Brushed-Nylon-Rücken**
für maximalen Halt und schnellen
Scheibenwechsel

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U.

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U zeichnen sich durch eine hohe Abtragsleistung und lange Standzeit aus. Verbunden mit der bewährten 3M™ Multihole-Technologie, die für eine optimale Staubabsaugung sorgt, sind sie ein perfekter Begleiter für Schleifanwendungen in der Fahrzeugreparatur.

Sortimentsübersicht:

Art. Nr.	Beschreibung	Körnung	KP	VE
51371	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	80	100	500
51373	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	120	100	500
51374	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	150	100	500
51375	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	180	100	500
51376	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	220	100	500
51377	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	240	100	500
51379	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	320	100	500
51380	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	360	100	500
51381	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	400	100	500
51382	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	500	100	500
51383	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U, 150 mm	600	100	500

KP = Kleinpackung, VE = Versandeinheit

Die Vorteile im Überblick:

- ▶ Verbesserte Staubabsaugung
- ▶ Kürze Prozesszeiten
- ▶ Längere Standzeit
- ▶ Höhere Produktivität

Übersicht 3M™ Hookit™ Schleifscheiben:

Höhere Abtragsleistung. Längere Standzeit. Gleichmäßigeres Finish.

CUBITRON™ II
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben Multihole 737U
 Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit dank präzisionsgeformtem Keramik-Schleifkorn und Multihole-Absaugung.

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U
 Leistungsstarke Schleifscheibe mit verbesserter Korntechnologie und Multihole-Lochbild.

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P+
 Universalschleifscheibe mit guter Abtragsleistung und Standzeit. Als 15- bzw. 17-Loch-Variante erhältlich.

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Webseite:

www.3mdeutschland.de/AADabrasives
www.3mschweiz.ch/AADabrasives

www.3maustria.at/AADabrasives
www.3msuisse.ch/AADabrasives



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
 Tel.: 02131 14-2020, Fax: 02131 14-3200
 E-Mail: Autoreparatur@3M.com
 Web: www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Kranichberggasse 4, 1120 Wien
 Tel.: +43 (0) 18 66 86 0
 E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
 Web: www.3M-autoreparatur.at

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
 Tel.: +41 (0) 44 724 9121
 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
 Web: www.3M-autoinfo.ch

BK25-0189
 3M ist eine Marke
 der 3M Company.