

ESITTELYSSÄ

Scotch-Brite™ XT Pro ja XT Pro Extra Cut
-puhdistuslaikat



UUSI ULOTTUVUUS SCOTCH-BRITE™ - PUHDISTUSLAIKOILLA.

**Ainutlaatuista mukautuvuutta ja
helppoutta puhdistushiontaan.**

Nopeutta ja kestävyyttä ilman kompromisseja.
Kuuntelimme asiakkaitamme ja kehitimme Scotch-Brite™
-puhdistuslaikoista entistä tehokkaampia ja kestävämpiä.

SCOTCH-BRITE™ -PUHDISTUSLAIKAT. VALITSE UUSI VÄRISI.

Scotch-Brite™ -puhdistuslaikat on valmistettu mukautuvista, mutta erittäin kestävästä kuidusta, jotka mahdollistavat nopean ja yhdenmukaisen suorituskyvyn. Jokaisella on kuitenkin omat, ainutlaatuiset tarpeensa puhdistushiontaan.

Kumpi puhdistuslaikoistamme vastaa sinun tarpeitasi?

Uuden verkkorakenteen ansiosta Scotch-Brite™ -puhdistuslaikat ovat entistä mukautuvampia, kestävydestä tinkimättä.

- ▶ Nopea puhdistus ja pintojen esivalmistelu
- ▶ Pidempi käyttöikä kestävänsä rakenteen ansiosta
- ▶ Erittäin mukautuva rakenne mahdollistaa suuremman kontaktipinnan
- ▶ Korkeille kierrosluvuille. Vähemmän tärinää.

XT Pro

Piikarbidimineraali ja uusi verkkorakenne luovat kestävänsä laikan, joka ei muuta kappaleen geometriaa hiottaessa

- ▶ Piikarbidimineraalin ansiosta täydellinen puhdistukseen
- ▶ Ruosteen, maalin ja kevyen valssihilseen poistoon
- ▶ Säilyttää työkappaleen geometrian, poistaa pinnoitteet
- ▶ Lähes kipinätön

XT Pro Extra Cut

Alumiinioksidimineraali ja uusi verkkorakenne luovat kestävänsä laikan aineenpoisto-ominaisuuksilla

- ▶ Alumiinioksidimineraalin ansiosta ihanteellinen puhdistamiseen sekä tasoitukseen ja pintojen esivalmisteluun
- ▶ Ruosteen ja sinistymien poisto kuoppia jättämättä
- ▶ Aggressiiviseen puhdistukseen
- ▶ Saavuta puhdas metallipinta nopeasti ja helposti

Erittäin mukautuva rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen.

Scotch-Brite™ XT Pro- ja XT Pro Extra Cut -puhdistuslaikat ovat erittäin mukautuvia, mikä mahdollistaa seuraavat edut:

XT Pro - piikarbidi

Sama selkämateriaali kuin fiiberilaikassa - DB

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51880	115 mm x 22 mm	10,000	XCRS	10
51881	178 mm x 22 mm	6,500		10

Suorahiomakoneeseen - DC

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51934	100 mm x 13 mm	9,000	XCRS	30
51885	150 mm x 13 mm	6,000		20
51886	200 mm x 13 mm	4,500		12

Roloc -kiinnitys - DR

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51887	50,8 mm	18,000	XCRS	60
51888	76,2 mm	15,000		40

Kulmahiomakoneeseen - RD

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51889	115 mm x 22 mm	13,000	XCRS	10
51890	125 mm x 22 mm	12,000		10
51892	178 mm x 22 mm	8,500		10

Kulmahiomakoneeseen - M14

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51891	125 mm x M14	12,200	XCRS	10

Roloc+ -kiinnitys - ZR

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51893	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000	XCRS	10
51894	125 mm x 13 mm x 6 mm	7,000		8
51923	150 mm x 13 mm x 6 mm	6,000		6

Kiinteällä karalla - ZS

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51927	75 mm x 13 mm x 6 mm	10,000	XCRS	10
51900	75 mm x 25 mm x 6 mm	10,000		10
51924	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000		10
51925	100 mm x 25 mm x 6 mm	8,000		10
51926	150 mm x 13 mm x 8 mm	6,000		6

Takuu, rajoitettu korvaus ja vastuuvapauslauseke: 3M takaa, että kukin 3M-tuote vastaa asianmukaisia 3M-tuotemääriä sillä hetkellä, kun 3M lähettää tuotteen, mikäli kyseisen 3M-tuotteen pakkauksessa tai tuoteselosteessa ei ole muuta takuumerkintää (missä tapauksessa kyseisen merkinnän mukainen takuu on voimassa). 3M EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA TAI EHTOJA, EKSPLIISIITTIISIÄ TAI IMPLISIITTIISIÄ, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVIA TAKUITA TAI EHTOJA, JOTKA TULEVAT ESIIN KAUPANKÄYNNISSÄ, TULLISSA TAI SOPIMUSTULKINNOISSA. Jos 3M-tuote ei ole tämän takuun mukainen, 3M:n tarjoama ainoa korvaus on vaihto uuteen 3M-tuotteeseen tai ostohinnan palautus.

Vastuunrajoitus: 3M ei ole missään olosuhteissa, paitsi edellä mainitun rajoitetun korvauksen ja lain kieltämissä rajoissa, vastuussa ostajalle tai käyttäjälle mistään 3M-tuotteeseen liittyvistä suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista (mukaan lukien esimerkiksi tulojen ja liiketoimintatilaisuuksien menetys) huolimatta laki- tai oikeudenmukaisuusteorioista, mukaan lukien esimerkiksi takuu, sopimus, huolimattomuus tai täysi vastuu.

Tuotteen valinta ja käyttö: 3M-tuotteen käyttöön ja tehokkuuteen tietyssä käyttötilanteessa vaikuttavat monet asiat, joihin 3M ei voi vaikuttaa ja jotka ovat vain käyttäjän tiedossa ja hallinnassa. Siksi asiakas on yksin vastuussa tuotteen arvioinnista ja käyttötarkoitusta vastaavan sopivuuden määrittämisestä, mukaan lukien työtilan riskiarvioinnin suorittamisesta ja kaikkien sovellettävien määräysten ja standardien selvittämisestä (esim. OSHA, ANSI jne.). Jos 3M-tuotteita ei arvioida, valita ja käytetä oikein asianmukaisia turvalaitteita käyttäen ja sovellettavien turvallisuusmääräyksiä noudattaen, tuloksena voi olla vammautuminen, sairaus, kuolema ja/tai omaisuusvahinko.

Suomen 3M Oy

Keilaranta 6
PL 600
02151 Espoo
Puh. 0-5252 1
metalworking.nordic@mmm.com
www.3M.fi

- ▶ Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen
- ▶ Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin
- ▶ Yhtenäinen ja siisti lopputulos
- ▶ Vähemmän tärinää

XT Pro Extra Cut - alumiinioksidi

Sama selkämateriaali kuin fiiberilaikassa - DB

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51928	115 mm x 22 mm	10,000	XCRS	10
51902	178 mm x 22 mm	6,500		10

Suorahiomakoneeseen - DC

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51906	100 mm x 13 mm	9,000	XCRS	30
51907	150 mm x 13 mm	6,000		20
51930	200 mm x 13 mm	4,500		12

Roloc -kiinnitys - DR

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51908	50,8 mm	18,000	XCRS	60
51909	76,2 mm	15,000		40

Kulmahiomakoneeseen - RD

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51910	115 mm x 22 mm	13,000	XCRS	10
51911	125 mm x 22 mm	12,000		10
51913	178 mm x 22 mm	8,500		10

Kulmahiomakoneeseen - M14

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51912	125 mm x M14	12,200	XCRS	10

Kulmahiomakoneeseen - DC

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
52034	150 mm x 22 mm	6,000	XCRS	10

Roloc+ -kiinnitys - ZR

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51914	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000	XCRS	10
51915	125 mm x 13 mm x 6 mm	7,000		8
51931	150 mm x 13 mm x 6 mm	6,000		6

Kiinteällä karalla - ZS

Tuote-numero	Koko	Max RPM	Karkeus	Minimi-tilausmäärä
51920	75 mm x 13 mm x 6 mm	10,000	XCRS	10
51921	75 mm x 25 mm x 6 mm	10,000		10
51932	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000		10
51933	100 mm x 25 mm x 6 mm	8,000		10
51919	150 mm x 13 mm x 8 mm	6,000		6

Muistathan kierrättää. © 3M 2018.

3M ja Scotch-Brite™ ovat 3M Company:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

J441445

