



Science.
Applied to Life.™*



3M Signalisation du trafic - Balisage de véhicules pompiers

Films rétro-réfléchissants 3M™.
Plus de visibilité pour intervenir
en toute sécurité.

La visibilité, élément essentiel de la sécurité lors des interventions

Les véhicules d'intervention sont particulièrement exposés aux dangers de la route. Si le jour, l'intervention sur la chaussée est une intervention particulièrement dangereuse, la nuit, les risques sont démultipliés.



Des professionnels et des usagers mis en danger

L'urgence des interventions, avec un trafic toujours plus dense, augmente les risques d'accident.



Une détection aléatoire du véhicule

L'aube, le crépuscule, des conditions climatiques difficiles (pluie, brouillard...) empêchent l'identification rapide des véhicules en intervention.



Un véhicule mis à l'épreuve

Les impacts, les lavages répétés et les températures extrêmes peuvent détériorer le balisage.

Signalisation avant/arrière	Signalisation latérale
<p>Bande avant-arrière alternée rouge et jaune Classe B</p>	<p>Bande latérale jaune fluo Classe C</p>
<p>Avant : Bande horizontale sur toute la largeur, chevron rouge centré et pointe en haut.</p> <p>Arrière : Idem + 2 bandes verticales en rive de véhicule. Pour les types VSAV et VSR : 100 % de la partie carrossée.</p> <p>Marque d'homologation : TPESC de classe B, numéro d'homologation et nom du fabricant sur chaque strie jaune.</p>	<p>Bande latérale d'une largeur de 5 cm minimum, de classe C. Conforme à la réglementation ECE 104.</p>



Films 3M™ Diamond Grade™ 4083-33 et 983-21

Des films performants et complémentaires, pour toujours plus de sécurité

Il est indispensable de disposer d'une signalisation parfaitement visible pour anticiper de loin la présence du véhicule, mieux appréhender sa taille quelle que soit sa position, à l'arrêt comme en circulation. Les films 3M™ vont plus loin pour offrir d'autres avantages :



Visibilité optimale

De jour comme de nuit, les films 3M offrent la meilleure visibilité. La fluorescence permet aux véhicules d'être identifiés de très loin le jour, ou par faible luminosité (aube et crépuscule). Le haut pouvoir de rétro-réflexion assure une visibilité parfaite la nuit. Vu de très loin, le balisage 3M permet d'anticiper et d'éviter les freinages brusques et les changements de file au dernier moment.



Durabilité maximale

La qualité de l'adhésif permanent 3M assure une adhésion parfaite pendant toute la durée de vie du véhicule. Le film résiste aux chocs, ainsi qu'aux lavages haute pression. Il répond aux spécifications de la norme ISO 9227 pour la résistance à la corrosion.



L'esthétisme en plus



Non métallisés, les films offrent un contraste optimal et préservent la pureté et l'éclat des couleurs.



Depuis 10 ans,
aucun décollement n'a été constaté.

3M™ Diamond Grade™ 4083-33
Signalisation avant / arrière

3M™ Diamond Grade™ 983-21
Signalisation latérale



Durabilité : 3 ans
Garantie fluorescence : 10 ans

- Très haute visibilité quelle que soit la luminosité, de jour comme de nuit.
- Identification des véhicules à distance lointaine.


Durabilité : 10 ans

- Visibilité quelle que soit la position du véhicule.
- Identification rapide de la taille du véhicule.
- Conformité à l'ECE 104.

3M™ Diamond Grade™ 4083-33 - Signalisation avant/arrière

Référence		Code commande	Couleurs	Dimensions
DG4083-33		408333	Rouge - Jaune citron - Chevron	1,22 × 45,70 m
DG4083-33		4083G	Rouge - Jaune citron - Gauche	0,914 × 45,70 m
DG4083-33		4083D	Rouge - Jaune citron - Droite	0,914 × 45,70 m
Lot B2RJ citron		B2RJC3	Rouge - Jaune citron - Gauche / droite	0,14 × 45,70 m
Lot BRAJ citron		BRAJC3	Rouge - Jaune citron - Gauche / droite	0,14 × 9 m

3M™ Diamond Grade™ 983-21 - Signalisation latérale

Référence		Code commande	Couleur	Dimensions
983-21		58610	Jaune fluo	0,055 × 45,7 m

Choisir 3M, c'est bénéficier

- d'un accompagnement commercial et technique de proximité.
- de produits durables et de qualité constante.
- d'une garantie étendue.
- d'un engagement de longue date dans une démarche RSE.
- de l'expertise 3M en adhésifs, systèmes optiques et films technologiques.



3M

3M France
Signalisation du trafic
 Boulevard de l'Oise
 95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3m.com/fr/Signalisation

Centre Information Clients
 ▶ N° Cristal 09 69 321 478
APPEL NON SURTAXE
www.3m.fr

 Agissez pour le recyclage des papiers avec 3M et Ecofolio.