

3M Science.
Applied to Life.™*

3M Signalisation du trafic

Bande auto-adhésive 3M™.
Pour obtenir rapidement un
marquage lisible plus longtemps.

* 3M Science. Au service de la Vie.

Un marquage au sol qui répond à toutes vos contraintes

Un marquage performant limite les coûts d'entretien et réduit le temps de pose.

La sécurité des applicateurs et le confort des usagers sont ainsi préservés.

La blancheur et la grande durée de vie de notre produit offrent aux automobilistes une visibilité renforcée de jour comme de nuit tout en réduisant les risques d'accidents.



Visibilité des routes



Temps d'intervention diminué



Coûts d'entretien limités

Avec notre protocole de pose en 5 étapes, il n'a jamais été aussi simple de marquer !

1

Nettoyez la chaussée par simple balayage ou jet d'air comprimé.



2

Pré-marquez l'emplacement de la bande si nécessaire.



3

Appliquez la bande manuellement.



4

Damez.



5

Ré-ouvrez immédiatement la circulation.



3M™ Stamark™ A380ESD.

Une technologie novatrice, durable et ultra-rapide à appliquer

Pour une visibilité et une sécurité optimales, choisissez notre dernière création :
3M™ Stamark™ A380ESD, la bande préfabriquée la plus rapide à poser
grâce à son adhésif très puissant.

Le marquage 3M™
Stamark™ A380ESD
aussi adapté aux
applications plus
complexes.



Flèches de rabattement



T25U / Axes / Rives



MRE



Zébra



Applicable par les agents
en toute sécurité

- Application à froid, sans produit chimique et sans matériel sophistiqué.
- Pose rapide limitant le temps de présence des agents sur les routes.



Visibilité optimale
pour une sécurité maximale

- Hautes valeurs de rétro-réflexion et de blancheur.
- Lecture rapide et à distance du tracé.

Une valeur de certification
haut de gamme

Produit	Classe de roulage	Rétro-réflexion (mcd.lux-1.m-2)	SRT	Qd (mcd.lux-1.m-2)
A380ESD à sec	P6	R5	S2	Q3
A380ESD VNTP*	P5	R5/RR2/RW2	S2	Q3

*Visible de Nuit par Temps de Pluie



Moins de gêne pour les usagers

- Ultra-rapide à appliquer en un seul passage, ne nécessite pas de temps de séchage.
- Remise en circulation immédiate, limite les embouteillages.




Budget maîtrisé

- Produit très durable : 2 à 10 fois plus longtemps que les autres solutions de marquage.
- Limite les interventions fréquentes et onéreuses.

Certifié 2 000 000
de passages de roues
à sec et 1 000 000
de passages de roues
VNTP*

Choisir 3M, c'est bénéficier

- d'un accompagnement commercial et technique de proximité.
- de produits durables et de qualité constante.
- d'une garantie étendue.
- d'un engagement de longue date dans une démarche RSE.
- de l'expertise 3M en adhésifs, systèmes optiques et films technologiques.



Environnement préservé

- Fabriqué en usine certifiée ISO 14001, ce marquage ne nécessite pas de primaire d'accroche et l'adhésif est sans solvant.
- Fabriqué sans solvant et sans métaux lourds.
- Classées dans la catégorie DIB (déchets industriels banals), les bandes ne présentent pas de contraintes d'élimination.

3M

3M France
Signalisation du trafic
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3m.com/fr/Signalisation

Centre Information Clients

 N° Cristal 09 69 321 478

APPEL NON SURTAXE

www.3m.fr



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.