

3M Science.
Applied to Life.™




3M™ Speedglas™ 스피드글라스™ 자동용접면 9002NC

전세계 용접사들의 의견을 담아 개발했습니다.

품질은 내추럴 컬러 필터로 높이고
디자인은 편안하고 슬림하게
가격은 합리적으로
스피드글라스™ 자동용접면의 새로운 역사를 소개합니다.



3M™ 스피드글라스™
웹사이트를 방문해주세요!
www.3msafety.co.kr/speedglas

 facebook.com/3MSpeedglas
 Instagram.com/3MSpeedglas
 youtube.com/3MSpeedglas

한국쓰리엠 주식회사
산업안전사업팀
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
하나대투빌딩 20층
고객상담실 080-033-4114

 **Speedglas™**

자동용접면의 새로운 역사 스피드글라스™ 9002NC

편안한 머리지지대

- 머리지지대 착용감 개선
- 오른쪽 버튼 방식으로 편안한 조절

슬림한 헬멧 디자인

- 슬림한 사이즈에 경량화 된 디자인으로 다양한 작업에 적용
- CO₂ 배출구를 적용한 디자인으로 렌즈 김서림 최소화

내추럴 컬러 필터

- 자연스러운 색감을 구현할 수 있는 내추럴 컬러(Natural Color) 필터로 더욱 선명하고 실제에 가까운 색 구현
- 5단계 차광도 조절기능으로 다양한 용접가능
- 4단계 민감도 조절기능 / 지연시간 (Delay) 조절 가능
- 내부렌즈 약세서리 추가시 차광도 13, 14 조절 가능
- 렌즈크기 : 55 X 107mm / 배터리 사용시간 : 약 2,000 시간



헬멧 크기 : 23.6cm
헬멧 무게 : 약 480g



타사제품

9002NC 필터

9002NC 제품 구성



40 13 85



40 00 85



40 13 95



70 50 15



43 20 02

파트번호	제품명
40 13 85	3M™ 스피드글라스™ 9002NC 자동용접면
40 00 85	3M™ 스피드글라스™ 9002NC 자동차광필터
40 13 95	3M™ 스피드글라스™ 9002NC 헬멧 (필터제외)
70 50 15	3M™ 스피드글라스™ 9002NC 머리지지대
43 20 02	3M™ 스피드글라스™ 9002NC 회색커버

제품을 업그레이드 할 수 있는 약세서리 및 교체용 소모품



16 40 05



16 40 09



16 90 01




16 91 00



42 60 00
42 70 00
42 70 71



42 80 10



17 10 20
17 10 22
17 10 24



42 80 30
42 80 50

파트번호	제품명
16 40 05	귀 / 목 보호대 (100, SL)
16 40 09	머리 보호 커버 (난연재질), Black/Grey (100) TECA-WELD
16 90 01	목 보호 커버 (난연재질), Black/Grey (100, SL) TECA-WELD
16 91 00	난연 후드, Black/Gray (후드, 공용)
42 60 00	3M™ 스피드글라스™ 9000 시리즈 외부보호판, 표준형
42 70 00	3M™ 스피드글라스™ 9000 시리즈 외부보호판, 스크래치 강화형
42 70 71	3M™ 스피드글라스™ 9000 시리즈 외부보호판, 열 강화형
42 80 10	3M™ 스피드글라스™ 9000 시리즈 내부보호판
17 10 20	3M™ 스피드글라스™ 확대경 1.0
17 10 22	3M™ 스피드글라스™ 확대경 2.0
17 10 24	3M™ 스피드글라스™ 확대경 3.0
42 80 30	3M™ 스피드글라스™ 9000 시리즈 추가 차광렌즈(+1)
42 80 50	3M™ 스피드글라스™ 9000 시리즈 추가 차광렌즈(+2)