

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Портфель готовых решений для автомобильных интерьеров

Готовы к будущему.

Будущее автомобильного дизайна
начинается здесь.



Дайте волю
своей фантазии

Быстро и надежно
соедините трудно
склеиваемые материалы

Дизайн сделан. Производство запущено. Будущее уже здесь.

Двусторонние клейкие ленты для любого применения. Портфель продуктов предварительно протестирован для основных спецификаций автопроизводителей. Есть продукты с пониженным содержанием летучих органических веществ. Все необходимое для проектирования современных, аккуратных, красивых интерьеров автомобилей находится здесь – и готово к отправке, в любую точку мира.

Ваши возможности безграничны с лентами 3M.



**Воспользуйтесь возможностью
создавать более безопасные
и комфортные интерьеры**

✦ Прикрепите звукопоглощающий материал 3M™ Thinsulate™ для повышения акустического комфорта в салоне автомобиля

✦ Крепление воздуховодов и датчиков пассажира к каркасу сиденья

**Увеличение скорости и
производительности**

✦ Двусторонняя лента помогает оптимизировать процесс сборки: ленту можно нанести на одну деталь, а затем приклеить ее в другом месте


✦ Замените механические крепления и жидкие клеи

Больше вариантов. Больше свободы. Больше возможностей.



3M™ 468MP Безосновная Клейкая Лента с клеем 200MP

Приклейка управляющего шлейфа.



3M™ 6035PC Безосновная Лента с клеем 300MP

Прикрепите вентиляционные подушки и датчики пассажира к вспененным материалам сидений для комфорта и безопасности.



3M™ 9472LE Безосновная Клейкая Лента с клеем 300LSE

Приклейка покрывного материала на подлокотник двери.



3M™ 97053 Безосновная Армированная Лента

Прикрепите звукопоглощающий материал 3M™ Тинсулейт к обивке дверных стоек для уменьшения шума.




Лучшие интерьеры. Легче, Прочнее, Быстрее.



3M™ 9472LE Двусторонняя Лента с Клеем 300LSE

Приклеить трудно склеиваемую декоративную отделку к пластику рулевого колеса с низкой поверхностной энергией.



3M™ 98010LVC Безосновная Лента с пониженным содержанием ЛОВ

Прикрепите вспененные уплотнители для предотвращения утечек воздуха в системе вентиляции и кондиционирования.



3M™ 98010LVC Безосновная Лента с пониженным содержанием ЛОВ

Приклейте звукопоглощающий материал 3M™ Thinsulate™ к дверной панели для снижения шума.



3M™ 99786 Двусторонняя Клейкая Лента с клеем 300MP

Прикрепите тканый материал к пластиковому ролику автомобильного люка.



Портфель готовых решений для автомобильных интерьеров

Тип клея	Продукты	Материалы	Применения
200MP	3M™ 468MC Клейкая Двусторонняя Безосновная Прозрачная Лента	Материалы с высокой поверхностной энергией, такие как металлы и пластики	✂ Крепление графических элементов ✂ Прикрепление подложки из поликарбоната ✂ Крепление управляющего шлейфа ✂ Прикрепление модуля контроля двигателя FR94 к алюминию
300MP	3M™ 6035PC Безосновная Лента 3M™ 99786 Двусторонняя клейкая лента 3M™ 9832HL Двусторонняя клейкая лента	Текстурированные поверхности, такие как пенопласты, текстиль, дерево, винил и пористые материалы	✂ Прикрепление текстильного материала к дверным стойкам ✂ Прикрепление ЕПДМ пены, снижающей шума и скрипы ✂ Прикрепление кожи к вспененному материалу центральной консоли ✂ Прикрепление вентиляционных подушек к сиденью ✂ Прикрепление тканевого материала шторки автомобильного люка к пластиковому ролику ✂ Прикрепление полиуретанового, полиэтиленового или ЕПДМ уплотнителя для герметичной защиты от проникновения воздуха или воды
300LSE	3M™ 9472LE Безосновная лента	Сложно соединяемые материалы с низкой поверхностной энергией, такие как полипропилен и пластики с низкой поверхностной энергией	✂ Прикрепление зеркала к пластику с низкой поверхностной энергией на солнцезащитном козырьке ✂ Прикрепление пластиковой лампы для чтения к пластиковому корпусу ✂ Крепление виниловой отделки к дверному подлокотнику для большего комфорта ✂ Прикрепите обивку к переключателю передач ✂ Прикрепление декоративной отделки к панели управления рулевого колеса ✂ Прикрепление резинового уплотнителя для герметизации и снижения вибраций
Ленты с пониженным содержанием ЛОВ	3M™ 98010LVC Акриловая Лента с пониженным содержанием ЛОВ 3M™ 99015LVC Акриловая Лента с пониженным содержанием ЛОВ	Различные поверхности, включая пластики с высокой поверхностной энергией	✂ Прикрепление материалов, когда требуется пониженное содержание ЛОВ ✂ Прикрепление звукопоглощающего материала 3M™ Тинсулейт к дверной панели для подавления шума ✂ Прикрепление вспененных материалов в системе вентиляции и кондиционирования воздуха для предотвращения утечки воздуха
Специальный	3M™ 97053 Лента Клейкая Безосновная Армированная	Различные материалы, поглощающие вибрацию и улучшающие звукоизоляцию	✂ Прикрепление звукопоглощающего материала 3M™ Тинсулейт к дверным стойкам ✂ Прикрепление материалов, когда требуется пониженное содержание ЛОВ

www.3MRussia.ru



Бессольвентная Технология

Двусторонние ленты 3M™ для автомобилестроения производятся по бессольвентной технологии.



Доступны глобально

Создавайте спецификации по всему миру.



Промышленные ленты и клеи
Решения для конвертинга

г. Москва, п. Московский
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1

Тел. 8 (495) 7847474
Сайт 3MRussia.ru

Гарантийные обязательства, частичное возмещение ущерба и отказ от обязательств: на особенности эксплуатации и рабочие характеристики продукции компании 3M влияет множество факторов, которые находятся в исключительной компетенции пользователя и вне компетенции компании 3M. Пользователь несет исключительную ответственность за оценку пригодности продукции компании 3M для собственных целей и методов ее применения. Пользователь несет исключительную ответственность за оценку прав интеллектуальной собственности третьих сторон и за то, чтобы применение им продукции компании 3M не нарушало прав интеллектуальной собственности какой-либо третьей стороны. Если в печатных материалах, относящихся к продукции, или в упаковочном вкладыше специально не указывается иное, компания 3M гарантирует соответствие всей своей продукции техническим условиям на момент отгрузки. КОМПАНИЯ 3M НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И НЕ СТАВИТ НИКАКИХ ИНЫХ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ЕЕ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОТНОСИТЕЛЬНО НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, А ТАКЖЕ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ХОДА ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРАКТИК И ПОРЯДКОВ. В случае несоответствия продукции компании 3M условиям данной гарантии единственным средством компенсации, по усмотрению компании 3M, станет замена продукции либо возврат ее закупочной стоимости.

Ограничение ответственности: за исключением случаев, когда это противоречит закону, компания 3M не несет ответственность за любые убытки и повреждения, включая прямые, не прямые, особые, дополнительные или косвенные, понесенные или возникшие в связи с использованием ее продукции, вне зависимости от предъявляемой правовой базы, включая гарантию, контракт, заявления о небрежности или безусловные обязательства.

Технические данные: технические данные, рекомендации и прочие утверждения, содержащиеся в настоящем документе или предоставленные компанией 3M, основаны на испытаниях или на опыте, которому компания 3M доверяет и на который полагается. Вместе с тем, точность или полнота такой информации не гарантируется. Такая информация предназначена для лиц, обладающих знаниями и техническими навыками, достаточными для оценки и вынесения собственного экспертного заключения о ней. Обладание данной информацией не подразумевает получения какой-либо лицензии на использование прав интеллектуальной собственности компании 3M или третьей стороны.

Логотип 3M является торговой маркой компании 3M. Используется по лицензии дочерними организациями и филиалами корпорации 3M. Подлежит переработке в качестве вторсырья.
© 3M 2019. Все права защищены.