



Automotive Aftermarket Division

3M 08877 Unterbodenschutz-Spray, Schwarz

1) Teilenummer

08877 500 ml Spraydose

2) Beschreibung und Endverbraucher

Bei 3M 08877 handelt es sich um eine schwarze Kautschukbeschichtung zum Aufsprühen, die vor Steinschlag, Verwitterung und Korrosion schützt. Es trocknet schnell und erzeugt eine schöne Struktur.

Hauptmerkmale:

- Leicht aufzutragender Spray
- Schnelltrocknend
- Blitzschnelles Auftragen
- Schützt vor Steinschlag, Verwitterung und Wasser
- Gute Haftung auf lackierten Oberflächen
- Flexibel

Hinweis: Das mitgelieferte Sprühhörchen kann für schwer zugängliche Stellen verwendet werden.

Endverwendung:

Der 3M 08877 Unterbodenschutz-Spray kann zur Korrektur oder Reparatur von beschädigter Originalbeschichtung verwendet werden. Das Spray dient zur Wiederherstellung einer leicht strukturierten Oberfläche auf den folgenden Teilen:

- Unterboden
- Radläufe
- Kotflügelinnenraum
- Front-/Heckschürzen
- Seitenschweller
- Untere Bereiche der Radläufe



3) Physische Eigenschaften

Grundstoff	Kautschuk / asbestfreies Harz
Lösungsmittel	Aliphatisch / aromatisch
Treibmittel	Propan
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +90°C
VOC	472,7 g/l
Lagerbedingungen	An einem kühlen, trockenen Ort. Beste Resultate erzielt man, wenn das Material bei Raumtemperatur zwischen 15 und 30°C gelagert und aufgetragen wird. Die Lagertemperatur darf maximal 50°C betragen.
Haltbarkeit	Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit 18 Monate ab dem Herstellungsdatum. Siehe „Losnummer“ und „Haltbarkeitsdatum“ auf der Dose.

4) Gebrauchsanweisung

1. Vorbereitung:

Alle Oberflächen, die besprüht werden sollen, müssen trocken und frei von Staub, Öl, Fett, etc. sein. Blankes Metall muss mit einem geeigneten Grundiermittel behandelt werden.

ACHTUNG: Die Sprühdose vor Gebrauch stets mindestens eine Minute gut schütteln, bis der Mischball sich frei bewegen kann. Spraydose auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln.

2. Anwendung:

- Halten Sie die Spraydose beim Sprühen aus einer Entfernung von 25-30 cm aufrecht und bewegen Sie die Dose schnell von einer Seite zur anderen. Entleeren Sie die Düse nach jedem Gebrauch.
- Tragen Sie den Unterbodenschutz gleichmäßig in 2-3 Schichten auf, so dass eine dicke Beschichtung entsteht. Lassen Sie die einzelnen Schichten 30-45 Sekunden trocknen.
- Nach dem Trocknen entsteht eine schöne sturkturierte Oberfläche.

***Hinweis:** Das mitgelieferte Sprühhörchen ermöglicht die Verarbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Dieses Material bleibt flexibel und kann nicht lackiert werden.*

ACHTUNG: Nach dem Sprühen säubern Sie das Ventil, indem Sie die Dose umdrehen und den Sprühknopf drücken, bis das Ventil sauber ist.



5) Lagerung

Warnung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung schützen und keinen Temperaturen über 50°C aussetzen. Dose darf nach Gebrauch nicht geöffnet oder verbrannt werden. Nicht in offene Flammen oder glühendes Material sprühen.

6) Sicherheit

Siehe Materialsicherheitsdatenblatt oder wenden Sie sich an das regionale 3M-Umweltreferat.

Der Unterbodenschutz-Spray, schwarz, von 3M ist AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE ZWECKE geeignet.

7) Haftungsausschluss

Wenngleich alle Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen auf nach unserem Ermessen zuverlässigen Tests basieren, kann deren Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung unseres Produkts, ob es für Ihren beabsichtigten Zweck geeignet ist. Alle Aspekte hinsichtlich der Haftung bezüglich des oben genannten Produktes werden in den Verkaufsbedingungen geregelt, die, soweit anwendbar, den einschlägig geltenden Gesetzen unterliegen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen:



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch