



Eye Protection

高い防護性と付け心地の良さを両立する
3M™ 保護めがね / ゴグル

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

SF500 シリーズ

高耐久性、ツル角度調整可能でよりフィットを追求したモデル

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガasket付
SF501SGAF-BLK-F

重量：27g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/Oグレー
SF507SGAF-BLK

重量：22g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア
SF501SGAF-BLK

重量：22g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ガasket
SF500-FOAM

- 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF500SGAFシリーズに簡単取り付け可能
- レンズ外周を360度囲って、粉じん等の流入を軽減



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

SF200 シリーズ

最軽量でシンプルなエントリーグレード

最軽量

18g

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア
SF201AF

重量：18g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア
SF202AF

重量：18g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/O グレー
SF203AF

重量：18g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



※重量は実測値です。

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

SF400 シリーズ

レンズバリエーション豊富な定番モデル

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401AF-FM

重量：25g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401AF

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね グレー

SF402AF

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/O ミラー

SF410AS

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ルーベ付

SF415AF (+1.5)
SF420AF (+2.0)
SF425AF (+2.5)

重量：20g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ガasket SF-FOAM

粉じん・飛来物の流入を軽減

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ガasket

SF-FOAM



- 3M™ セキュアフィット™ 保護めがねに簡単取り付け可能※
 - レンズ外周を360度囲って、粉じん等の流入を軽減
- ※SF400Xシリーズには取り付け不可

小さいものが見えづらく
なった方には

※重量は実測値です。

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

SF400X シリーズ

ひさし付きで防護性を高めたモデル

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401XSGAF-BLU

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401XSGAF-GRN

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401XSGAF-WHT

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401XAF-GRN

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



※重量は実測値です。

防曇性 | 高い耐久性の防曇コーティング


従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち




スコッチガード™ 防曇コーティング

25 回の洗浄※に耐える密着性。
親水膜により水滴を平滑にし、留まるのを防ぐ。
合わせて防傷機能も有する。


※写真はイメージです



レンズ



通常の 防曇コーティング



レンズ

繰り返しの洗浄※によりコーティングが剥がれ、レンズ上に水滴が留まる。

<洗浄試験条件>※

22 度 (常温) の流水に 5 秒間あて、レンズを洗う。
その後室温乾燥する。この 2 つのサイクルを 25 回行う。
5 分以内に湯の蒸気にあてて評価する。(お湯の温度は 50 度)

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400SGAF シリーズ

高い耐久性のスコッチガード™ 防曇コーティング

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-BLU-F

重量：25 g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU

重量：19 g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/O グレー SF407SGAF-BLU

重量：19 g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

重量：25 g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-JIS

重量：25 g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね オーバーグラスタイプ SF3700 シリーズ

快適性・安全性を高めた、新しい着用感のオーバーグラス

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF3701XSGAF-BLU

重量：43 g
規格：ANSI Z87.1-2015



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/O グレー SF3707SGAF-BLU

重量：43 g
規格：ANSI Z87.1-2015



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね 検査用 SF3703SGAF-GRN

重量：43 g
規格：ANSI Z87.1-2015



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF3701SGAF-BLU 3M™ スコッチガード™ 防曇コーティング SF3701AS-BLU 防傷コーティング

重量：43 g
規格：ANSI Z87.1-2015



※重量は実測値です。

3M™ ゴグル GG6001 シリーズ

コンパクトながら広い視野を確保。高いフィット性と防曇性を備えたゴグル。

GG6001 SGAF-BLK

重量：83g
規格：ANSI Z87.2015



GG6001 NSGAF-BLU

重量：83g
規格：ANSI Z87.2015



低発じんの
クロロブレンバンドを採用

3M™ 保護めがね

3M™ BX™ 保護めがね クリアレンズ 11471-00000

- ツルの長さ、レンズの角度の調整機能、ノーズパッドで様々な顔にフィット。
- あらゆる作業に適した無色透明のレンズです。



重量：31g
規格：ANSI Z87.1:2020

3M™ パーチュア™ 保護めがね AF 11329-00000

- 工場見学者用としても使用可能。
- 長時間でも疲れにくい軽量タイプ (24g)。



重量：24g
規格：ANSI Z87.1:2020

3M™ BX™ 保護めがね ルーベ (+1.5D) 付きレンズ 11374-00000

3M™ BX™ 保護めがね ルーベ (+2.0D) 付きレンズ 11375-00000

- レンズ下部には拡大鏡が付いており、作業現場等で小さな文字を読み込む際に便利。

※ +2.0は、+1.5よりレンズ越しの文字サイズが大きく見えます。



重量：32g
規格：ANSI Z87.1:2020

3M™ ヌーボ™ 保護めがね スポーツグリップ 11411-00000

- 定番タイプのデザインで、サイド部分が横からの飛来物の入り込みを防ぎます。



重量：35g
規格：ANSI Z87.1:2020

3M™ OX™ 保護めがね 12166-00000

- 回転式耳アテがメガネの脱落を防止。



重量：46g
規格：ANSI Z87.1:2020

3M™ 保護ゴグル 334AF 40661-00000

- 工場見学者用としても使用可能。
- インダイレクトベンチレーション採用。



重量：69g
規格：ANSI Z87.1:2020

※重量は実測値です。

本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとなります。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、セキユアフィット、Scotchgard、スコッチガードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
OHS-042-F

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで



0570-011-321

9:00～17:00/月～金(土日祝年末年始は除く)