



Science.
Applied to Life.™


3M Go-To Material List Programm D-A-CH

3M Go-To Material List Programm D-A-CH

Das Go-To Material List Programm D-A-CH bietet Ihnen:

- Eine Muster-Box mit speziell für die Weiterverarbeitung geeigneten doppelseitigen Klebebändern
- Die Möglichkeit, die zur Verfügung gestellten Muster sofort für Tests und die Prototypenerstellung einzusetzen
- Alle Breitrollen der Go-To Material List Produkte sind Standard-Lagerware

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Sie Interesse an anderen Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 3M Ansprechpartner.




3M™ Transfer-Klebebänder

| Produktgruppe | Produkt-nummer | Katalog-nummer | Abmessung Logrolle | Dicke in mm | Klebstoffserie | Klebstofftyp LSE/HSE/MSE* |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 3M™ Transfer-Klebebänder | F9460PC | 7100031031 | 610 mm x 55 m | 0,058 | 100MP | HSE |
| | F9469PC | 7100029175 | 1.220 mm x 55 m | 0,132 | 100MP | HSE |
| | F9473PC | 7100031009 | 1.220 mm x 55 m | 0,269 | 100MP | HSE |
| | 467MP | 7100024647 | 1.220 mm x 55 m | 0,058 | 200MP | HSE |
| | 468MP | 7100021285 | 1.220 mm x 55 m | 0,132 | 200MP | HSE |
| | 9471LE | 7100153135 | 1.220 mm x 165 m | 0,058 | 300LSE | LSE |
| | 9472LE | 7100089550 | 1.220 mm x 55 m | 0,132 | 300LSE | LSE |
| | 9773WL | 7100102542 | 1.524 mm x 250 m | 0,075 | 300MP | LSE |
| | 9774WL | 7100102618 | 1.524 mm x 55 m | 0,099 | 300MP | LSE |
| | 9626 | 7000001482 | 1.372 mm x 55 m | 0,058 | 360 | LSE |
| | 9627 | 7000001481 | 1.372 mm x 55 m | 0,132 | 360 | LSE |
| 3M™ Transfer-Klebeband mit Gittergelege | 98010LVC | 7100085574 | 1.000 mm x 200 m | 0,100 | LVC | LSE |


* HSE: Hochenergetische Oberflächen (z.B. Metalle)
MSE: Mittlereenergetische Oberflächen (z.B. Polycarbonat)
LSE: Niedereenergetische Oberflächen (z.B. Polypropylen)

3M Go-To Material List Programm D-A-CH



3M™ Doppelseitige Klebebänder

| Produktgruppe | Produkt-nummer | Katalog-nummer | Abmessung Logrolle | Dicke in mm | Klebstoff-serie | Klebstofftyp LSE/HSE/MSE* |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 3M™ Doppelseitige Klebebänder mit Polyester-Träger | 92015 | 7100005763 | 1.372 mm x 55 m | 0,150 | 200MP | HSE |
| | 93010LE | 7100090427 | 1.372 mm x 55 m | 0,100 | 300LSE | LSE |
| | 93015LE | 7100089499 | 1.372 mm x 55 m | 0,150 | 300LSE | LSE |
| | 9495LE | 7000048873 | 686 mm x 165 m | 0,170 | 300LSE | LSE |
| | 93020LE | 7100089541 | 1.372 mm x 55 m | 0,200 | 300LSE | LSE |
| | 9731 | 7000001317 | 1.219 mm x 33 m | 0,140 | 350/Sillikon | LSE/Sillikon |
| | 9088-200 | 7100072995 | 1.550 mm x 50 m | 0,200 | Acrylat | LSE |
| 3M™ Doppelseitige Klebebänder mit Polyester-Träger (wiederlösbar) | 9415PC | 7000001226 | 1.220 mm x 66 m | 0,050 | 400/1000 | HSE/Wiederlösbar |
| | 9425HT | 7000029041 | 1.220 mm x 55 m | 0,130 | 420/1050 | LSE/Wiederlösbar |
| 3M™ Doppelseitige Klebebänder mit Vlies-Träger | 99786 | 7000029106 | 1.219 mm x 55 m | 0,140 | 300MP | LSE |
| | 99015LVC | 7100085669 | 1.000 mm x 200 m | 0,150 | LVC | LSE |
| | 9448A | 7000038379 | 1.200 mm x 50 m | 0,150 | Acrylat | LSE |



3M™ VHB™ Doppelseitige Klebebänder

| Produktgruppe | Produkt-nummer | Katalog-nummer | Abmessung Logrolle | Dicke in mm | Klebstoff-serie | Klebstofftyp LSE/HSE/MSE* |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 3M™ VHB™ Klebebänder | 5906 | 7100193935 | 1.168 mm x 66 m | 0,15 | Acrylat | HSE/MSE |
| | 5907 | 7100193900 | 1.168 mm x 66 m | 0,20 | Acrylat | HSE/MSE |
| | 5908 | 7100195214 | 1.168 mm x 66 m | 0,25 | Acrylat | HSE/MSE |
| | 5909 | 7100193936 | 1.168 mm x 66 m | 0,30 | Acrylat | HSE/MSE |
| | 5915F | 7000049448 | 1.168 mm x 33 m | 0,40 | Acrylat | HSE/MSE |
| | 5925F | 7000072921 | 1.168 mm x 33 m | 0,60 | Acrylat | HSE/MSE |
| | 5952F | 7000033157 | 1.210 mm x 33 m | 1,10 | Acrylat | HSE/MSE |
| | 5962F | 7000072943 | 1.210 mm x 33 m | 1,60 | Acrylat | HSE/MSE |
| | GPH-060GF | 7100098996 | 1.080 mm x 33 m | 0,60 | Acrylat | HSE/MSE |
| | GPH-110GF | 7100098997 | 1.080 mm x 33 m | 1,10 | Acrylat | HSE/MSE |
| | GPH-160GF | 7100099199 | 1.080 mm x 33 m | 1,60 | Acrylat | HSE/MSE |

* HSE: Hochenergetische Oberflächen (z.B. Metalle)
MSE: Mittlereenergetische Oberflächen (z.B. Polycarbonat)
LSE: Niederenergetische Oberflächen (z.B. Polypropylen)

Wichtige Hinweise:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob diese sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und VHB sind Marken der 3M Company. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
© 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 02/2019. AD36-0175H

Ihr Ansprechpartner
(Händlerstempel)



**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme**

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1, D-41453 Neuss

Telefon: +49 2131 14-3330

Telefax: +49 2131 14-3200

E-Mail: kleben.de@mmm.com

Webseite: www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93, CH-8803 Rüslikon

Telefon: +41 44 724-9121

Telefax: +41 44 724-9014

E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

Webseite: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4, A-1120 Wien

Telefon: +43 1 86686-253

Telefax: +43 1 86686-10495

E-Mail: kleben.at@mmm.com

Webseite: www.3M.com/at/kleben