

Więcej możliwości.



Błona klejowa 3M™ 468MP z klejem 200MP
Trwałe i wytrzymałe mocowanie elastycznych obwodów drukowanych.



Błona klejowa 3M™ 6035PC z klejem 300MP
Mocowanie systemów chłodzenia/podgrzewania i czujników ruchu do pianki w fotelach, zapewniających komfort i bezpieczeństwo pasażerów.



Błona klejowa 3M™ 9472LE z klejem 300LSE
Mocowanie pianki do winylowej okleiny w podłokietniku drzwiowym, zwiększającym komfort pasażerów.



3M™ 98010LVC wzmocniona siatką akrylowa błona klejowa
Mocowanie włókniny izolacyjnej 3M™ Thinsulate™ do słupków A/B/C w celu wygłuszenia hałasu.

Taśmy dwustronnie klejące 3M™ dla branży motoryzacyjnej

Rodzina klejów	Produkty	Preferowane powierzchnie	Typowe zastosowania
200MP	Błona klejowa 3M™ 468MP	Do klejenia materiałów o wysokiej energii powierzchniowej, jak metale i niektóre tworzywa sztuczne HSE	▶ Mocowanie paneli graficznych ▶ Przyklejanie zadrukowanych poliwęglanów ▶ Mocowanie elastycznych obwodów drukowanych ▶ Przyklejanie płytek elektronicznych modułu kontrolnego silnika do aluminiowego wspornika
300MP	Błona klejowa 3M™ 6035PC Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 99786 Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9832HL	Do klejenia powierzchni o nierównej strukturze, jak pianki, tkaniny i materiały porowate	▶ Mocowanie materiałów tapicerskich do słupków A/B/C ▶ Mocowanie mirmekumy z EPDM w celu wygłuszenia hałasu ▶ Mocowanie skórzanej tapicerki do pianki na konsoli centralnej ▶ Mocowanie systemów chłodzenia do pianki w fotelach ▶ Mocowanie tkanin rolety szyberdachu do rolek z tworzywa sztucznego ▶ Mocowanie uszczelek poliuretanowych, polietylenowych lub z EPDM
300LSE	Błona klejowa 3M™ 9472LE	Do łączenia materiałów o niskiej energii powierzchniowej, jak polipropylen i podobne tworzywa sztuczne	▶ Mocowanie lusterek do osłony przeciwsłonecznej z tworzywa LSE ▶ Mocowanie ramek z tworzyw sztucznych do obudowy z ABS w lampach podsufitowych ▶ Mocowanie pianek do winylowych oklein w podłokietnikach drzwiowych ▶ Mocowanie elementów wykończeniowych do dźwigni zmiany biegów ▶ Mocowanie elementów dekoracyjnych do panelu kontrolnego na kierownicy ▶ Mocowanie uszczelek gumowych, aby zapewnić uszczelnienie przed wilgocią/płynami oraz w celu wytłumienia wibracji
Niska emisyjność lotnych związków organicznych	3M™ 98010LVC wzmocniona siatką akrylowa błona klejowa 3M™ 99015LVC dwustronnie klejąca taśma akrylowa na nośniku bibułowym	Dobra przyczepność do wielu powierzchni, niska emisyjność lotnych związków organicznych	▶ Do mocowania elementów wszędzie tam, gdzie wymagana jest niska emisyjność lotnych związków organicznych ▶ Mocowanie włókniny izolacyjnej 3M™ Thinsulate™ wewnątrz paneli drzwiowych w celu wygłuszenia hałasu ▶ Mocowanie uszczelek piankowych w systemach wentylacyjnych

Oczekuj najwyższych parametrów. Wybierz 3M.
3M.com/automotiveinteriors



Technologia bezrozpuszczalnikowa
Taśmy dwustronnie klejące 3M™ dla branży motoryzacyjnej są wytwarzane w technologii bezrozpuszczalnikowej.



Globalna dostępność
Możliwość specyfikowania i stosowania w produkcji w dowolnym miejscu na świecie.



3M Poland Sp. z o.o.
Taśmy i Kleje Przemysłowe
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel.: +48 22 739 60 00
Web: 3M.com/automotiveinteriors

Wykorzystanie produktów: Korzystanie i właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M oraz wiedzą użytkownika. Ze względu na mnogość warunków i czynników, które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu 3M w procesie produkcyjnym lub podczas wykonywania zleconych prac, także pod względem sposobu aplikacji.

Gwarancja, ograniczone środki zapobiegawcze i wyłączenie odpowiedzialności: Jeżeli nie zostało określone inaczej i nie została wydana oddzielna, dodatkowa gwarancja, 3M gwarantuje, że w momencie wysyłki, wszelkie produkty spełniają wymogi i opisane charakterystyki. 3M NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOŚÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI, DODATKOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC JEDYNIENIE DO WYMIENIONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB ZDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY OBSŁUGOWYCH. Jeśli produkt 3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana produktów lub zwrot kosztów zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzienia czy odpowiedzialności.



Oferta taśm dwustronnie klejących 3M™ dla branży motoryzacyjnej

Przygotuj się na nowe możliwości

Przyszłość rozwiązań konstrukcyjnych w branży motoryzacyjnej rozpoczyna się tutaj.

Odkryj swobodę projektowania

- ▶ Szybkie i niezawodne mocowanie lekkich i trudnych do klejenia materiałów

**Gotowe do wpisania w projekt.
Gotowe do wdrożenia w produkcji.
Gotowe na wymagania przyszłości.**

Taśmy dwustronnie klejące do każdego zastosowania. W ofercie produkty przetestowane na zgodność ze specyfikacjami wiodących producentów samochodów. Także wersje o niskiej emisyjności lotnych związków organicznych. Wszystko, co jest niezbędne, aby projektować nowoczesne, czyste, estetyczne wnętrza pojazdów w każdym miejscu na świecie.

Stosując taśmy 3M, wytyczasz nowe standardy w branży motoryzacyjnej.

Możliwość projektowania bezpieczniejszych i bardziej komfortowych wnętrz pojazdów

- ▶ Mocowanie włókniny izolacyjnej 3M™ Thinsulate wygłuszającej hałas w kabinie pojazdu
- ▶ Mocowanie systemów chłodzenia/podgrzewania i czujników ruchu do pianki w fotelach

Zwiększenie szybkości i wydajności produkcji


- ▶ Taśmy dwustronnie klejące łączą natychmiastowo. Można je nałożyć w jednym etapie procesu i przykleić do drugiego elementu w kolejnym etapie, skracając czas produkcji
- ▶ Zastąpienie złączy mechanicznych i klejów natryskowych

Lżejsze, szybsze, bardziej wytrzymałe rozwiązania do wysokiej jakości wykończeń wewnątrz pojazdów.




Błona klejowa 3M™ 9472LE z klejem 300LSE

Mocowanie trudnych do klejenia elementów dekoracyjnych do niskoenergetycznego tworzywa sztucznego na panelu kontrolnym w kierownicy.



3M™ 98010LVC wzmocniona siatką akrylowa błona klejowa o niskiej emisyjności lotnych związków organicznych

Mocowanie pianki uszczelniającej w systemach wentylacyjnych.



3M™ 98010LVC wzmocniona siatką akrylowa błona klejowa o niskiej emisyjności lotnych związków organicznych

Mocowanie wygłuszającej włókniny 3M™ Thinsulate™ w panelach drzwiowych.



Taśma dwustronna 3M™ 99786 z klejem 300MP

Mocowanie tkaniny rolety szyberdachu do rolki z tworzywa sztucznego.

