

4Sistema Griddle Cleaning

Kit: - Impugnatura 482
- Fibra heavy duty 82
- Fogli retinati 200

Scheda Tecnica

TD 217

Data: Novembre 98

Descrizione del prodotto:

Sistema "Griddle cleaning" per la pulizia di piastre e griglie (utilizzabile alle temperature operative delle piastre/griglie) costituito da un'impugnatura specifica, da una fibra molto aggressiva e resistente alle elevate temperature e da un foglio retinato abrasivo.

- Impugnatura 482: impugnatura di plastica marrone con un piatto metallico munito di fessure per l'inserimento della fibra.
- Fibra Heavy Duty 82: fibra sottile marrone costituita da materiale molto abrasivo e resistente alle elevate temperature.
- Foglio retinato 200: foglio retinato a struttura aperta di materiale plastico, cosparso di particelle abrasive.

Vantaggi del prodotto:

- Impugnatura 482 :
 - Protegge le mani dal grasso e dalla temperatura
 - Consente una pulizia a fondo perché permette di applicare una forza elevata.

- Trattiene in modo sicuro la fibra 82
- Fibra Heavy Duty 82 :
 - Facilita la pulizia grazie alla fibra aperta e molto aggressiva.
 - Resiste alle alte temperature operative delle piastre/griglie.
- Foglio Retinato 200
 - Particolarmente adatto ed efficiente per l'asportazione dei residui alimentari incrostati.
 - Consente una rapida pulizia
 - Facilmente pulibile, non si intasa

Dove e quando usarlo:

Ideale per la pulizia delle piastre/griglie durante il normale utilizzo (tra una preparazione e l'altra), alle temperature operative, per rimuovere residui alimentari.

Istruzioni per l'uso:

- Inserire la fibra 82 nelle fessure del piatto metallico dell'impugnatura.
- Esercitare pressione ed effettuare un movimento avanti-indietro sulla piastra/griglia calda.

- L'aggiunta di altro olio nuovo può favorire l'azione pulente.
- Il foglio retinato 200 va utilizzato sotto la fibra per rimuovere i residui alimentari più tenaci. Può essere utilizzato da entrambi i lati.

Manutenzione del prodotto:

- Sciacquare la fibra e il foglio retinato con acqua calda dopo ogni utilizzo.
- Lo sporco penetrato in profondità nella fibra può essere rimosso utilizzando una spazzola di nylon
- L'utilizzo di un detergente facilita la pulizia della fibra.

Caratteristiche tecniche:

- Composizione Fibra 82: fibre di vetro, minerale abrasivo specifico, resina polimerica.
- Dimensioni :

dimensioni	482	82	200
L x l (in mm)	141 x 102	139 x 114	140 x 104
Spessore	75 mm	5 mm	0,5 mm
Peso (g/pezzo)	230	15	da 7 a 8

Imballo :

a) Impugnatura 482

Scotch-Brite™

- Scatole singole contenenti 1 Impugnatura 482 e 1 Fibra 82
- Cartone da 10 scatole
- Peso del cartone: 3,15 kg
- Volume dl cartone: 16 dm³
- 42 cartoni per pallet

b) Fibra 82

- 10 pezzi per scatola
- 4 scatole per cartone
- Peso del cartone: 1,29 kg
- Volume del cartone: 60 dm³
- 90 cartoni per pallet

c) Fogli retinati 200

- 20 pezzi per scatola
- 10 scatole per cartone
- Peso del cartone: 1,59 kg
- Volume del cartone: 2 dm³
- 504 cartoni per pallet

Provenienza:

- Prodotto negli USA.
- Distribuito da :
3M Francia

