

3M™ DBI-SALA® Extension de mâts et de bras de potence haute capacité.

N° de pièce(s) : 8000107, 8000108,
8000109, 8000110,
8000111

Type de produit : Bras de potence
haute capacité

Description

Sous-marque :	DBI-SALA®
Industrie :	Divers espaces confinés
Applications :	<ul style="list-style-type: none"> Équipement antichute Sauvetage Accès

Caractéristiques

Matériau de base :	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061-T6, peinture poudre Acier
Capacité :	<ul style="list-style-type: none"> Équipement antichute : 2 utilisateurs (140 kg maximum chacun) Charge : 205 kg avec des bases portatives Charge : 340 kg* avec des bases fixes Sauvetage : 1 utilisateur (140 kg maximum)
Poids net :	<ul style="list-style-type: none"> 8000107 - 16,50 kg 8000108 - 19,20 kg 8000109 - 10,10 kg 8000110 - 6,40 kg 8000111 - 9,10 kg 8000112 - 8,40 kg 8000113 - 10,90 kg 8000114 - 13,30 kg 8000115 - 15,70 kg
Température de fonctionnement :	-40 °C à +60 °C
Normes :	<ul style="list-style-type: none"> CE EN795:2012 Type B EN1496:2006 Classe B CEN/TS16415:2013 Type B AS/NZS 5532:2013



3M™ DBI-SALA® Bras de potence à courte portée haute capacité (37.3 - 72.3 cm) 8000107

3M™ DBI-SALA® Bras de potence à longue portée haute capacité (70.2 - 113.2 cm) 8000108

3M™ DBI-SALA® Mât inférieur universel haute capacité 8000109



3M™ DBI-SALA® Bras à petit déport haute capacité (37.3 - 72.3 cm) 8000110




3M™ DBI-SALA® Bras à grand déport haute capacité (70.2 - 113.2 cm) 8000111

N° de pièce(s) : 8000112, 8000113,
8000114, 8000115

Type de produit : Extension de mât

Compatibilité avec d'autres composants de potence haute capacité*

Extension de mât de potence	Les bras de potence à courte ou longue portée haute capacité ne peuvent avoir qu'une seule extension de mât de potence.
Embase	La potence complète (extension de mât + bras de potence) peut être utilisée sur n'importe quelle base de potence fixe ou portative.
Enrouleur à rappel automatique et treuils	L'enrouleur à rappel automatique et le treuil peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière, que ce soit sur le mât inférieur universel ou l'extension de mât de potence.





3M™ DBI-SALA® Extensions de mât de potence haute capacité

*Consulter le mode d'emploi

Bras de potence à courte et longue portée haute capacité.

- Le diamètre extérieur du tube vertical est de 10,1 cm
- Avertissement : les longueurs minimales et maximales de déport ne correspondent pas à la hauteur minimale et maximale, voir tableaux ci-dessous (dimensions en centimètres) :




Portée	Min	Max
A2	31,2 cm	61,3 cm
A3	34,7 cm	64,8 cm
A4	36,0 cm	71,0 cm
B	37,3 cm	72,3 cm
H3 correspondant	96,5 cm	93,0 cm
H correspondant	121,9 cm	117,7 cm

Hauteur	Min	Max
H3	81,1 cm	114,6 cm
H	105,8 cm	140,0 cm
A2 correspondant	40,7 cm	46,7 cm
A3 correspondant	44,2 cm	50,1 cm
A4 correspondant	50,3 cm	51,4 cm
B correspondant	51,6 cm	52,7 cm

Portée	Min	Max
A2	64,0 cm	102,6 cm
A3	67,5 cm	106,1 cm
A4	68,9 cm	111,9 cm
B	70,2 cm	113,2 cm
H3 correspondant	133,5 cm	120,9 cm
H correspondant	158,9 cm	145,7 cm

Hauteur	Min	Max
H3	108,4 cm	151,5 cm
H	133,2 cm	176,9 cm
A2 correspondant	82,3 cm	79,6 cm
A3 correspondant	85,8 cm	83,0 cm
A4 correspondant	91,6 cm	84,5 cm
B correspondant	92,9 cm	85,8 cm

Extension de mât de potence haute capacité.



Code produit :	Longueur
8000112	53 cm
8000113	84 cm
8000114	114 cm
8000115	144 cm

Avertissement important

Sélection et utilisation du produit : de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. En conséquence, le client est seul responsable pour évaluer le produit et déterminer si celui-ci est approprié et adapté à l'application du client, y compris l'évaluation des risques sur le lieu de travail et l'examen de toutes les normes et réglementations nationales et/ou européennes en vigueur. L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

Garantie, recours limités et avertissement : une limitation de responsabilité s'applique aux produits 3M. Pour la déclaration de garantie et la limitation de responsabilité, reportez-vous à votre contrat de fourniture ou aux conditions générales de vente de 3M.

Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail.

3M (Suisse) S.à r.l.
Sécurité au travail
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel.: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
arbeitschutz-ch@mmm.com
www.3msuisse.ch/securite

3M Belgium bvba/sprl
Produits de Sécurité
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: +32 2808 17 91
3M.CDC.bnI@mmm.com
www.3m.be/safety

