

3M Science.
Applied to Life.™

新発売

3M™ ゴグル GG6001シリーズ

Scotchgard™ Anti-fog Coating,
Just Feel the Difference



FEATURING

Scotchgard
PROTECTOR 3M



新発売 防曇性、フィット性が高いゴグル



3M™ ゴグル GG6001シリーズ

GG6001
SGAF-BLK



GG6001
SGAF-GRN



GG6001
NSGAF-BLU



特長 1 防曇性

非常に耐久性が高いスコッチガード™ 防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。

スコッチガード™ 防曇コーティング	通常の防曇コーティング
<p>レンズ</p> <p>25回の洗浄※に耐える密着性。親水膜により水滴を平滑にし、留まるのを防ぐ。</p>	<p>レンズ</p> <p>繰り返しの洗浄※によりコーティングが剥がれレンズ上に水滴が留まる。</p>

※写真はイメージです

※洗浄試験条件
22度(常温)の流水に5秒間あて、レンズを洗う。その後室温乾燥する。
この2つのサイクルを25回行う。5分以内にお湯蒸気にあてて評価する。(お湯温度は50度)

特長 3 2種類のバンドラインナップ

スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発汗のクロロレンバンドをラインナップ*



特長 2 高いフィット性

額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。



特長 4 広い視野

コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載している事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

米国規格 ANSI Z87.1: 2015適合

3M, Scotchgard, スコッチガードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
©3M 2019. All Rights Reserved.
OHS-043-B(0519)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)