



1000+
patterns

Enhance
your interiors

with the new
3M DI-NOC™ Glass Design Film



3M™ DI-NOC™ Glass: the unexpected material

3M™ DI-NOC™ Glass: il materiale sorprendente

With its totally transparent adhesive layer, 3M™ DI-NOC™ Glass, an innovative version of the traditional 3M DI-NOC, can be applied directly to glass surfaces, opening a huge and amazing range of opportunities. Combined with glass, the new 3M DI-NOC Glass is versatile enough to transform an entry space to a bright and emotional experience; and refresh service areas, where resistance and cleanability of glass is appreciated. One of the most interesting aspect of the whole 3M glass solutions, is that being embedded between the two glasses, but applied on one or both sides, it may be changed preserving the integrity of the glass. In a ever-changing environment, as the contemporary world, this is an important advantage.

20 patterns will be introduced ranging from wood, metal, fabric and stone looks, as well as an absolute white and an absolute black.

The whole family of 3M DI-NOC, that overcame 1000 patterns with last year new collection, becomes a unique solution, more and more interesting to decorate with lightness different kind of surfaces, ranging from super matte to ultra bright finishes.

Con un layer adesivo totalmente trasparente, 3M™ DI-NOC™ Glass, una versione innovativa del tradizionale 3M DI-NOC, può essere applicato direttamente sulla superficie vetrata, aprendo un ampio e affascinante ventaglio di opportunità. Combinato con il vetro, il nuovo 3M DI-NOC Glass si dimostra versatile nel trasformare spazi d'accoglienza in ambienti luminosi e affascinanti così come gli spazi di servizio, dove a fianco dell'estetica, la resistenza e la manutenibilità del vetro è ancora più apprezzata. Uno degli aspetti più interessanti delle soluzioni 3M per vetri sta nel non essere all'interno della lastra, ma sulle facce esterne, garantendo in qualunque momento, la sostituibilità. In un contesto in continuo cambiamento, come quello contemporaneo, si tratta di un importante vantaggio. Saranno 20 le varianti introdotte spaziando tra legno, metallo, tessuto, pietra, un bianco assoluto e un nero assoluto.

La famiglia 3M DI-NOC, che con la collezione 2018 aveva superato i 1000 pattern, diventa ancora più interessante come soluzione unica per decorare con leggerezza qualsiasi tipo di superficie, spaziando dal super opaco all'iper brillante.



3M

FASARA™

Glass Finishes

**100+
patterns**

**Spark
your creativity**

with the new
2019-2020 Collection





FASARA™

Glass Finishes

Welcome back coloured glass

Bentornato colore nelle superfici vetrate

Even after more than 7000 years, glass still plays a primary role in architecture and interior design. Transparent, malleable, resistant and charming this ancient, but still actual material, embodies elegance and contemporaneity and to glass are going to be dedicated the 3M™ novelties for Milan Design Week 2019.


The 2019-2020 collection 3M™ Fasara™ patterns includes the unexpected, and welcomes, return of colours. From the warm shades of yellow and blush pink, to the semi-cool of beige and blue, as well as textures like smooth, bump and glitter, they introduce a new coloured landscape, that after years of total white trend, was really missing.

With more than 100 finishes, the 3M Fasara family embraces a wide range of opportunities to decorate glass surfaces. From the dusted and frosted effects, of the very first collections, to the following geometrics (stripes and dots); gradients (shading to white and to mirror); natural fibers (fabric and washi), which thanks to a perspective effect, can appear transparent from closer and blind from far away, granting different level of privacy.

Dopo oltre 7000 anni, il vetro continua ad essere il grande protagonista dell'architettura e dell'interior design. Trasparente, duttile, resistente e accattivante è sinonimo di eleganza e contemporaneità e sono proprio dedicate al vetro, le novità 3M™ per la Design Week 2019.

La collezione 2019-2020 di 3M™ Fasara™ include un inaspettato, quanto gradito, ritorno del colore. Dai toni caldi del giallo e del cipria a quelli medio-freddi del beige e del blu. Lisci, goffrati o glitterati i nuovi pattern propongono un nuovo paesaggio cromatico, di cui, dopo decenni di total white, si sentiva molto la mancanza.

Con più di 100 pattern, la famiglia 3M Fasara racchiude una gamma completa di finiture per la decorazione delle superfici vetrate. Agli effetti sabbianti e acidati, delle primissime collezioni, ai successivi pattern geometrici (rigati e a pois); gli sfumati che variano dal trasparente al latte e allo specchiato; le trame naturali come la carta di riso o il lino, che grazie ad un gioco di proporzioni, risultano trasparenti da vicino e opache da lontano offrendo diversi livelli di privacy.



Download the new Fasara™ Book 2019-2020

Scarica la nuova Cartella Fasara™ 2019-2020

Graphic & Architectural Markets
3Mitalyamd@mmm.com
www.dinoc.it