



Science.
Applied to Life.™

3M™ 플로어 패드

Durable solutions for a sustainable future.

3M™ 플로어 패드는 끊임없는 기술 혁신과 진보를 통해 고성능, 고품질을 실현하고
지속 가능한 솔루션 개발을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.



1차 선택 (최적안)

박리 왁스 코팅, 보호제 또는 오염물을 바닥에서 제거	로터리 머신 혹은 자동 마루 세척기
	저속 175~600rpm

깊은 세정 왁스 재코팅 전에 마모, 손상된 바닥 코팅제의 표면층을 제거	로터리 머신 혹은 자동 마루 세척기
	저속 175~600rpm

일상 세정 바닥의 가벼운 오염물 제거 및 세정	로터리 머신 혹은 자동 마루 세척기
	저속 175~600rpm

버핑 바닥 스크래치, 블랙 힐마크를 제거하고 바닥 외관을 개선	로터리 머신
	저속 175~600rpm

고속광택작업 광택 복원 및 왁스 코팅 개선, 미세 스크래치 제거	고속 광택기
	1500 rpm 이상

우수한 광택	고속 광택기
	1500 rpm 이상

부드러운 왁스	고속 광택기
	1500 rpm 이상

다이아몬드 연마 입자 패드 마모되거나 손상된 대리석, 테라조, 폴리싱 콘크리트 바닥 고운 연마	로터리 머신 혹은 고속 광택기
	저속 175~600rpm 고속 1500 rpm 이상

다이아몬드 연마 입자 패드 마모되거나 손상된 대리석, 테라조, 폴리싱 콘크리트 바닥 세정 및 광택	로터리 머신 혹은 고속 광택기
	저속 175~600rpm 고속 1500 rpm 이상



3M™ High Productivity Pad 7300
가장 강한 박리용 패드
독특한 열린 구조로 오염물이 쌓이는 것을 방지
연속적인 왁스 코팅 제거시 효율적



Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus
오래 지속되는 뛰어난 성능의 깊은 세정용 패드로
재코팅 전 왁스 코팅의 최상층을 제거



Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad
2-in-1 일상 세정용 패드로 저속 로터리 머신과
사용하며 반복 사용으로 점차적인 광택 회복



3M™ White Super Polish Pad 4100
습식 또는 건식 버핑 작업용 패드
왁스 코팅층의 손상을 최소화하면서 잔 스크래치를 제거
목재 바닥의 광택용으로 사용



3M™ Eraser Burnish Pad 3600
경도가 높은 왁스 코팅이나 통행량이 많은 왁스 코팅 바닥에 적합
미세 먼지 발생이 적고, 적은 작업량으로도 광택 복원 및
블랙 마크 제거 가능
패드 내구성이 우수하고, 왁스 코팅의 제거를 최소화



3M™ TopLine Speed Burnish Pad 3200
블랙마크 제거 및 광택 복원용 패드
다양한 종류의 왁스 코팅 바닥에 초고속 광택 작업이 가능



3M™ Sky Blue Hi-Performance Burnish Pad 3050
왁스 광택이 나지 않는 바닥 복원용 패드
분진 발생을 최소화하고 주기적인 고속 광택 작업시 적합



Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus
손상된 대리석, 테리조, 폴리싱 콘크리트 바닥의
고운 연마용 패드
다이아몬드 연마입자가 코팅됨



Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus
대리석, 테리조, 폴리싱 콘크리트 바닥의 세정과 광택
복원용 패드
약한 다이아몬드 연마입자가 코팅됨

2차 선택 (차선택)



3M™ Black Stripper Pad 7200
박리용 패드
우수한 박리 효과와 내구성



Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad
왁스 재코팅 전, 손상된 2~4 왁스 코팅층 제거를 위한
강한 세정용 패드



3M™ TopLine Autoscrubber Pad 5000
왁스 표면을 덜 손상시키기 위한 세정용 패드
열린 구조로 연속적인 작업에 좋음
자동 마루 세척기 사용에 최적화



3M™ Red Buffer Pad 5100
가벼운 오염물, 스크래치, 블랙힐 마크 등의
제거를 위한 일상 세정용 패드



3M™ Natural Blend Tan Pad 3500
미세한 흠집 제거를 통한 광택 복원용 패드
천연 및 합성 섬유로 구성
경도가 높은 왁스 코팅이나 통행량이 많은 왁스
코팅 바닥에 적합



3M™ Natural Blend White Pad 3300
미세한 흠집 제거를 통한 광택 복원용 패드
천연 및 합성 섬유로 구성
다양한 종류의 왁스 코팅 바닥에 적용 가능
원형 패드 마크 최소화



3M™ Aqua Burnish Pad 3100
우수한 광택 복원 성능
우수한 내구성과 수명
부드러운 왁스 코팅에 효과적



3M™ Brown Stripper Pad 7100
평평하지 않은 바닥의 박리용 패드
왁스 재코팅 전, 2~4왁스 코팅층을 박리



3M™ Blue Cleaner Pad 5300
왁스 재코팅 전, 1~2 왁스 코팅층 제거를 위한
강한 세정용 패드



3M™ Red Buffer Pad 5100
가벼운 오염물, 스크래치, 블랙힐 마크 등의
제거를 위한 일상 세정용 패드



3M™ Tan Burnish Pad 3400
블랙마크 제거 및 광택 복원용 패드
우수한 내구성과 수명
경도가 높은 왁스 코팅이나 통행량이 많은 장소에 적합

작업에 최적화된 플로어 패드를 선택하세요.

3M은 플로어 패드를 세계 최초로 개발한 세계 1위의 플로어 패드 공급 업체로서 유지 관리 작업의 목적 및 형태, 사용하는 장비에 따라 최상의 결과를 낼 수 있도록 설계된 광범위한 제품을 공급하고 있습니다. 플로어 패드 선택 가이드를 이용하여 여러분의 작업에 최적화된 패드를 선택해보십시오.



한국쓰리엠주식회사

커머셜 솔루션사업팀

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층

TEL: 080-033-4114

<http://www.3m.co.kr>

Copyright © 2017 IPC

이 간행물은 저작권법에 의해 보호받습니다.