

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ PPS™ serie 2.0 Lak-applicatiesysteem

**De volgende stap
in lakproductiviteit.**

Beter. Zodat u nog betere kwaliteit levert.

Als spuitspecialist bent u trots op uw werk. U weet dat het eindresultaat afhangt van het werk dat u in de spuitcabine doet. U wilt geen tijd verspillen met minder goed gereedschap. Tijd is geld, kwaliteit staat voorop en u hebt wagens die de deur uit moeten.

Dat is de reden waarom 3M bijna twintig jaar geleden als eerste een wegwerp spuitbekersysteem ontwikkelde: het 3M™ PPS™ Paint Preparation System. Spuiters hadden behoefte aan een schonere, snellere en efficiëntere methode om lak te mengen en aan te brengen.

Na een intensieve samenwerking met honderden spuiters over de hele wereld hebben wetenschappers van 3M het 3M™ PPS™ Systeem opnieuw ontworpen, met behoud van de beste onderdelen.

Maak kennis met het 3M™ PPS™ serie 2.0 lak-applicatiesysteem.

Dit systeem is volledig opnieuw ontwikkeld om het werk voor u gemakkelijker te maken. Om uw lakproces schoner en sneller te maken. En om u als spuitspecialist nog beter en productiever te maken, met meer vertrouwen in de kwaliteit van uw werk en beter in staat om de verwachtingen van uw klanten en die van uw werkplaats te overtreffen.

Dit is de volgende stap in de 3M™ PPS™ lakrevolutie. Een snellere, schonere spuitklus van hogere kwaliteit, dat bereikt u met het beste materiaal. Verlang de 3M™ PPS™ serie 2.0.



Het 3M™ PPS™ serie 2.0 lak-applicatiesysteem

Opnieuw uitgevonden, van aansluiting tot beker.

In zes opzichten verbeterd.

Het 3M™ PPS™ Systeem wordt door spuiters over de hele wereld gebruikt. Het zorgt al bijna twintig jaar lang voor een hogere productiviteit en kwaliteit. 3M heeft dit systeem nu op zes essentiële punten nog beter gemaakt, van onder tot boven.

3 Koepelvormig deksel met filter over volledige diameter.

Meer lak onder het filter zorgt voor minder gesputter aan het eind.

4 Nieuwe beker bij elke set van deksel en binnenbeker. Begin vaker met een schone beker om lakresidu te verminderen. Geen traditionele mengbekers meer nodig door vulmarkering en maatindicaties op de beker.

5 Toegangsopening. Hiermee kunt u de binnenbeker vasthouden om het deksel gemakkelijker en schoner te verwijderen bij het bijvullen. Ook gemakkelijker om het lakniveau te controleren.

6 Grotere afdichtplug voor beker. Hiermee kunt u coatings stabiel ondersteboven wegzetten om ze te verzegelen en te beschermen wanneer u ze niet gebruikt. Gebruik minder deksels door de filters nat te houden.

1 Adapter met brede tuit en vierpuntskoppeling. Voor maximale stabiliteit tijdens het spuiten. Maakt reinigen gemakkelijker.

2 Kwarts slag dekselvergrendeling. Wordt bij elk deksel geleverd. Blijft schoner. Vergrendelt sneller. Minder onderdelen om mee te werken.



Hang dit op in uw mengkamer.

Verlaag de kosten door voor elke klus een passende beker te kiezen.

Kies het juiste formaat voor de juiste prijs voor wat u nodig hebt. Maak niet te veel aan en bespaar geld op de lak door altijd voldoende 3M™ PPS™ serie 2.0 Kits op voorraad te hebben. Er zijn vier maten

beschikbaar, voor de meest voorkomende herstelklussen in uw werkplaats. Zorg dat u ze allemaal in huis hebt om maximaal te besparen!



Herstel van plekken of 1 paneel

Minibekers


Ideaal voor gebieden waarvoor 200 ml of minder materiaal nodig is.



Herstel van 2 panelen

Midibekers


Ideaal voor gebieden waarvoor 400 ml of minder materiaal nodig is, zoals bumpers.



Herstel van 3 panelen

Standaardbekers


Ideaal voor gebieden waarvoor 650 ml of minder materiaal nodig is.



Herstel van 4 panelen

Grote bekens

Ideaal voor gebieden waarvoor 850 ml of minder materiaal nodig is, met inbegrip van grote stukken blanke lak.



Maak 3M™ PPS™ binnenbekers en containers altijd leeg in speciaal hiervoor bedoelde opvangbakken.

Volg de plaatselijke voorschriften voor het afdanken van het materiaal.

3M™ PPS™ serie 2.0 lak-applicatiesysteem

Meest voorkomende artikelnummers en bestelinformatie

Artikel-nr.	Beschrijving	Items/kit	Kits/doos	Artikelnr. voorganger
125 Micron binnenbeker systeemkits				
26740	Grote 850 ml Deksel en Binnenbekers - 125 micron filter	50	1	16740
26026	Standaard 650 ml Deksel en Binnenbekers - 125 micron filter	50	1	16026
26312	Midi 400 ml Bekers en Binnenbekers - 125 micron filter	50	1	16312
26752	Mini 200 ml Bekers en Binnenbekers - 125 micron filter	50	1	16752
26758	Standaard 650 ml Deksel (75) en Binnenbekers (50) - 125 micron filter	75/50	1	16758
26375	Midi 400 ml Deksel (75) en Binnenbekers (50) - 125 micron filter	75/50	1	16375

* Opmerking: elke kit bevat 32 afsluitpluggen en 1 beker; elk deksel bevat een systeem voor kwartslag vergrendeling

200 Micron binnenbeker systeemkits				
26024	Grote 850 ml Deksel en Binnenbekers - 200 micron filter	50	1	16024
26000	Standaard 650 ml Deksel en Binnenbekers - 200 micron filter	50	1	16000
26112	Midi 400 ml Bekers en Binnenbekers - 200 micron filter	50	1	16112
26114	Mini 200 ml Bekers en Binnenbekers - 200 micron filter	50	1	16114
26761	Standaard 650 ml Deksel (75) en Binnenbekers (50) - 200 micron filter	75/50	1	16761
26175	Midi 400 ml Deksel (75) en Binnenbekers (50) - 200 micron filter	75/50	1	16175

* Opmerking: elke kit bevat 32 afsluitpluggen en 1 beker; elk deksel bevat een systeem voor kwartslag vergrendeling

Alleen deksels (met systeem voor kwartslag dekselvergrendeling)				
26200	Grote / Standaard Deksel - 200 micron filter	50	1	16200
26199	Grote / Standaard Deksel - 125 micron filter	50	1	16199
26204	Midi / Mini Deksel - 200 micron filter	50	1	16204
26205	Midi / Mini Deksel - 125 micron filter	50	1	16205

Adapters voor 3M™ PPS™ serie 2.0				
20573A	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-40A	10	1	5073A
26033	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-3	10	1	16033
20677	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-43	10	1	50677
26032	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-2	10	1	16032
26036	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-6	10	1	16036
20587	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-41	10	1	50587
26039	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-9	10	1	16039
20458	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-32	10	1	50458
26035	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-5	10	1	16035
26038	PPS serie 2.0 Adapter, Type S-8	10	1	16038

Accuspray™ kop voor 3M™ PPS™ serie 2.0				
26614	Verstuivingskop Navulverpakking, 1,4 mm, Oranje	4	6	16612
26618	Verstuivingskop Navulverpakking, 1,8 mm, Transparant	4	6	16611
26620	Verstuivingskop Navulverpakking, 2,0 mm, Rood	4	6	16609

Artikel-nr.	Beschrijving	Items/doos	Dozen/verpakking
Buitenbekers			
26023	Grote Bekers 850 ml	1	4
26001	Standaard Bekers 650 ml	1	4
26122	Midi Bekers 400 ml	1	4
26115	Mini Bekers 200 ml	1	4

Artikel-nr.	Beschrijving	Items/kit	Kits/doos	Artikelnr. voorganger
UV PPS™				
26710	UV PPS™ 2.0 STD Kit (200 micron)	50	1	-
20730	UV PPS™ 2.0 STD Kit (125 micron)	50	1	50730



Een nieuwe 3M™ PPS™ serie 2.0 Adapter nodig voor uw spuitpistool? Ga naar www.3Mauto.nl voor een complete lijst met adapters.

Tips en trucs voor de professional

- Wanneer u het deksel en de binnenbeker wilt verwijderen, draait u aan het deksel om het te ontgrendelen. Steek uw vingers door het gat in de bodem van de beker en duw de binnenbeker omhoog, zodat het deksel en de binnenbeker samen loskomen.
- Gebruik de brede basis van de 3M™ PPS™ serie 2.0 Afsluitpluggen om uw bekens ondersteboven weg te zetten als u ze niet nodig hebt, zodat het gaas van het filter nat blijft.
- U hebt geen traditionele mengbekers en filters meer nodig als u de materialen rechtstreeks in uw 3M™ PPS™ serie 2.0 Bekers mengt. Elk deksel bevat een schoon, ingelast filter.
- Bewaar uw rode 3M™ PPS™ Dispensers. Deze kunt u nog steeds gebruiken voor alle 3M™ PPS™ serie 2.0 Deksel en Binnenbekers.
- Zorg dat u alle kitmaten op voorraad hebt, zodat u altijd de juiste maat beker hebt voor elke klus. Zo kunt u uw kosten verlagen.


7 eenvoudige stappen voor een perfect spuitresultaat.



1 Plaats een wegwerp binnenbeker in de beker.



4 Kies de juiste adapter voor uw spuitpistool. Druk naar beneden en draai totdat de adapter vastklikt in het deksel. (Ga naar www.3Mauto.nl om de juiste adapter voor uw spuitpistool te vinden.)



2 Meng de lak direct in de 3M™ PPS™ serie 2.0 Beker en Binnenbeker. (Opmerking: verspil minder materiaal door geen traditionele mengbeker te gebruiken of vooraf te filteren.)



5 Als u klaar bent met spuiten: koppel de luchtleiding los, draai het spuitpistool om en haal de trekker over om de achtergebleven lak terug te laten lopen in de beker. Tik voorzichtig met de 3M™ PPS™ serie 2.0 Deksel en Binnenbeker op een oppervlak om de oppervlaktenspanning van de vloeistof te doorbreken, zodat deze terug kan lopen in de binnenbeker.



3 Plaats het deksel op de beker, lijn het zwarte deel van het kwartslag vergrendelingssysteem uit met de toegangsopening in de beker en druk het deksel naar beneden. Draai om het deksel te vergrendelen.



6 Gebruik de 3M™ PPS™ serie 2.0 Afdichtplug voor de beker om de beker te verzegelen en coatings die u niet gebruikt te beschermen, in overeenstemming met lokale voorschriften of autoriteiten. In het gedeelte Tips en trucs voor de professional leest u hoe u het deksel en de binnenbeker eenvoudig verwijdert.



7 Raadpleeg voor informatie over veilig gebruik en correcte afdanking altijd de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voor lak of oplosmiddelen, evenals de lokale voorschriften of autoriteiten.

Werk altijd veilig

Draag altijd doeltreffende en geschikte bescherming in en rond de spuitcabine. Overweeg bijvoorbeeld de volgende producten voor ademhalingsbescherming:



3M™ Versaflo™
Verseluchtregelaar
V-500E



3M™ Herbruikbare
Halfgelaatsmaskers
7500 Serie



3M™ Herbruikbare
Volgelaatsmaskers
6000 Serie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen tegen blootstelling aan bepaalde gevaren op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren, op basis van een complete risicobeoordeling. Lees altijd eerst de informatie over de productprestaties, de waarschuwingen en de beperkingen voordat u een product kiest en gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met uw 3M vertegenwoordiger of erkende distributeur, of ga naar www.3Mauto.nl



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
www.3Mauto.nl

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
www.3Mautocarrosserie.be

Recycle dit document. Gedrukt in het VK. © 3M 2017. 3M, Accuspray, PPS en Versaflo zijn handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden. 60-4402-7964-8. J397023

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.