

Die neue 3M[™] Secure Click[™] HF-800 Halbmasken Serie.


Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.

Erleben Sie leichteres Atmen und einen höheren Komfort mit dem weltweit ersten 4-fach Luftstrom Gase-/ Dämpfe- und Kombinationsfiltersystem.

Die neue

3M™ Secure Click™ HF-800 Halbmasken Serie.

Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Sie sind einfach und intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.



3M™ Secure Click™ HF-800 Halbmasken Serie.

Produkt: HF-801SD/HF-802SD/HF-803SD

Größe: Klein/Mittel/Groß



Der 3M™ Secure Click™ Anschluss liefert dem Träger Gewissheit, dass Filter richtig eingesetzt sind. Einfach Filter ausrichten und einrasten.





Mehr Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske schafft die schnelle und einfache Dichtsitzkurzprüfung per Knopfdruck.





Fühlen:

Erleben Sie leichteres Atmen und einen höheren Komfort mit dem weltweit ersten 4-fach Luftstrom Gase-/ Dämpfe- und combinationsfiltersystem.





Sprechen:

Nutzen Sie die Sprechmembran, um Ihre Kommunikation zu erleichtern.



Half Masks	
Product	Description
HF-801SD	3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske, Sprachmembran, S (klein),, HF-801SD
HF-802SD	3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirator, M (mittel), HF-802SD
HF-803SD	3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirator, L (groß), HF-803SD

Partikelfilter	
Produkt	Beschreibung
D3125	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R D3125
D3135	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R, D3135
D3128	3M [™] Secure Click [™] Partikelfilter, mit zusätzlichem Schutz vor organischen Dämpfen und sauren Gasen unter Grenzwert sowie vor Ozon bis zum 10-Fachen des AGW, P2 R, D3128
D3138	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, mit zusätzlichem Schutz vor organischen Dämpfen und sauren Gasen unter Grenzwert sowie vor Ozon bis zum 10-Fachen des AGW, P3 R D3138

Filter für Gase und Dämpfe		
Produkt	Beschreibung	
D8059	3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe, A1B1E1K1, mit Dual Flow D8059	
D8057	3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe, A1B1E1, mit Dual Flow, D8057	
D8055	3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe, A2, mit Dual Flow, D8055	
D8051	3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe, A1, mit Dual Flow, D8051	

Partikel-Einlegefilter für Gase-/Dämpfefilter		
Produkt	Beschreibung	
D701	3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701	
D7915	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P1 R D7915	
D7925	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R, D7925	
D7935	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R, D7935	

Combination filters		
Produkt	Beschreibung	
D8097	3M™ Secure Click™ Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter, A1B1E1K1+Hg P3 R, mit Dual Flow, D8097	
D8095	3M™ Secure Click™ Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter, A2 P3 R, mit Dual Flow, D8095	
D8094	3M™ Secure Click™ Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter A1B1E1K1 P3 R, mit Dual Flow, D8094	

Adapter für Dichtsitzprüfungen		
Produkt	Beschreibung	
HF-800-03	3M [™] Secure Click [™] Adapterset für die quantitative Dichtsitzprüfung für 3M [™] Secure Click [™] Atemschutz- Halbmasken der Serie HF-800 HF-800-03	

Ersatzteile und Zubehör		
Produkt	Beschreibung	
HF-800-01	3M™ Secure Click™ Kopfbebänderung für Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken der Serie HF- 800 HF-800-01	
HF-800-04	3M™ Secure Click™ Kopfbebänderung für Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken der Serie HF- 800 mit Sprachmembran HF-800-04	
HF-800-05	3M™ Secure Click™ Sprachmembran für Mehrweg- Atemschutzmasken für die 3M™ Secure Click™ Halbmasken HF-800, HF-800-05	
HF-800-02	3M™ Secure Click™ Ein- und Ausatemventil für Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken der Serie HF- 800 HF-800-02	

Wichtige Hinweise für den Verwender: Die vorstehenden Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Angegebene Werte sind nur nach Bestätigung durch 3M in Spezifikationen zu übernehmen. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Personal Safety Division - Arbeitsschutz Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss arbeitsschutz.de@mmm.com www.3m.de/arbeitsschutz

3M Österreich GmbH

Personal Safety Division - Arbeitsschutz Kranichberggasse 4 1120 Wien arbeitsschutz-at@mmm.com www.3maustria.at/arbeitsschutz

3M (Schweiz) GmbH

Personal Safety Division - Arbeitsschutz Eggstrasse 91 8803 Rüschlikon arbeitsschutz-ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz