

Choose the right floor pad for the job.

Maintenance Operation	Equipment Speed	First Choice		Alternate Choices	
Stripping To remove finish, sealer and contaminants from the floor surface.	Rotary or Automatic		3M™ High Productivity Pad 7300 Our most aggressive stripping pad. Unique open construction resists loading and clogging. For fast removal of finish and proven consistent stripping.		3M™ Black Stripper Pad 7200 Standard of the industry. Consistent proven performance. Long pad life.
	Low Speed 175–600 RPM				
Scrubbing To provide a fresh new surface for finishing.	Rotary or Automatic		Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Heavy-duty scrubbing for top coat removal prior to recoating.		Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus Scrubbing pad for top coat removal prior to recoating. Open construction resists clogging. No backer pad required.
	Low Speed 175–600 RPM				
Cleaning To remove light soil and other contaminants.	Rotary or Automatic		Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad 2-in-1 daily cleaning pad for low-speed scrubbers that gradually increases shine with repeated use.		3M™ TopLine Autoscrubber Pad 5000 Scrubs and cleans. Open construction resists clogging. Ideal for autoscrubbers.
	Low Speed 175–600 RPM				
Buffing To remove scuffs and black heel marks and enhance floor appearance.	Rotary		3M™ White Super Polish Pad 4100 Ideal for removing soil and scuff marks with minimal dulling. Also used to polish wood floors.		3M™ Red Buffer Pad 5100 Designed for everyday cleaning and light scrubbing to remove light soil, scuff marks and black heel marks.
	Low Speed 175–600 RPM				
Burnishing To remove scuffs and marks, repair finish and improve gloss and image clarity.	Electric, Battery, Propane		3M™ Eraser Burnish Pad 3600 Ideal for harder finishes and high traffic areas. Excellent durability and minimal finish removal.		3M™ Natural Blend Tan Pad 3500 Blend of natural and synthetic fibers. Ideal for harder finishes and high traffic conditions. Removes marks and scuffs while polishing.
	Ultra High Speed 1500 RPM & Above				
Best Gloss	Electric, Battery, Propane		3M™ Aqua Burnish Pad 3100 Good gloss improvement with exceptional durability and life. The soft finish problem solver.		3M™ Natural Blend White Pad 3300 Blend of natural and synthetic fibers. Excellent results on a wide variety of finishes and traffic conditions. Consistent high gloss with minimal swirl marks.
	Ultra High Speed 1500 RPM & Above				
Soft Finish	Electric, Battery, Propane		3M™ Sky Blue Hi-Performance Burnish Pad 3050 Restores gloss to dull floors. Designed for frequent burnishing with less dust, point buildup and burning.		3M™ Aqua Burnish Pad 3100 Good gloss improvement with exceptional durability and life. The soft finish problem solver.
	Ultra High Speed 1500 RPM & Above				
Stone Floor Conditioning To clean and condition worn and dull stone floors.	Rotary, Automatic, Electric, Battery or Propane		Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus Diamond-coated floor pads clean and condition worn and dull marble, terrazzo, slate and polished concrete, bringing it to a medium gloss.		
	Low to Ultra High Speed 175–1500 RPM & Above				
Stone Floor Polishing To clean and polish stone floors with medium shine in good condition.	Rotary, Automatic, Electric, Battery or Propane		Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus Diamond-coated floor pads further enhance the appearance of terrazzo, slate and polished concrete.		
	Low to Ultra High Speed 175–1500 RPM & Above				

Product Selection and Use: Many factors beyond 3M's control and uniquely within user's knowledge and control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application. Customer is solely responsible for evaluating the product and determining whether it is appropriate and suitable for customer's application, including conducting a workplace hazard assessment, reviewing all applicable regulations and standards, and reviewing the product label and use instructions. Failure to properly evaluate, select, and use a 3M product in accordance with instructions or to meet all applicable safety regulations may result in injury, sickness, death, and/or harm to property.

© 3M 2025. All rights reserved. 3M and Scotch-Brite are trademarks of 3M. MAY 2025 78-8134-0533-3

Scan to download the 3M COSMO app to access technical data sheets, training material and marketing collateral.



iOS



Android

Choisissez le tampon pour planchers qui convient à la tâche.

Travail d'entretien	Matériel Vitesse	Premier choix	Autres choix	
Décapage Pour enlever l'enduit de finition, le scellant et les contaminants de la surface du plancher.	Rotatif ou automatique	 Tampon de grand rendement 3M^{MC} 7300 Notre tampon de décapage le plus agressif. Une conception ouverte unique qui résiste à la surcharge et à l'obstruction. Pour un retrait rapide de la finition et un décapage uniforme éprouvé.	 Tampon de décapage noir 3M^{MC} 7200 Norme de l'industrie. Rendement uniforme éprouvé. Durée utile prolongée du tampon.	 Tampon de décapage brun 3M^{MC} 7100 Tampon de décapage souple pour planchers inégaux. Récupération très intense pour enlever 2 à 4 couches.
Récurage Offre une toute nouvelle surface pour la finition.	Rotatif ou automatique	 Tampon de préparation des surfaces Scotch-Brite^{MC} Plus Récurage intense pour enlever la couche de finition avant d'appliquer un nouvel enduit. Structure ouverte résistant à l'encrassement. Aucun tampon d'appoint nécessaire.	 Tampon de préparation des surfaces Scotch-Brite^{MC} Plus Tampon à récurer pour enlever la couche de finition avant d'appliquer un nouvel enduit. Structure ouverte résistant à l'encrassement. Aucun tampon d'appoint nécessaire.	 Tampon de nettoyage bleu 3M^{MC} 5300 Récurage intense des planchers.
Nettoyage Pour enlever les salissures légères et autres contaminants.	Rotatif ou automatique	 Tampon de nettoyage et de lustrage pour planchers Scotch-Brite^{MC} Tampon de nettoyage quotidien 2 en 1 pour les laveuses à basse vitesse qui augmente graduellement le lustre avec une utilisation répétée.	 Tampon de récurage pour autolaveuse TopLine 3M^{MC} 5000 Récure et nettoie. Structure ouverte résistant à l'encrassement. Idéal pour les autolaveuses.	 Tampon de lustrage rouge 3M^{MC} 5100 Conçu pour le nettoyage et le récurage léger quotidiens afin d'enlever la saleté non incrustée, les égratignures et les marques de talons noirs.
Lustrage Pour enlever les rayures et les marques noires de talons et rehausser l'apparence du plancher.	Rotatif	 Tampon de super polissage blanc 3M^{MC} 4100 Idéal pour éliminer les salissures et les égratignures avec un minimum de ternissement. Également utilisé pour polir les planchers de bois.	 Tampon de lustrage rouge 3M^{MC} 5100 Conçu pour le nettoyage et le récurage léger quotidiens afin d'enlever la saleté non incrustée, les égratignures et les marques de talons noirs.	
Brunissage Pour éliminer les égratignures et les marques, réparer la finition et améliorer le lustre et la netteté.	Électrique, à pile, au propane	 Tampon de brunissage pour effacer les marques 3M^{MC} 3600 Idéal pour les finis plus durs et les endroits très passants. Excellente durabilité et retrait minimal du fini.	 Tampon havane à mélange de fibres naturelles 3M^{MC} 3500 Mélange de fibres naturelles et synthétiques. Idéal pour les finis plus durs et les endroits très passants. Enlève les marques et les rayures tout en polissant.	 Tampon de brunissage havane 3M^{MC} 3400 Offre une bonne amélioration du lustre tout en enlevant les égratignures et les marques. Durabilité et durée utile exceptionnelles. Idéal pour les finis plus durs et les endroits très passants.
Plus beau lustre	Électrique, à pile, au propane	 Tampon de brunissage aqua 3M^{MC} 3100 Bonne amélioration du lustre avec une durée utile exceptionnelle. Résout le problème des finis souples.	 Tampon blanc à mélange de fibres naturelles 3M^{MC} 3300 Mélange de fibres naturelles et synthétiques. Excellents résultats avec une vaste variété de finis et de conditions de circulation. Lustre éclatant uniforme avec un minimum de marques tourbillonnantes.	
Fini souple	Électrique, à pile, au propane	 Tampon de brunissage de grand rendement bleu ciel 3M^{MC} 3050 Restaure le lustre des planchers ternes. Conçu pour le brunissage fréquent afin de réduire la poussière, l'accumulation de points et les traces de brûlure.	 Tampon de brunissage aqua 3M^{MC} 3100 Bonne amélioration du lustre avec une durée utile exceptionnelle. Résout le problème des finis souples.	
Conditionnement des planchers en pierre Pour nettoyer et traiter les planchers en pierre usés et ternes.	Rotatif, automatique, électrique, à pile ou au propane	 Tampon terre de Sienne pour planchers Diamond Plus Scotch-Brite^{MC} Les tampons pour planchers à enduit diamanté nettoient et revitalisent les planchers en marbre, en terrazzo, ou en béton poli usés et ternis, en leur donnant un lustre moyen.		
Polissage des planchers en pierre Pour nettoyer et polir les planchers en pierre afin d'obtenir un lustre moyen lorsqu'ils sont en bon état.	Rotatif, automatique, électrique, à pile ou au propane	 Tampon pour planchers violet Diamond Plus Scotch-Brite^{MC} Les tampons diamantés à enduit pour planchers rehaussent davantage l'apparence du terrazzo, et du béton poli.		

Sélection et utilisation des produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Le client est seul responsable d'évaluer le produit et de déterminer s'il est approprié pour l'utilisation prévue et adapté à celle-ci, y compris en réalisant une évaluation des risques sur le lieu de travail, un examen de tous les règlements et les normes applicables et un examen de l'étiquette du produit et des directives d'utilisation. Le fait de ne pas évaluer, sélectionner ou utiliser conformément aux directives fournies avec un produit 3M et les produits de sécurité appropriés, ou de ne pas respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, des problèmes de santé, la mort et/ou des dommages à des biens.

© 2025, 3M. Tous droits réservés. 3M et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M.