


**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Le confort sans compromis.

Le nouveau casque de sécurité  
3M™ SecureFit™ pour assurer  
le confort et la protection  
de ceux qui travaillent  
en hauteur ou autour.



# Présentation d'une nouvelle gamme de casques de sécurité.

Lorsque vous travaillez en hauteur ou sur le terrain, c'est une simple journée de travail, et nous proposons un casque de sécurité qui répond à ces exigences. En termes de sécurité, 3M considère que la barre ne peut jamais être assez élevée. C'est pourquoi nous sommes fiers de présenter le casque de sécurité 3M™ SecureFit™.

De notre conception exclusive à nos innovations de pointe, le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ est conçu par des experts de la sécurité, pour les travailleurs. Le résultat est une conception de casque révolutionnaire. Le confort sans compromis.

[3M.com/SecureFitSafetyHelmet](https://3M.com/SecureFitSafetyHelmet)





## Caractéristiques et avantages

- ▶ Le système de harnais de tête intègre la technologie de diffusion de pression brevetée
- ▶ Le harnais de tête à crémaillère à 4 ou 6 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement
- ▶ Cette gamme de produits respecte les normes de conformité EN 12492 ou EN 397 (et peut être convertie de l'une à l'autre) pour les casques à usage commercial
- ▶ Conception inspirée des casques d'escalade
- ▶ Personnalisez votre ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
- ▶ Peut être utilisé avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
- ▶ Orifices en option (pour la série X5500)

## Applications courantes

- ▶ Toute activité s'effectuant en hauteur ou autour
- ▶ Construction
- ▶ Fabrication
- ▶ Pétrole, gaz et services éoliens
- ▶ Forestier

# L'innovation 3M au travail

De sa technologie de diffusion de pression brevetée à l'indicateur UV Uvicator™, le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ intègre l'innovation 3M dans son ADN. Les deux modèles, le X5000 et le X5500, sont conçus pour être performants, quelles que soient vos exigences en matière de travail.

## Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000



### Technologie de diffusion de pression

La technologie brevetée réduit la pression sur le front jusqu'à 20 % en moyenne par rapport aux casques conventionnels 3M.



### Harnais à crémaillère

Le système de harnais de tête à crémaillère fluide et à rotation facile se pose bas sur la tête, pour plus de sécurité et de confort.



### Répond aux normes de conformité de sécurité EN

Le système de sélection à 4 points pour la jugulaire, unique à 3M, permet à l'utilisateur de basculer entre les normes EN 12492 et EN 397. Certifié conforme aux normes EN 12492, EN 397 et EN 50365 (1 000 Vca). \*

\*Selon la configuration de la jugulaire.  
Non réfléchissant si 1 000 Vca.



### Indicateur UV Uvicator™

Technologie brevetée qui indique au porteur quand remplacer le casque en raison de l'exposition aux UV.



## Jugulaires

Une jugulaire ayant une boucle en plastique est fournie de série, mais vous pouvez opter pour une jugulaire ayant une boucle magnétique pour plus de sécurité. Excellente ventilation avec des ports sur les côtés et à l'arrière.



## Personnalisable

Un large éventail d'accessoires 3M sont disponibles afin de répondre aux exigences de travail spécifiques.



## Attaches à bande élastique

Les attaches intégrées maintiennent les bandes élastiques utilisées avec les lunettes de protection 3M et les lumières frontales.



## Attaches pour accessoires pour les coquilles antibruit et le matériel de communication

Attaches pour accessoires conçues pour maintenir des coquilles antibruit 3M et des appareils de communication.



## Bandeau amovible

Les bandeaux peuvent être retirés et lavés ou remplacés par l'accessoire de bandeau de rechange.





# Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500



## Technologie de diffusion de pression

La technologie brevetée réduit la pression sur le front jusqu'à 20 % en moyenne par rapport aux casques conventionnels 3M.



## Harnais à crémaillère

Le système de harnais de tête à crémaillère fluide et à rotation facile se pose bas sur la tête, pour plus de sécurité et de confort.



## Répond aux normes de conformité de sécurité EN

Certifié conforme aux normes EN 397 et EN 50365 (1 000 Vca)\*.

\*ne peut être utilisé avec du matériau rétro réfléchissant ou la jugulaire ayant une boucle magnétique



## Indicateur UV Uvicator™

Indicateur à technologie brevetée qui signale au porteur quand remplacer le casque en raison de l'exposition aux UV.



## Ventilation en option

Le modèle ventilé disponible est doté d'évents sur les côtés et l'arrière.



### **Personnalisable**

Un large éventail d'accessoires 3M sont disponibles afin de répondre aux exigences de travail spécifiques.



### **Attaches pour accessoires pour les coquilles antibruit et le matériel de communication**

Attaches pour accessoires conçues pour maintenir des coquilles antibruit 3M et des appareils de communication.



### **Attaches à bande élastique**

Les attaches intégrées maintiennent les bandes élastiques utilisées avec les lunettes de protection 3M et les lumières frontales.



### **Bandeau amovible**

Les bandeaux peuvent être retirés et lavés ou remplacés par l'accessoire de bandeau de rechange.





# Personnalisé

Personnalisez votre casque de sécurité 3M™ SecureFit™ selon la manière dont vous travaillez avec cette gamme complète d'accessoires.



## Visière courte 3M™

Moulée en polycarbonate pour une protection contre les impacts dans différentes applications, et dotée d'un revêtement antibuée et antirayures. Disponible en transparent, gris et jaune.



## Support d'écran facial 3M™ U5B

Connecte différents écrans faciaux 3M au casque de sécurité 3M™ SecureFit™. Doté d'un système unique qui permet de remplacer l'écran facial en quelques secondes.



## Bandeaux

Les bandeaux pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™ peuvent être retirés pour être nettoyés, mais ces bandeaux de rechange sont disponibles si besoin.



## Systèmes et sangles de harnais de tête de rechange

Prolongez la durée de vie de votre casque de sécurité 3M™ SecureFit™ avec une pièce de rechange de système de harnais de tête à 4 points ou 6 points approuvée. Vous pouvez également compléter facilement votre système de harnais de tête à 4 points pour créer un système harnais de tête à 6 points.





### Jugulaires EN 397 - Sans commutateur

Optez pour une jugulaire sans commutateur ayant une boucle en plastique ou optez pour une jugulaire haut de gamme à boucle magnétique à ouverture rapide.

La boucle magnétique ne doit pas être utilisée pour 1 000 Vca.



### EN 12492 / EN 397 Jugulaires - Avec commutateur

Pour votre X5000 uniquement, la jugulaire 4 points permet une commutation facile entre les normes EN 12492 et EN 397.



### Kit réfléchissant

Le kit à rayures réfléchissantes 3M™ Scotchlite™ est doté d'un système de transfert d'adhésif sensible à la pression qui rend le produit facile à utiliser et auto-adhésif.

Les produits réfléchissants ne doivent pas être utilisés pour 1 000 Vca.

### Kit de support de lampe

L'accessoire de support de lampe de mineur durable peut être installé de manière permanente, sans aucun outil. Le support avant maintient une lampe de mineur standard. Le clip à l'arrière écarte le cordon de la lampe de mineur.

### Kit de support de badge

Affichez l'identification de l'employé ou d'autres informations sur le devant du casque de sécurité 3M™ SecureFit™ grâce à ce kit. Pas d'outils nécessaires pour l'assemblage.

## Informations de commande : X5000 - ajustement pour la compatibilité entre les normes EN 397 et EN 12492

N° produit	Description	Référence 3M	eaN	Quantité
<b>Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 : Ventilé, réfléchissant</b>				
X5001V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5001V-CE, blanc, ventilé, réfléchissant, CE	7100175093	04054596580466	4 de chaque/boîte
X5002V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5002V-CE, jaune, ventilé, réfléchissant, CE	7100175094	04054596591981	4 de chaque/boîte
X5003V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5003V-CE, bleu, ventilé, réfléchissant, CE	7100175095	04054596592032	4 de chaque/boîte
X5004V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5004V-CE, vert, ventilé, réfléchissant, CE	7100175096	04054596592063	4 de chaque/boîte
X5005V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5005V-CE, rouge, ventilé, réfléchissant, CE	7100175097	04054596592100	4 de chaque/boîte
X5007V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5007V-CE, orange, ventilé, réfléchissant, CE	7100175098	04054596592131	4 de chaque/boîte
X5012V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5012V-CE, noir, ventilé, réfléchissant, CE	7100175099	04054596592162	4 de chaque/boîte
X5014V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5014V-CE, vert HV, ventilé, réfléchissant, CE	7100175100	04054596592193	4 de chaque/boîte
<b>Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 : Avec évent</b>				
X5001VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5001VE, blanc, ventilé, 1 000 V, CE	7100175101	04054596592322	4 de chaque/boîte
X5002VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5002VE-CE, jaune, ventilé, 1 000 V, CE	7100175511	04054596592414	4 de chaque/boîte
X5003VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5003VE-CE, bleu, ventilé, 1 000 V, CE	7100175512	04054596592445	4 de chaque/boîte
X5004VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5004VE-CE, vert, ventilé, 1 000 V, CE	7100175533	04054596592476	4 de chaque/boîte
X5005VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5005VE-CE, rouge, ventilé, 1 000 V, CE	7100175534	04054596592506	4 de chaque/boîte
X5007VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5007VE-CE, orange, ventilé, 1 000 V, CE	7100175535	04054596592544	4 de chaque/boîte
X5012VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5012VE-CE, noir, ventilé, 1 000 V, CE	7100175536	04054596592575	4 de chaque/boîte
X5014VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5014VE-CE, vert HV, ventilé, 1 000 V, CE	7100175537	04054596592612	4 de chaque/boîte



## Informations de commande : X5500 - uniquement pour EN 397

N° produit	Description	Référence 3M	eaN	Quantité
<b>Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500 : Non ventilé*</b>				
X5501NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, non ventilé, blanc, CE	7100175538	04054596593909	10 de chaque/boîte
X5502NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, non ventilé, jaune, CE	7100175539	04054596593930	10 de chaque/boîte
X5503NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, non ventilé, bleu, CE	7100175540	04054596593985	10 de chaque/boîte
X5504NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, non ventilé, vert, CE	7100175541	04054596594012	10 de chaque/boîte
X5505NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, non ventilé, rouge, CE	7100175542	04054596594043	10 de chaque/boîte
X5507NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, non ventilé, orange, CE	7100175543	04054596594074	10 de chaque/boîte
X5512NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, non ventilé, noir, CE	7100175544	04054596594104	10 de chaque/boîte
X5514NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, non ventilé, vert HV, CE	7100175545	04054596594135	10 de chaque/boîte
X5501NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, non ventilé, blanc, CE	7100175599	04054596593596	4 de chaque/boîte
X5502NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, non ventilé, jaune, CE	7100175600	04054596593626	4 de chaque/boîte
X5503NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, non ventilé, bleu, CE	7100175601	04054596593657	4 de chaque/boîte
X5504NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, non ventilé, vert, CE	7100175602	04054596593688	4 de chaque/boîte
X5505NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, non ventilé, rouge, CE	7100175603	04054596593718	4 de chaque/boîte
X5507NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, non ventilé, orange, CE	7100175543	04054596594074	4 de chaque/boîte
X5512NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, non ventilé, noir, CE	7100175605	04054596593770	4 de chaque/boîte
X5514NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, non ventilé, vert HV, CE	7100175606	04054596593800	4 de chaque/boîte
<b>Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500 : Ventilé*</b>				
X5501V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, blanc, ventilé, CE	7100175546	04054596594166	10 de chaque/boîte
X5502V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, jaune, ventilé, CE	7100175547	04054596594197	10 de chaque/boîte
X5503V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, bleu, ventilé, CE	7100175548	04054596594227	10 de chaque/boîte
X5504V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, vert, ventilé, CE	7100175549	04054596594258	10 de chaque/boîte
X5505V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, rouge, ventilé, CE	7100175550	04054596594289	10 de chaque/boîte
X5507V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, orange, ventilé, CE	7100175551	04054596594326	10 de chaque/boîte
X5512V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, noir, ventilé, CE	7100175552	04054596594357	10 de chaque/boîte
X5514V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, vert HV, ventilé, CE	7100175553	04054596594401	10 de chaque/boîte
X5501V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, blanc, ventilé, CE	7100175591	04054596593350	4 de chaque/boîte
X5502V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, jaune, ventilé, CE	7100175592	04054596593381	4 de chaque/boîte
X5503V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, bleu, ventilé, CE	7100175593	04054596593411	4 de chaque/boîte
X5504V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, vert, ventilé, CE	7100175594	04054596593442	4 de chaque/boîte
X5505V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, rouge, ventilé, CE	7100175595	04054596593473	4 de chaque/boîte
X5507V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, orange, ventilé, CE	7100175551	04054596594326	4 de chaque/boîte
X5512V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, noir, ventilé, CE	7100175597	04054596593534	4 de chaque/boîte
X5514V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, vert HV, ventilé, CE	7100175598	04054596593565	4 de chaque/boîte

\*Commandes par lots disponibles

## Informations pour commander

N° produit	Description	Référence 3M	eaN	Quantité
<b>Visière courte 3M™</b>				
X5-SV01-CE	Visière courte 3M™ X5-SV01-CE pour casque de sécurité X5000, polycarbonate transparent antibuée antirayures, CE	7100176840	04054596600881	10 de chaque/boîte
X5-SV02-CE	Visière courte 3M™ X5-SV02-CE pour casque de sécurité X5000, polycarbonate gris antibuée antirayures, CE	7100176972	04054596605923	10 de chaque/boîte
X5-SV03-CE	Visière courte 3M™ X5-SV03-CE pour casque de sécurité X5000, polycarbonate orange antibuée antirayures, CE	7100176968	04054596605961	10 de chaque/boîte
<b>Support d'écran facial 3M™ U5B</b>				
U5B-CE	Support d'écran facial 3M™ U5B-CE pour casque de sécurité SecureFit™	7100179684	04054596608597	10 de chaque/boîte
<b>Jugulaires 3M™ pour X5000</b>				
X5-S4PTCS1	Jugulaire 3M™ X5-S4PTCS1 standard 4 points avec boucle pour casque de sécurité SecureFit™	7100175586	04054596595408	10 de chaque/boîte
X5-S4PTCS2	Jugulaire 3M™ X5-S4PTCS2 standard 4 points avec boucle et sélecteur pour casque de sécurité SecureFit™	7100175587	04054596595439	10 de chaque/boîte
X5-P4PTCS1	Jugulaire 3M™ X5-P4PTCS1 haut de gamme 4 points avec boucle magnétique pour casque de sécurité SecureFit™	7100175588	04054596595477	10 de chaque/boîte
X5-P4PTCS2	Jugulaire 3M™ X5-P4PTCS2 haut de gamme 4 points avec boucle magnétique et sélecteur pour casque de sécurité SecureFit™	7100175589	04054596595507	10 de chaque/boîte
<b>Harnais de tête 3M™</b>				
X5-SWBDO1	Bandeau de recharge noir/gris 3M™ X5-BWPD01 pour casque de sécurité SecureFit™	7100180680	04054596617315	10 de chaque/boîte
X5-6PTSTRAP	Lanière de harnais de tête 3M™ X5-6PTSTRAP 6 points pour casque de sécurité SecureFit™	7100180681	04054596609495	10 de chaque/boîte
X5-4PTSUS	Système de harnais de tête à 4 points de recharge 3M™ X5-4PTSUS pour casque de sécurité SecureFit™ X5000	7100180682	04054596609525	10 de chaque/boîte
X5-6PTSUS	Harnais de tête à 6 points de recharge 3M™ X5-6PTSUS pour casque de sécurité SecureFit™ X5000	7100180703	04054596617353	10 de chaque/boîte
<b>Kit réfléchissant 3M™ Scotchlite™</b>				
X5-REFKIT	Kit autocollant réfléchissant 3M™ X5-REFKIT pour casque de sécurité SecureFit™	7100175590	04054596595538	10 de chaque/boîte