

Verbeterde multihole-
configuratie voor meer efficiëntie

**Snellere snijwerking,
betere finish,
langere levensduur.**

**3M™ Hookit™ 325U
Blauwe Multihole
Schuurschijven.**

- ▶ Speciaal ontwikkeld keramisch mineraal voor snelle snijwerking en lange levensduur
- ▶ Verbeterde multihole-technologie voor superieure stofafzuiging
- ▶ Rug van geborsteld nylon maakt snel wisselen van schijven mogelijk
- ▶ Verkrijgbaar in de groftes 80 tot 600

3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijven en accessoires.

Het assortiment 3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole Schuurschijven omvat 11 korrelgrootten van 80 tot 600. Snelle snijwerking en lange levensduur zijn gecombineerd met de verbeterde spiraalvormige multihole-technologie, wat zorgt voor superieure stofafzuiging indien gebruikt met de reeks universele steunschijven. Dankzij de unieke multihole-configuratie kunnen schijven worden gemonteerd zonder zorgen over het uitlijnen van de gaten tussen de schuurschijf en de steunschijf.

Assortiment 3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijven.

Partnr.	Omschrijving	Grofte	Schijven/doos	Dozen/omdoos
51371	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	80	100	5
51373	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	120	100	5
51374	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	150	100	5
51375	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	180	100	5
51376	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	220	100	5
51377	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	240	100	5
51379	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	320	100	5
51380	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	360	100	5
51381	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	400	100	5
51382	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	500	100	5
51383	3M™ Hookit™ 325U Blauwe Multihole 150 mm schuurschijf	600	100	5

Het voordeel van de nieuwe 325U schijf in vergelijking met de industriestandaard.

- ▶ Langere levensduur
- ▶ Hogere productiviteit
- ▶ Tijdbesparend
- ▶ Betere stofafzuiging

Cubitron II stelt de norm in premium schuurmaterialen.

CUBITRON™ II
Ongeëvenaarde schuurtechnologie die eerste klas kracht, prestaties en productiviteit levert.

3M™ 325U Blauw Multihole
Speciaal ontwikkelde schuurmaterialen om elke dag weer best-in-class prestaties te leveren.

3M™ 255P Goud
Standaard schuurmaterialen die al meer dan 25 jaar bekend staan om hun kwaliteit, prestaties en duurzaamheid.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale 3M-distributeur of ga naar:
www.3mauto.nl of www.3mautocarrosserie.be



Automotive Aftermarket Division
3M Nederland B.V.
Tel.: (+31) 015 78 22 333
go.3M.com/AAD_Optin

Automotive Aftermarket Division
3M Belgium bvba / sprl
Tel.: (+32) 02 722 51 11
go.3M.com/AAD_Optin

Gaarne recyclen. Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk. © 3M 2019. Alle rechten voorbehouden. 3M, Hookit en Cubitron zijn handelsmerken van 3M Company.