

3M Science.
Applied to Life.™

Mer än
30%
lägre
andningsmotstånd*
vid ansträngande
arbete

Gör det enklare att andas.

**3M™ Underhållsfri återanvändbar
halvmask, 4000+ serien.**

Det här är en vidareutveckling av 3M:s mest populära underhållsfria återanvändbara halvmask, som är utformad för att underlätta andningen. Masken är enkel att använda och ger stor tillförlitlighet, samtidigt som komforten har förbättrats med mätbart resultat.



* Motståndet vid utandning för 3M™ 4000+ har minskats med mer än 30 % vid 120 l/min högsta utandningsflöde och med mer än 35 % vid 160 l/min jämfört med 3M™ 4000-serien. Resultatet har uppmätts av 3M 2017 under laboratorieförhållanden. Andningsfrekvens visas endast som ett exempel.

Mer än 30 % lägre andningsmotstånd.*

Studier visar hur viktigt det är med komfort och smidighet för att motivera personalen att följa regelverk och kunna arbeta effektivt och bekvämt även vid användning av andningsskydd. På 3M är vi medvetna om detta och har använt vår beprövade expertis inom andningsskydd för att förbättra upplevelsen för användare av våra återanvändbara andningsskydd på ett betydande sätt.**

Välkommen till 3M™ Underhållsfri återanvändbar halvmask, 4000+ serien, utrustad med en ny, förbättrad ventil som hjälper till att minska andningsmotståndet med mer än 30 procent.*



Sprayskydd

3M™ Sprayskydd 400+ kan användas för att förlänga livstiden för partikelfilter.



Andningskomfort

- ▶ Ny, förbättrad utandningsventil minskar andningsmotståndet med mer än 30 procent*
- ▶ Överträffar enligt utförda tester kraven i CE-standarderna beträffande andningsmotstånd

Användarkomfort

- ▶ Mjuk och flexibel ansiktstätning
- ▶ Lätt och välbalanserad mask
- ▶ Ergonomisk design med låg profil som ger ett optimalt synfält
- ▶ Banden är lätta att justera och ger säker och bekväm passform

Enkelt att använda

- ▶ Användningsklara och underhållsfria konstruktioner med integrerade filter
- ▶ Konstruerat för att passa de flesta skyddsglasögon och hörselskydd från 3M
- ▶ Kommer i en återförslutbar påse för bekväm och ren förvaring mellan arbetspassen

Beprövad pålitlighet

- ▶ Förstahandsval bland 3M:s återanvändbara andningsskydd i Europa ända sedan lanseringen för över 25 år sedan
- ▶ Samtliga fyra varianter i serien erbjuder effektivt skydd mot olika arbetsmiljöfaktorer
- ▶ Överträffar enligt utförda tester konsekvent minimikraven för filters livstid



3M Svenska AB
Personlig skyddsutrustning
Bollstanäsvägen 3
192 78 Sollentuna
Tel: 08-40309575
3M.CustomerCare.SE@mmm.com
www.3M.se/personskydd

* Motståndet vid utandning för 3M™ 4000+ har minskats med mer än 30 % vid 120 l/min högsta utandningsflöde och med mer än 35 % vid 160 l/min jämfört med 3M™ 4000-serien. Resultatet har uppmätts av 3M 2017 under laboratorieförhållanden. Andningsfrekvens visas endast som ett exempel.

** Johnson Journal of Biological Engineering (2016) 10:4 DOI 10.1186/s13036-016-0025-4 Factors influencing the implementation of RPE programmes in the workplace – UK HSE Research Report 798

Om du vill ha mer information kan du gå in på www.3M.se/4000plus eller kontakta din lokala säljare.

För återvinning. Tryckt i Sverige.
3M är ett varumärke som tillhör 3M Company. © 3M 2019. Med ensamrätt. J442645