

Hier geht es zu Ihrem Förderantrag



3M™ Gebläse-Atemschutz:

50 % Förderung durch BG BAU.

Arbeiten am Bau sind oft mit Gesundheitsrisiken durch Staub- und Partikelbelastung verbunden. Das Gefährdungsspektrum aus dem Umgang mit Stäuben reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die Atemwege bis zur Verursachung chronisch entzündlicher Prozesse sowie der Bildung von Tumoren.

Um den Arbeitsschutz in der Bauwirtschaft zu unterstützen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorzubeugen, fördert die BG BAU die Anschaffung entsprechender Schutzausrüstungen mit **50 % der Anschaffungskosten bis max. EUR 500,- pro Einheit.**

3M Gebläse-Atemschutzsysteme gehören zu den von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft geförderten Produkten und erfüllen die strengen Fördervoraussetzungen hinsichtlich geltender Normen und Vorschriften. Nachfolgende Tabelle zeigt die 3M Schutzausrüstungen auf, für die Sie bei Anschaffung Ihren Zuschuss beantragen können.

Art. Nr. / Bestell-Nr.	Geförderte Filtergeräte	Klasse
TR-315E+ mit M-306 oder M-307	Starterpaket Gebläsesystem TR-300 und Kopfteil M-300	TH3
TR-315E+ mit M-406 oder M-407	Starterpaket Gebläsesystem TR-300 und Kopfteil M-400	TH3
TR-619E mit M-306 oder M-307	Starterpaket Gebläsesystem TR-600 und Kopfteil M-300	TH3
TR-619E mit M-406 oder M-407	Starterpaket Gebläsesystem TR-600 und Kopfteil M-400	TH3
JPRTU1 mit M-306 oder M-307	Starterpaket Gebläsesystem Jupiter und Kopfteil M-300	TH2
JPRTU1 mit M-406 oder M-407	Starterpaket Gebläsesystem Jupiter und Kopfteil M-400	TH3

Zögern Sie nicht und nutzen Sie die Förderung für Ihre Sicherheit am Bau. Informationen der BG BAU sowie das Antragsformular finden Sie unter diesem [Link](#).



Im Detail. Die geförderten 3M™ Gebläse-Systeme.

Produktabbildung	Art. Nr. und Beschreibung	Produkteigenschaften im Überblick
	<p>3M™ Versaflo™ TR-315E+ Starter-Kit Enthält: TR-302E+ Gebläseeinheit, Partikelfilter, Vorfilter, Funkensperre (x2), Standard-Gürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät (o. Abb.), längenverstellbarer Luftschlauch und Prüfröhrchen/Luftstromanzeige.</p> <p>(zu kombinieren mit M-306/M307/ M-406/M-407 – siehe unten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Zwei wählbare Luftstromstufen: 185 l/min und 205 l/min > Optischer und akustischer Alarm bei niedrigem Batteriestand und/oder zu geringem Luftstrom > Anzeige Batterieladestatus, Partikelfilterfüllstand, Luftstromstufe > Keine Kalibrierung durch den Anwender erforderlich > Hocheffiziente Filter fangen gefährlichen Staub, Sprühnebel und Rauch auf. Optional auch in der Kombination mit Geruchsfiltern gegen organische Dämpfe und saure Gase unter Grenzwert. > Zulassung EN 12941 (TH3 mit Helmkopfteilen M-300 und M-400)
	<p>3M™ Versaflo™ TR-619E Starter-Kit Enthält: Gebläseeinheit TR-602E, Partikelfilter 6310E, Vorfilter, Funkensperre (x2), Filterdeckel 6300FC, Gürtel einfach zu reinigen, Hochleistungsbatterie, Einzelladegerät, längenverstellbarer Luftschlauch BT-30 und Prüfröhrchen/Luftstromanzeige.</p> <p>(zu kombinieren mit M-306/M307/ M-406/M-407 – siehe unten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Drei wählbare Luftstromstufen: 190 l/min, 205 l/min und 220 l/min > Optischer und akustischer Alarm sowie Vibrationsalarm bei zu geringem Luftstrom und/oder zu geringer Batterieleistung > Großes Display mit Anzeigen für Batteriestatus und Filtersättigung > Integrierte LED Ladezustandsanzeige auf der Batterie > Keine Kalibrierung durch den Anwender erforderlich > Hocheffiziente Filter zum Schutz vor Partikeln sowie Kombinationen aus Gasen, Dämpfen und Partikeln > Schutzklasse IP54 mit Filterabdeckung. Geeignet für Dekontaminationsdusche. > Zulassung EN 12941 (TH3 mit Helmkopfteilen M-300 und M-400)
	<p>3M™ Jupiter™ Starter-Kit Enthält: Gebläseeinheit, Komfortgürtel, 8-Stunden-Batterie, elektronisches Ladegerät, 2 x Partikelfilter (A2P), 4 x Vorfilter, Luftschlauch BT-30, Kalibrierröhrchen/Luftstromanzeige.</p> <p>(zu kombinieren mit M-306/M307/ M-406/M-407 – siehe unten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Luftstrom zwischen 170 l und 200 l/min, je nach eingesetztem Filter > Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollanzeige > Optischer und akustischer Alarm bei zu geringem Luftstrom oder zu geringer Batterieleistung > Einfache Kalibrierung durch Anwender für erhöhte Lebenszeit ohne Wartungsaufwand > Hocheffiziente Filter zum Schutz vor Partikeln sowie Kombinationen aus Gasen, Dämpfen und Partikeln > Auch in EX-geschützten Bereichen einsetzbar mit EX-Schutz-Überzug > Geeignet für Dekontaminationsdusche > Zulassung EN 12941 (TH2 mit Helmkopfteil M-300, TH3 mit Helmkopfteil M-400)
	<p>3M™ Versaflo™ Helmkopfteil M-306 mit Komfort-Gesichtsabdichtung, Polycarbonatvisier klar Geprüfter Augenschutz nach EN166B:3:9 Geprüfter Kopfschutz nach EN397</p> <p>3M™ Versaflo™ Helmkopfteil M-307 wie oben, aber mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtung</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Geringes Gewicht, ausgezeichnete Ausbalancierung > Integrierter Schutz vor multiplen Gefahrenquellen (z. B. Atemschutz, Schutz vor Stoßeinwirkungen und Gefahren durch Spritzer) > Hervorragende Sicht sowohl peripher als auch nach unten > Ratschenverschluss zur schnellen Größeneinstellung des Kopfteils > Optische Klasse 1 – verzerrungsfrei > Geprüfter Augenschutz nach EN166B:3:9 > Geprüfter Kopfschutz nach EN397
	<p>3M™ Versaflo™ Helmkopfteil M-406 mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung, Polycarbonatvisier klar Geprüfter Augenschutz nach EN166B:3:9 Geprüfter Kopfschutz nach EN397</p> <p>3M™ Versaflo™ Helmkopfteil M-407 wie oben, aber mit schwer entflammbarer Hals- und Schulterabdeckung</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Integrierter Schutz vor multiplen Gefahrenquellen (z. B. Atemschutz, Schutz vor Stoßeinwirkungen und Gefahren durch Spritzer) > Kinnschutz > Hochklappbares Visier > Ratschenverschluss zur schnellen Größeneinstellung des Kopfteils > Schutzcape schützt Hals-, Brust- und Schulterbereich > Geprüfter Augenschutz nach EN166B:3:9 > Geprüfter Kopfschutz nach EN397

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 3M Ansprechpartner.



3M Deutschland GmbH
 Carl-Schurz-Straße 1
 41453 Neuss
 Tel. +49 (0) 2131 14 4030
 Fax +49 (0) 2131 14 12 4031
 E-Mail: speedglas@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de