



PROTECTA

Fall Protection

3M™ PROTECTA® Cabloc Drahtseil Steigschutzsystem.

www.3M.com/FallProtection

Das 3M PROTECTA Cabloc Steigschutzsystem ist für die dauerhafte Installation an Leitern oder auch anderen vertikalen Strukturen konzipiert, zu denen regelmäßiger Zugang erforderlich ist.

Das System bietet eine sichere, funktionale und praktische Möglichkeit für den Zugang von hochgelegenen Arbeitsplätzen.

Eigenschaften & Vorteile.

- Schnelle und einfache Montage
- Die oberen und unteren Halterungen sind entweder in verzinktem Stahl oder Edelstahl erhältlich.
- Der Spannungsindikator bietet eine optische Anzeige, die anzeigt, ob das Seil korrekt gespannt ist.
- Kann an Strukturen angebracht werden, die um bis zu 15 ° geneigt sind, womit es für eine Vielzahl von Konstruktionen geeignet ist.
- Die Komponenten sind aus hochqualitativen Materialien mit korrosionsbeständigen Beschichtungen, die für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind.
- Die Nutzer können den Steigschutzläufer an jeder Stelle entlang des Drahtseils aufsetzen bzw. abnehmen, was einfachen Zugang zu Plattformen und angrenzenden Arbeitsbereichen ermöglicht.
- Der Steigschutzläufer folgt dem Anwender automatisch beim Auf- und Abstieg, so dass er immer gesichert ist. Im Falle eines Sturzes blockiert das System und verhindert einen Absturz.
- Das Cabloc Steigschutzsystem entspricht dem aktuellen Standard CE EN353-1: 2014 und ist für zwei Personen zugelassen.

Anwendungen.

Das Steigschutzsystem ist für verschiedenste Anwendungen einsetzbar:

- Leitern
- Trag- und Leitungsmasten
- Windenergieanlagen
- Strom, Antennen- und Lichtmasten



3M Absturzsicherung | ☎ +33(0)4 83 58 08 08

Ein Steigschutzläufer, zwei Möglichkeiten.

Mit dem neuen integrierten Metall-Falldämpfer ist der 3M PROTECTA Cabloc Steigschutzläufer extrem robust, da keine textilen Bauteile verwendet werden. Der Steigschutzläufer ist optional mit einem Twistlock-Karabiner aus verzinktem Stahl oder - oder Edelstahl ausgestattet.

Kapazität:

1 Anwender pro Steigschutzläufer mit max. 140 kg (inkl. Kleidung und Werkzeug)



Das Nachrüsten Ihres aktuellen 3M™ PROTECTA® Cabloc-Systems ist ganz einfach...

Der neue 3M PROTECTA Cabloc-Steigschutzläufer wurde sorgfältig mit allen 3M PROTECTA Cabloc-Systemkonfigurationen* getestet, also ist das Nachrüsten Ihres bestehenden 3M PROTECTA Cabloc-Systems, um den neuesten Standards zu entsprechen, ganz einfach... Wechseln Sie einfach zum neuen Steigschutzläufer!

Twist-Lock-Karabiner (Varianten in verzinktem Stahl oder Edelstahl).



Ein Sicherheitsmechanismus sorgt dafür, dass der Steigschutzläufer nicht verkehrt herum auf das Seil aufgesetzt werden kann.

Eine integrierte Metall-Falldämpfer reduziert den maximalen Fangstoß. Im Falle eines Falles fungiert diese Falldämpfung auch als Absturzindikator, der anzeigt, dass die Einheit mit einem Sturz belastet wurde und außer Betrieb genommen werden muß.

	Beschreibung
6180200	3M PROTECTA Cabloc-Steigschutzläufer mit verzinktem Karabiner
6180201	3M PROTECTA Cabloc-Steigschutzläufer mit Edelstahlkarabiner

* Unter Verwendung von 8 mm 6 x 19 verzinktem Kabel und 8 mm 7 x 19 Edelstahlseil. Systeme, die die Universalhalterung verwenden, müssen einen Falldämpfer im Drahtseil einschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung

☎ +33(0)4 83 58 08 08 | www.3M.com/FallProtection

Standardsystem

Zur Verwendung auf Leitern

3M™ PROTECTA® Cabloc-
Drahtseil Steigschutzsystem

Obere Halterung

Verzinkter Stahl - **6191035**
Edelstahl - **6191032**

8 mm Edelstahl Drahtseil
7 x 19
AC300SXX

Steigschutzläufer mit
Metall-Falldämpfer
Verzinkter Stahl - **6180200**
Edelstahl - **6180201**

Zwischenhalter
6100312

Untere Halterung


Verzinkter Stahl - **6191036**
Edelstahl - **6191033**

	Materialtyp
⊙	Edelstahl
⊙	Verzinkter Stahl

System mit Universal-
halterungen

Zur Verwendung auf Leitern, Masten und anderen
Konstruktionen. Weitere Informationen finden Sie in
unseren technischen Datenblättern.

3M PROTECTA Cabloc Steigschutzsystem
mit Universalhalterungen



* Universalhalterung
oben und unten
Edelstahl - **6100059**

* Falldämpfer
Edelstahl - **6100057**

8 mm Drahtseil
Verzinkter Stahl
(6 x 19) - **AC300GXX**
Edelstahl
(7 x 19) - **AC300GXX**

Steigschutzläufer mit
Metall-Falldämpfer
Verzinkter Stahl - **6180200**
Edelstahl - **6180201**

Kabelspanner
Edelstahl - **6100062**

* Universalhalterung
oben und unten
Edelstahl - **6100059**

Typenschild
EU - **6191088**

* Steigschutzsysteme mit Universalhalterung müssen einen integrierten
Falldämpfer beinhalten. Weitere Informationen in der Bedienungsanleitung.

3M™ PROTECTA® Cabloc
Obere Standard-Befestigung
für Leitern



	⊙	kg
6191032	⊙	1,70
6191035	⊙	1,70

3M™ PROTECTA® Cabloc
Obere Universal-Befestigung




	⊙	kg
6100059	⊙	2,50

3M™ PROTECTA® Cabloc
Verlängerung für Anschlagpunkt



	⊙	kg
6180174	⊙	10,50
6180175	⊙	11,50

3M™ PROTECTA® Cabloc
Untere Standard-Befestigung
für Leitern



	⊙	kg
6191033	⊙	1,50
6191036	⊙	1,50

3M™ PROTECTA® Cabloc Seilspanner



	⊙	kg
6100062	⊙	0,80

3M™ PROTECTA® Cabloc
Standard-Zwischenhalter




	⊙	kg
6100312	⊙	0,40

3M™ PROTECTA® Cabloc
Universal-Falldämpfer



	⊙	kg
6100057	⊙	1,20

3M™ PROTECTA® Cabloc
Typenschild (EU)




6191088


Systemkomponente Seil

Seile können in festgelegten Seillängen bestellt werden. Wenn die gewünschte Länge nicht aufgeführt ist, bestellen Sie bitte die nächste Länge und kürzen das Seil bei der Montage auf die erforderliche Länge.

8 mm 6 x19
Verzinktes Stahlseil
(Ersetzen Sie XX durch
die benötigte Länge
in m einschließlich
Verpressung)



8 mm 7 x19
Edelstahlseil
(Ersetzen Sie XX durch
die benötigte Länge
in m einschließlich
Verpressung)



AC300GXX

AC300SXX

Auswahl an Standard-Sets:
3M™ PROTECTA® Cabloc-Steigschutz-Set

	↔	Zwischenhalter	⚖
6190101	10 m	0	11,30
6190102	20 m	1	14,60
6190103	30 m	2	17,10
6190104	40 m	3	20,10
6190105	50 m	4	23,10

Das Set enthält alle benötigten Komponenten: Steigschutzläufer (6180200), Universalverankerungen oben und unten (6100059 x 2), Seilspanner (6100062), Universal-Falldämpfer (6100057), Edelstahlseil (AC300SXX), Standard-Zwischenhalter (6100312, Menge siehe Tabelle), System-Typenschild (6191088).



Das neue 3M™ PROTECTA®
Auffanggurt-Sortiment.

Neues Design für höhere Ansprüche.

- neue Gurte mit verbesserten Eigenschaften
- wasser- und schmutzbeständiges Gurtband
- praktischer Verbindungsmittelhalter (auch nachrüstbar)
- leichtere und beständigere Komfort-Polsterungen je nach Modell und Konfiguration



Modell Standard



Modell Komfort



Modell Standard, horizontale Beingurte



Modell Komfort, horizontale Beingurte





Fall Protection

3M Fall Protection

Fangdieckstrasse 53

D-22547 Hamburg

E-Mail: InformationFallProtection@mmm.com

www.3M.com/FallProtection



Kostenlose Produkt-Hotline: +33(0)4 83 58 08 08

Trainings-Hotline: 00 49 (0) 2131 145 695