

3M Science.
Applied to Life.™

Riduzione
di oltre il

30%

della resistenza
respiratoria
all'espiazione*
a ritmi di lavoro
sostenuti

Respirare non è mai stato così facile.

**3M™ Serie 4000+ Semi-maschera
riutilizzabile senza manutenzione.**

L'evoluzione della semi-maschera
riutilizzabile più apprezzata
di 3M. Pur mantenendo le stesse
caratteristiche della precedente,
è stata progettata per offrire
un comfort ancora maggiore.



* Resistenza all'espiazione della serie 3M™ 4000+ ridotta del >30% per flussi di espiazione con picchi di 120 lpm e >35% per 160 lpm rispetto alla Serie 3M™ 4000. Risultati misurati da 3M nel 2017 in condizioni di laboratorio. Le frequenze respiratorie sono riportate solo a titolo di esempio.

Riduzione di oltre il 30% della resistenza all'espirazione*.

Diversi studi dimostrano che il comfort e la praticità favoriscono l'accettazione e l'utilizzo continuativo dei respiratori e come gli stessi respiratori mantengano prestazioni elevate nel tempo. In 3M ne siamo consapevoli e abbiamo messo a disposizione tutte le nostre conoscenze in tema di protezione delle vie respiratorie per migliorare notevolmente l'esperienza di indossamento delle semi-maschere**.

Ti presentiamo la semi-maschera riutilizzabile senza manutenzione 3M™ Serie 4000+, dotata di una nuova valvola che riduce la resistenza all'espirazione di oltre il 30%*.



Prefiltro di protezione

Il prefiltro di protezione 3M™ 400+ consente di prolungare la durata dei filtri anti-p particolato.



Facilità di respirazione

- ▶ Nuova valvola di espirazione, che riduce la resistenza respiratoria di oltre il 30%*
- ▶ Oltrepassa i requisiti minimi di resistenza respiratoria imposti dalle norme CE (dato dimostrato)

Confortevole

- ▶ Facciale morbido e flessibile
- ▶ Maschera leggera e ben bilanciata
- ▶ Design ergonomico e di basso profilo per un ottimo campo visivo
- ▶ Elastici di facile regolazione per una tenuta sicura e confortevole

Praticità di utilizzo

- ▶ Pronta all'uso, senza manutenzione e con filtri integrati
- ▶ Studiata per la compatibilità con diversi occhiali e cuffie di protezione 3M
- ▶ Il sacchetto richiudibile consente di conservare la semi-maschera in modo pratico ed igienico tra un utilizzo e l'altro

Affidabilità comprovata

- ▶ Il respiratore riutilizzabile 3M più utilizzato in Europa da oltre 25 anni
- ▶ 4 versioni disponibili, per offrire protezione efficace contro le diverse tipologie di rischio
- ▶ La durata dei filtri integrati supera abbondantemente i requisiti minimi previsti (dato dimostrato)

Per ulteriori informazioni, vai su www.3Mitalia.it/4000+ o contatta il tuo commerciale di zona.



Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro

3M Italia srl,
Via Norberto Bobbio 21
20096, Pioltello (MI)
Tel: 02 70351
www.3msicurezza.it

* Resistenza all'espirazione della serie 3M™ 4000+ ridotta del >30% per flussi di espirazione con picchi di 120 lpm e del >35% per 160 lpm rispetto alla Serie 3M™ 4000. Risultati misurati da 3M nel 2017 in condizioni di laboratorio. Le frequenze respiratorie sono riportate solo a titolo di esempio.

** Johnson Journal of Biological Engineering (2016) 10:4 (Data di stampa) 10.1186/s13036-016-0025-4 Factors influencing the implementation of RPE programmes in the workplace – UK HSE Research Report 798

Riciclare. Stampato in Italia.

3M è un marchio commerciale di 3M Company. ©3M 2019. Tutti i diritti riservati. J442645