



ref : AL410C2 AL415C2 AL420C2

## Longe de sécurité Safety Lanyard



CE 0086

Conforme à la norme  
Comply with standard

EN 354

**F**

### Description :

#### Corde tréssée

- polyamide couleur blanche
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

#### Mousqueton automatique

- fermeture double verrouillage (A & B)
- acier haute résistance (A & B)
- zinguage blanc (A & B)
- > 2450 daN (A) - >2500 daN (B)

Résistance à la rupture du système : > 2200 daN

Poids net : xxx g

**GB**

### Description :

#### Rope


- polyamide white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

#### Snap hook

- double locking (A & B)
- high-strength steel (A & B)
- white zinc plated (A & B)
- > 2450 daN (A) - >2500 daN (B)

System breaking strength : > 2200 daN

Net Weight : xxx g



Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

05/06