



3M™ Speedglas™ Heavy-Duty Lashelm G5-01

Regelmatig onderhoud van uw lasuitrusting is belangrijk om de levensduur te verlengen en extra kosten voor vervanging te voorkomen. Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk om de beoogde mate van bescherming te garanderen. Hieronder vindt u een handig overzicht; lees en volg altijd de gebruiksaanwijzing.




Voor gebruik

- 1 **Helm en hoofdband.** Inspecteer op barsten of beschadigde onderdelen. Vervang indien nodig.
- 2 **Beschermplaten.** Om het best mogelijke zicht te kunnen bieden, moeten ze schoon en zonder krassen zijn.
- 3 **Gelaatsafdichting.** Als de gelaatsafdichting beschadigd is, kan verontreinigde lucht in de helm terechtkomen. Controleer of die op zijn plaats zit en vrij is van scheuren.
- 4 **Lasfilter.** Controleer of de indicator voor bijna lege batterij niet knippert en controleer of de sensoren schoon en niet bedekt zijn.
- 5 **Ademslang.** Verzeker u ervan dat de slang onbeschadigd is en geen lucht lekt. U kunt de levensduur van de ademslang verlengen door een beschermhoes te gebruiken. Een alternatief is een heavy-duty ademslang.

Na gebruik

- 1 **Reinig de helm.** Veeg met een vochtige tissue of doek de binnenzijde en de buitenzijde van de helm af. Als u vermoedt dat de binnenkant van de ademslang vuil is, moet deze worden vervangen. NIET spoelen of onderdompelen in water of reinigen met oplosmiddelen.
- 2 **Gelaatsafdichting en zweetband.** Verwijder ze indien nodig voor extra reiniging en vervang ze wanneer ze scheuren vertonen of onhygiënisch worden.
- 3 **Beschermplaten en vizierplaat.** Reinigen met een zachte doek en vervangen bij pitten of krassen.
- 4 **Ademslang.** Vervang als deze is beschadigd, is vervormd of lucht lekt.
- 5 **Opslag.** Berg de lashelm op in een droge, schone omgeving en uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen.

Reserveonderdelen en verbruiksmaterialen



Art.nr.	Beschrijving	Art.nr.	Beschrijving	Art.nr.	Beschrijving
16 90 20	Stoffen hoofdbescherming	17 10 21	Vergrotingslens 1,5x	61 05 00	Binnenvizier, met viziermontuur
16 90 21	Hoofdbescherming in goed zichtbare kleur	17 10 22	Vergrotingslens 2,0x	61 05 01	Buitenvizier, inclusief voorlemp
16 90 22	Hoofdbescherming van leer	17 10 23	Vergrotingslens 2,5x	61 11 90	Lashelm G5-01, zonder lasfilter, zonder nek- of hoofdbescherming
16 90 23	Hoofdbescherming van stof (groot)	17 10 24	Vergrotingslens 3,0x	61 11 95	Binnenhelm met luchtkanaal en luchtstroomregelaars (inclusief vizierframe)
16 90 24	Krasbeschermer (niet afgebeeld)	17 10 35	Houder voor vergrotingslens	61 30 00	Vizierplaat, anticondens en hard gecoat, 5 stuks
16 90 30	Nek-schouderbedekking	19 71 55	Scharniermechanisme, 1 paar	61 32 00	Hoofdband met montagedelen
16 90 35	Uitgebreide afdekset (schouderbedekking en grote hoofdbedekking in stof)	19 80 16	Zweetband (badstof), 3 stuks	61 37 00	Luchttoevoerbuis (kort) incl. houder
16 90 41	Nekbescherming van stof (klein)	19 80 17	Zweetband (fleece katoen), 3 stuks	61 37 01	Houder voor ademslang
16 90 42	Nekbescherming van stof (groot)	19 80 18	Zweetband (leer)	61 40 00	Gelaatsafdichting
16 90 43	Nekbescherming van leer	52 60 00	Buitenbeschermruit (standaard), 10 stuks	61 60 00	Draai- en schuifmechanisme, inclusief draaiknoppen
16 92 00	Werklamp, incl. bevestigingsonderdelen en kabels	52 70 00	Buitenbeschermruit (krasbestendig), 10 stuks	61 60 01	Draairingen voor buitenschaal
16 92 05	Beschermruit voor werklamp, 5 stuks	52 70 01	Buitenbeschermruit (extra krasbestendig), 10 stuks	61 60 02	Draaiknoppen
16 92 10	Lange voedingskabel voor werklamp	52 70 70	Buitenbeschermruit (hittebestendig), 10 stuks	61 60 03	Hoofdband, achterdeel
16 92 11	Korte voedingskabel voor werklamp	52 80 25	Binnenbeschermruit, 5 stuks	79 20 00	Startkit verbruiksartikelen G5-01, inclusief zweetband, gelaatsafdichting, vizierplaat, binnenste en buitenste beschermruiten.
16 92 23	Zakje met 3M™ Adflo™-batterij voor werklamp bij gebruik van luchttoevoerregelaar (niet afgebeeld)	52 80 26	Binnenbeschermruit, tint +1, 5 stuks	79 01 05	Draagtas
11 00 10	Passieve lasfilterlens, tint 10 (90 × 110)	52 80 27	Binnenbeschermruit, tint +2, 5 stuks	61 78 00	Helm G5-01, zonder lasfilter, met 3M™ Adflo™ motoraangedreven ademhalingssysteem
11 00 11	Passieve lasfilterlens, tint 11 (90 × 110)	53 62 10	Kussenonderdeel voor hoofdband G5-01	61 78 09	Helm G5-01, zonder lasfilter, met 3M™ Adflo™ motoraangedreven ademhalingssysteem en startpakket met verbruiksartikelen
11 00 12	Passieve lasfilterlens, tint 12 (90 × 110)	53 62 11	Grote hoofdsteen	61 11 00	Lashelm G5-01, zonder lasfilter
11 00 13	Passieve lasfilterlens, tint 13 (90 × 110)	60 10 00	Batterijhouder		
12 60 00	Binnenbeschermruit voor passief filter	60 20 00	Batterij CR2450		
16 90 20	Hoofdbescherming van stof (klein)	61 00 11	3M™ Speedglas™ passieve lasfilterkit G5-01 (tint 11)		
16 90 40	Nekbescherming stijf	61 00 20	3M™ Speedglas™ lasfilter G5-01TW		
17 10 20	Vergrotingslens 1,0x	61 00 30	3M™ Speedglas™ lasfilter G5-01VC		
		61 01 95	Buitenschaal		

