

# Dynamisez vos choix de pellicules.

Des choix de pellicule de placage imprimable pour toutes les préférences, tous les styles et toutes les applications.



Vous avez vos préférences et votre style. Nous le savons. Et chaque application de pellicule est unique. Choisissez parmi une série d'options permettant de maximiser votre vitesse d'installation des pellicules, tout en offrant les meilleurs résultats.

Ces pellicules de placage imprimables sont des pellicules fiables convenant à toutes vos applications, en tout temps. Si vous avez besoin de plus d'options pour votre projet, consultez notre tableau au verso pour trouver la pellicule de placage qui convient à vos besoins.

Voyez plus de produits sur le site  
[3MGraphics.ca/Fr](http://3MGraphics.ca/Fr)

## Pellicule de placage imprimable IJ175Cv3 3M<sup>MC</sup>

S'installe rapidement sur :

1. Placages de véhicules
2. Remorques et fourgons

- ▶ Prise initiale faible : la fixation la plus facile
- ▶ Graphismes sans bulles d'air grâce aux Canaux d'évacuation des bulles d'air Comply<sup>MC</sup> v3 3M<sup>MC</sup>
- ▶ Capacité de retrait modérée\*
- ▶ Excellente capacité de glissement

\* Consulter le bulletin de produit pour obtenir plus de détails.

## Pellicule de placage imprimable IJ180mC-10 3M<sup>MC</sup>

S'installe rapidement sur :

1. Placages de véhicules
2. Remorques et fourgons

- ▶ Prise initiale moyenne/faible : un équilibre entre la fixation facile et la prise initiale
- ▶ Apparence la plus lisse grâce à la microtechnologie de Canaux d'évacuation des bulles d'air Comply<sup>MC</sup> v3 3M<sup>MC</sup>
- ▶ Excellente capacité de retrait
- ▶ Excellente capacité de glissement

## Pellicule pour graphismes Controltac 3M<sup>MC</sup> avec Adhésif IJ180Cv3 Comply<sup>MC</sup> v3 3M<sup>MC</sup>

S'installe rapidement sur :

1. Remorques et fourgons
2. Placages de véhicules

- ▶ Prise moyenne/élevée : nécessite moins de pression avec la raclette, ce qui accélère l'installation et réduit la fatigue
- ▶ Graphismes sans bulles d'air grâce aux Canaux d'évacuation des bulles d'air Comply<sup>MC</sup> v3 3M<sup>MC</sup>
- ▶ Excellente capacité de retrait
- ▶ Bonne capacité de glissement
- ▶ Texture de la pellicule idéale permettant une meilleure gestion et un meilleur alignement des panneaux

## Pellicules de placage imprimables 3M<sup>MC</sup>

### Plus d'options pour convenir à votre façon de travailler.

Pellicules de placage imprimables 3M <sup>MC</sup>	Pourquoi est-elle géniale?	Type de pellicule	Souplesse et résistance au soulèvement	Prise initiale	Glissement	Technologie d'évacuation de l'air	Capacité de retrait	Applications	
								Primaire	Secondaire
IJ180mC-10	Une pellicule de placage offrant une prise initiale moyenne/faible, une plus grande capacité de glissement et une belle apparence lisse.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Excellente	Placages pour véhicules et bateaux	Remorques/fourgons et murs lisses
<b>NOUVEAU</b> IJ175Cv3	Une pellicule de placage offrant une prise initiale faible, une grande capacité de glissement et des graphismes exempts de bulles.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> v3 avec microtechnologie	Modérée*	Placage pour véhicules et bateaux	Remorques/fourgons
<b>Pellicule pour graphismes Controltac<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> avec Adhésif IJ180Cv3 Comply<sup>MC</sup> v3 3M<sup>MC</sup></b>	La pellicule indispensable de l'industrie convient parfaitement aux graphismes appliqués sur les remorques et les fourgons grâce à l'Adhésif Comply <sup>MC</sup> v3.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/élevée	Moyenne	Adhésif Comply <sup>MC</sup> v3 avec microtechnologie	Excellente	Remorques/fourgons	Placages pour véhicules, bateaux et murs lisses
<b>Pellicule de placage imprimable 780mC-10R Scotchlite<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>**</b>	Une pellicule réfléchissante qui frappe, en tout temps.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Excellente	Placages pour véhicules et bateaux	Murs texturés et lisses et remorques/fourgons
<b>Pellicule de placage imprimable LX480mC et SV480mC Envision<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup></b>	Ces pellicules de placage s'étirent à 150 % sans apprêt et sans se soulever par la suite, même sur les murs texturés. Installation facile à des températures extrêmes. Maintenant dotées de l'Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie.	Pellicule de grand rendement exempte de PVC	Étirement de 150% sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Excellente	Placages pour véhicules et bateaux	Murs texturés et lisses et remorques/fourgons
IJ180mC-114	Une pellicule de placage imprimable transparente.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Excellente	Placages pour véhicules et bateaux	Fenêtres, remorques/fourgons et murs lisses
IJ180mC-120	Une pellicule de placage métallique imprimable pour une allure audacieuse.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Excellente	Placages pour véhicules et bateaux	Remorques/fourgons et murs lisses
IJ180mC-10UR	L'adhésif ultra amovible se retire proprement sans chaleur ni produit chimique.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Excellente	Parc de véhicules promotionnels, véhicules et panneaux	Remorques/fourgons et murs lisses
IJ180mC-10LSE	Une pellicule de placage pour plastiques à faible énergie de surface, comme les motocross et les VTT.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne	Moyenne	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Difficile	Pellicules de placage pour plastiques à faible énergie de surface (motocross, VTT, etc.)	Peintures en poudre et autres surfaces à faible adhérence
IJ180mC-10SLS	Une pellicule de placage qui convient aux surfaces en acier inoxydable.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne	Moyenne	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Difficile	Substrats en acier inoxydable	S/O

\* Consulter le bulletin de produit pour obtenir plus de détails.

\*\* Cette pellicule n'est pas destinée aux applications de découpage à l'emporte-pièce ou de découpage à l'aide d'un traceur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site [3Mgraphics.ca/Fr](http://3Mgraphics.ca/Fr).  
 Pour parler à un représentant des graphismes 3M, veuillez appeler au 1 800 364-3577.  
 Pour obtenir des renseignements sur la garantie, veuillez consulter le site [3M.com/GraphicsWarranties](http://3M.com/GraphicsWarranties).



Division des solutions commerciales de 3M

3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

1 800 364-3577

[3MGraphics.ca/Fr](http://3MGraphics.ca/Fr)

Protégez vos placages avec les pellicules protectrices 3M, conçues et mises à l'essai pour protéger le rendement et mettre en valeur la beauté que vous créez avec les Pellicules de placage imprimables 3M<sup>MC</sup>.

- ▶ Pellicules protectrices Scotchcal<sup>IMC</sup> 3M<sup>MC</sup> à grand lustre, lustrées, mates ou ultra-mates (8518, 8519, 8520, 8915)
- ▶ Pellicule protectrice à grand lustre 8528 Scotchcal<sup>IMC</sup> 3M<sup>MC</sup>
- ▶ Pellicule protectrice de placage à grand lustre 8548G ou lustrée 8549L Envision<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>
- ▶ Pellicule protectrice de placage 3M<sup>MC</sup> de Série 8900

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Comply, Controltac, Envision, Scotchcal et Scotchlite sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.

© 2019, 3M. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 1903-14465 F