

3M Science.
Applied to Life.™



Nästa generation av komfort, andningsförmåga och enkelhet.

**Nyhet: 3M™ Secure Click™
Återanvändningsbart andningsskydd,
HF-800-serien.**


Återanvändningsbara 3M™ Secure Click™ Halvmask
i HF-800-serien är enkel, bekväm och tillförlitlig med
sina smarta och intuitiva funktioner.

Bättre andningsförmåga och komfort tack vare
världens första fyrdelade filtersystem

Nyhet:

3M™ Secure Click™ Återanvändningsbart andningsskydd, HF-800-serien.

3M Secure Click Återanvändningsbart andningsskydd, HF-800-serien, är utrustat med smarta och intuitiva funktioner och skyddar mot partiklar och ett stort antal gaser och ångor när det kombineras med godkända 3M Secure Click-filter.



Återanvändningsbart andningsskydd		
HF-801 - Small	HF-802 - Medium	HF-803 - Large
Återanvändningsbart andningsskydd med talmembran		
HF-801SD - Small	HF-802SD - Medium	HF-803SD - Large



Du hör det:

Andningsskyddet är utrustat med den helt nya filterfästningen Secure Click™ som säkerställer att filtren installeras på rätt sätt. Lägg fästena mot varandra och tryck till tills du hör ett klick.



Kontrollera det:

Gör arbetet tryggare genom att användaren på ett enkelt sätt kan kontrollera att andningsskyddet sluter tätt.



Känn det:

Bättre andningsförmåga och komfort tack vare världens första filter med dubbelt flöde mot gaser och ångor/kombinationsfilter.



Säg det:

Med talmembranet blir det enklare att kommunicera under arbetet.



**3M™ Secure Click™
Återanvändningsbart
andningsskydd, HF-800-serien**



HF-800SD-serien



HF-800-serien

Filter mot gas och ånga



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Kombinationsfilter
mot partiklar, gas och ånga**



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

Partikelfilter



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D9035 P3 R

**Partikelfilter med skydd mot
besvärande lukter av organiska
ångor, sur gas och ozon upp till
10 x Hgv**



D3128 P2 R/ Besvärande
lukter av organiska ångor
och sur gas



D3138 P3 R/ Besvärande
lukter av organiska ångor
och sur gas



D9038 P3 Besvärande
lukter av organiska ångor
och sur gas

Utbytbara partikelfilter



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Utbytbar filterhållare



D701 Filterhållare

Andningsskyddet i HF-800-serien och tillhörande filter har ett inandningsmotstånd på mindre än 5 mbar, uppmätt vid kontinuerligt 95 l/min.

Avdelning Personlig
Skyddsutrustning

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
192 78 Sollentuna

Tel: 08-40309575
www.3M.se/personskydd

Kontakta en lokal 3M-representant om du vill
ha utbildning och rådgivning om andningsskydd.

För återvinning. Tryckt i Sverige. © 3M 2019. 3M och
Secure Click är varumärken som tillhör 3M Company.
Med ensamrätt. 70-0716-9777-8. J450805

Obs! 3M godkänner inget ansvar, vare sig direkt eller indirekt, till följd av att användare förlitar
sig på information som tillhandahålls och användaren ska fastställa produkternas lämplighet
för deras avsedda syfte. Inget i detta påstående anses undanta eller begränsa 3M:s ansvar
för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av egen försummelse eller vilseledande
återgivning.