

Fita antiderrapante Safety-Walk Uso Geral

A fita antiderrapante Safety-Walk Uso Geral tem por função proporcionar tráfego seguro de pessoas, prevenindo quedas em pisos escorregadios de rampas, escadas e áreas lisas sujeitas à umidade.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Produto flexível que consiste de abrasivos artificiais em grãos (óxido de alumínio) aplicados sobre um filme de poliéster. Possui um adesivo de borracha, também aplicado no filme de poliéster protegido por um liner de papel com impressão personalizada.

Cor: Preto, cinza e Transparente

Espessura: 0,5 mm

Rolos de 5 metros de comprimento e largura de 50 mm.

COMPOSIÇÃO:

Filme: Poliéster e pigmento;

Adesivo: Borracha;

Liner: Papel impresso personalizado;

Mineral: Óxido de Alumínio;



USO:

Usada em edifícios residenciais, comerciais e industriais, podendo ser aplicada em diversos tipos de substratos como: madeira, cerâmica, pedra polida, cimento, granito e etc.

SUBSTRATOS RECOMENDADOS:

Não indicada para cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retificas, ou áreas que apresentem grande oleosidade devido às condições críticas deste local.

A fita antiderrapante não deve ser aplicada sobre emendas, rejuntas ou trincas do piso, pois pode haver penetração de umidade sob a mesma diminuindo a adesão ao substrato.

Não se deve arrastar objetos em áreas aplicadas com a Fita Antiderrapante Safety Walk, se necessário, utilizar carrinhos com rodas macias (ex.: borracha).

Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety Walk Uso Geral em áreas sujeitas a tráfego de veículos automotivos.

Sugerimos arredondar os cantos da fita antes da instalação, eliminando assim pontos críticos de descolamento.

Não aplicar em pisos de box de chuveiro, banheira e em locais onde a fita ficará totalmente submersa (ex. Piscinas).

APLICAÇÕES:

A fita antiderrapante Safety-Walk Uso Geral é a mais completa solução de segurança para pisos, rampas de degraus, escadas, corredores e saídas de emergência, entre outros.

MODO DE APLICAÇÃO:

Limpe e seque bem a superfície antes da aplicação. Use álcool ou thinner para remover óleo ou graxa (observe bem as precauções do fabricante do produto químico).

Meça a distância e corte o Safety-Walk Uso Geral no tamanho desejado, arredondando as pontas.

Retire a fita protetora e coloque o Safety-Walk Uso Geral na posição desejada. Pressione firmemente do centro em direção às extremidades, eliminando eventuais bolhas. Certifique-se de que as bordas estejam bem aderidas.

PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO:

Para remover, levante uma das extremidades e puxe vagarosamente. Os resíduos são facilmente removidos com produtos de limpeza.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:

Temperatura mínima de aplicação: 4 °C.

Temperatura máxima de uso: 79°C.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

Melhor condição recomendada de estocagem à temperatura de aproximadamente a 25°C e 40-50% de umidade relativa.

VALIDADE:

Dois Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade relativa.

Nota: Recomenda-se que o produto seja testado antes de sua aplicação. (Avaliar sua aderência em um pequeno espaço das superfícies em que será aplicada a fita).



Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838- 7527