

COMMAND^{MR} FECHOS

Modelos: FECHOS BRANCO E FECHOS PRETO.

Constituídos por um par de fitas de espuma branca e preto de polietileno cobertas em um dos lados com adesivo transparente de borracha sensível à pressão protegidos com um liner de papel siliconizado impresso em cor verde, e laminadas, do outro lado, com um fecho de nylon (polipropileno e propileno/etileno) de cor branco e preto. Construídos com a tecnologia 3M de “remoção por estiramento”, os Fechos Command podem ser removidos facilmente, sem danificar a superfície. Uma extremidade da tira, no formato de lingueta, não tem adesivo, sendo utilizada para pegar o adesivo para fazer a remoção.

Os Fechos Command são usados para a fixação e junção de vários tipos de objetos, sem a necessidade de fazer furos nas superfícies. Especialmente aplicados para a fixação, de quadros, pôsteres, cartazes, gravuras ou qualquer outro objeto que se queira instalar em paredes usando-se a tecnologia Command associada com a dos fechos Dual Lock.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Pequeno: 450 g

Médio: 1,0 Kg

Grande: 1,8Kg

COMPOSIÇÃO:

LINER: Papel

FILME: Fecho de polipropileno e propileno/
etileno e fita adesiva em polietileno.

ADESIVO: Poliúria de Silicone



Vantagens:

1. Facilidade na aplicação.
2. Não há necessidade de fazer furos
3. Fixação segura para as cargas indicadas
4. Facilidade de fazer pequenos ajustes da posição do objeto na superfície devido ao sistema de fecho
Remoção limpa a qualquer tempo sem danificar a superfície

Procedimento de instalação:

1. Limpe bem as superfícies utilizando somente álcool e passe um pano seco. Certifique-se que as superfícies estejam isentas de gordura, poeira e umidade.
2. Escolha o local de aplicação, marque a posição dos Fechos Command na superfície e no objeto. Posicione uma parte do fecho no objeto e a outra parte na parede. **Aperte firmemente** cada uma delas por, pelo menos, 30 segundos. Nesta etapa ainda não junte as partes.
3. Atenção: Ao utilizar mais de um par de fechos, posicione-os com pelo menos 10 cm de distância um do outro. Para melhor performance, aplique os fechos na vertical.
4. Espere 1 hora até unir as partes, para atingir melhor performance do produto.
5. Pendure o objeto juntando as partes do fecho e pressione firmemente até fazer o ruído característico de encaixe.

Procedimento de remoção:

1. Desencaixe o objeto pelo fecho fazendo um movimento delicado de baixo para cima. Não puxe o objeto em sua direção para removê-lo.
2. Segure a lingueta de remoção;
3. Não arranque os fechos.
4. Nunca retire a fita formando um ângulo ao puxá-la. A fita pode se romper ou danificar superfície.
5. Para evitar que o fecho machuque seus dedos pressione sua parte superior com firmeza como ilustrado.
6. Deslize lentamente a lingueta para baixo, junto a parede esticando a fita pelo menos 30 cm até que a fecho se solte da parede.
7. Repita estes passos para os outros fechos.

Precauções:

1. Apesar de seu alto poder de adesão à maioria das superfícies lisas e de ser fabricado sob rigoroso controle de qualidade, o fecho Command pode não aderir a algumas superfícies, principalmente em ambientes sujeitos à umidade, como em alguns tipos de azulejos em banheiros, cozinhas, áreas de serviço etc.
2. Para sua total segurança não utilize os produtos Command para fixação de objetos sobre cabeceiras de camas.
3. Não utilize para pendurar antiguidades, recordações de família, relíquias, objetos valiosos ou insubstituíveis.
4. Não aplique os produtos Command sobre papel de parede, pois, pode não aderir em alguns papéis de parede de vinil.
5. Aplique os produtos Command em superfícies com temperaturas acima de 10 graus centígrados. O adesivo pode amolecer e perder a adesão a temperaturas acima de 40 graus centígrados.
6. Ao utilizar mais de um par de fechos médios, utilize um par para cada 1,0 kg e não pendure objetos acima de 4 Kg. No caso de utilizar mais de um par de fechos pequenos, utilize um par para cada 450 g e não pendure objetos acima de 1,8 Kg .
7. Não aplique em superfícies expostas diretamente à luz solar.
8. Não aplique sobre tinta fresca.
9. Não aplique em superfícies irregulares, muito texturizadas ou que absorvam umidade.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:

Faixa ideal de aplicação (10°C à 40°C).

RESISTÊNCIA A TEMPERATURA:

Temperatura mínima sugerida para aplicação é (10°C).



Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838- 7527

RESISTÊNCIA A TEMPERATURA:

Temperatura mínima sugerida para aplicação é (10°C).

Aplicações em superfícies com temperatura abaixo de 10°C não é recomendada porque o adesivo torna-se seco para aderir prontamente. Entretanto, uma vez propriamente aplicada, seu comportamento à baixa temperatura é geralmente satisfatório.

VALIDADE:

Dois Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade relativa.



Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838- 7527