

GANCHOS PLÁSTICOS COMMAND^{MR}

Modelos: Jumbo, Classic (P,M,G) e Design (P,M,G).

Constituídos por uma base de poliestireno de alto impacto branco e fita de espuma de polietileno coberta em ambos os lados com adesivo à base de borracha, protegido com liner de papel em ambos os lados.

Modelo: Mini Gancho Transparente.

Constituídos por uma base de poliestireno de alto impacto transparente e fita de espuma de polietileno coberta em ambos os lados com adesivo à borracha, protegido com liner de papel em ambos os lados.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Mini Gancho Transparente: 225g

Gancho Pequeno Classic/Desgin (P): 450g

Gancho Médio Classic/Desgin (M): 1,3 Kg

Gancho Grande Classic/Desgin (G): 2,3 Kg

Jumbo: 3,4 Kg

COMPOSIÇÃO:

LINER: Papel;

Gancho: Poliestireno de alto impacto;

FILME: Fita de polietileno;

ADESIVO: Borracha;



Vantagens:

1. Forte fixação;
2. Não danifica a superfície;
3. Pode ser utilizado em revestimentos cerâmicos;
4. Reposicionável;

Procedimento de instalação:

1. Limpe bem as superfícies, utilizando somente álcool com um pano seco e deixe secar. Não use quaisquer outros produtos de limpeza. Certifique-se que as superfícies estejam isentas de gordura, poeira e umidade.
2. Remova o revestimento vermelho.
3. Alinhe a extremidade quadrada com a linha em relevo no verso do suporte.
4. Pressione firmemente.
5. Remova o revestimento preto da fita de adesivo Command (lado da parede).
6. Posicione o suporte e pressione-o firmemente contra a parede por, pelo menos, 30 segundos.
7. Espere 1 hora até pendurar o quadro, para atingir o melhor desempenho do produto.

Procedimento de remoção:

1. Segure a lingueta de remoção. Nunca retire a fita formando um ângulo ao puxá-la. A fita pode se romper ou danificar superfície. Para evitar que o suporte machuque seus dedos segure as laterais do mesmo sem pressionar.
2. Deslize lentamente a lingueta para baixo, junto à parede, esticando a fita pelo menos 30 cm até que o suporte se solte da parede.

Precauções:

1. Apesar de seu alto poder de adesão à maioria das superfícies lisas e de ser fabricado sob rigoroso controle de qualidade, o adesivo Command pode não aderir a algumas superfícies. Por este motivo não recomendamos sua utilização com objetos valiosos ou insubstituíveis.
2. Para sua total segurança não utilize os produtos Command para fixação de objetos sobre cabeceiras de camas.

3. Não aplique os produtos Command sobre papel de parede, pois, pode não aderir em alguns papéis de parede de vinil.
4. A utilização de dois ou mais ganchos simultaneamente não garante a sustentação da soma do peso máximo especificado na cartela.
5. Não aplique em superfícies expostas diretamente à luz solar.
6. Não aplique sobre tinta fresca.
7. Não aplique em superfícies irregulares, muito texturizadas ou que absorvam umidade.
- 8.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:

Faixa ideal de aplicação (10°C à 40°C).

RESISTÊNCIA A TEMPERATURA:

Temperatura mínima sugerida para aplicação é (10°C).

Aplicações em superfícies com temperatura abaixo de 10°C não é recomendada porque o adesivo torna-se seco para aderir prontamente. Entretanto, uma vez propriamente aplicada, seu comportamento à baixa temperatura é geralmente satisfatório.

VALIDADE:

Dois Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade relativa.



Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838- 7527