



Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Ensemble de casque Versaflo^{MC} 3M^{MC}
de Série M avec Écran de masque pour
soudage Speedglas^{MC} 3M^{MC}

Confort. Sans compromis.

Soudez et meulez toute la journée dans le confort, en toute confiance! Une protection de la tête, des yeux et du visage combinée à une protection respiratoire ayant un facteur de protection caractéristique (FPC) de 1000 dans un système à adduction d'air et à air propulsé 3M robuste et léger.



Protection intégrée contre les dangers en milieu de travail

Bénéficiez d'un système complet d'équipement de protection individuelle (EPI) de conception légère et compacte. Voici notre technologie avancée de respirateur d'épuration d'air propulsé. Elle est confortable et offre une coiffe réglable ergonomique et un champ de vision plus large.

Personnalisable selon vos besoins

La pièce faciale de la Série M est compatible avec plusieurs solutions de protection des voies respiratoires et de soudage les plus innovantes de 3M – y compris nos Respirateurs d'épuration d'air propulsé Adflo et Versaflo TR-600, GVP et nos systèmes à adduction d'air.

FPC de 1000 pour les environnements difficiles

Ce système évolué est populaire pour diverses utilisations, notamment :

- Les procédés de soudage MIG, TIG et GMAW
- Le gougeage à l'arc
- Le découpage au plasma
- Le meulage
- Le découpage à action abrasive

Le meilleur des deux mondes

Si vous effectuez à la fois des travaux de soudage et de meulage, il existe désormais un nouveau système intégré d'EPI 3M conçu spécialement pour vous.



Restez en contact

Les visières des Ensembles de casque Versaflo de Série M peuvent être soulevées dans les zones non dangereuses pour faciliter la communication

Filtre à lentille photosensible

Aide à protéger de l'arc de soudage et des chocs et offre un champ de vision plus large par rapport au casque L-905SG. Conforme à la norme Z87 2010/2015 de l'ANSI.

Couvre-casque ignifuge

Résiste aux étincelles et aux projections.

Soyez bien à l'abri

Bavette en cuir durable protégeant des étincelles et des projections.



Ensemble de casque pour respirateurs M-409SG Versaflo[™] 3M[™] de Série M

Comprend une bavette en cuir robuste, un couvre-casque ignifuge et un Écran de masque pour soudage Speedglas[™] (sans filtre à lentille photosensible).

Sentez-vous plus léger

Réduction de 10 % du poids par rapport au casque L-905SG. Casque conforme à la norme Z89.1 de l'ANSI sur les casques de type 1 et de classe G pour une protection limitée de la tête.

Soudez, meulez et plus encore, en toute confiance

La pièce faciale peut être utilisée pour la plupart des travaux, y compris le gougeage à l'arc, le découpage au plasma, le meulage et le soudage MIG, TIG et GMAW.



Bavette de protection ignifuge

Bavette résistante aux étincelles et aux projections.

Ensemble de casque pour respirateurs M-407SG Versaflo[™] 3M[™] de Série M

Comprend une bavette ignifuge et un Écran de masque pour soudage Speedglas[™] (sans filtre à lentille photosensible).



Guide de sélection

Voici ce dont vous avez besoin pour un Système Adflo^{MC} ou Versaflo^{MC} de 3M^{MC}.

1

Commencez par choisir votre casque.



M-409SG

Ensemble de casque pour respirateurs Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série M avec bavette en cuir, couvre-casque et Écran de masque pour soudage Speedglas^{MC} (sans filtre à lentille photosensible). M-409SG



M-407SG

Ensemble de casque pour respirateurs Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série M avec bavette et Écran de masque pour soudage Speedglas^{MC} (sans filtre à lentille photosensible). M-407SG

2

Ensuite, choisissez votre filtre à lentille photosensible.



Filtre à lentille photosensible 9100XXi Speedglas^{MC} 3M^{MC}

06-0000-30i-CA



Filtre à lentille photosensible 9100XX Speedglas^{MC} 3M^{MC}

06-0000-30-CA



Filtre à lentille photosensible 9100X Speedglas^{MC} 3M^{MC}

06-0000-20-CA

3

Maintenant, choisissez votre tuyau de respiration et votre respirateur d'épuration d'air.



Tuyau de respiration insonorisant Speedglas^{MC} 3M^{MC}*

SG-50W



Ensemble turbo Adflo^{MC} 3M^{MC}

Comprend un souffleur à moteur, un indicateur de débit, un pare-étincelles, un préfiltre, un filtre à HE contre les particules, un protège-filtre, une pile au lithium-ion et un chargeur intelligent (pièce faciale, ceinture et tuyau de respiration non inclus). 35-3499-01



Tuyau de respiration résistant en caoutchouc Versaflo^{MC} 3M^{MC}

BT-40



Respirateur d'épuration d'air propulsé Versaflo^{MC} 3M^{MC}

Le TR-602N est un souffleur à moteur pour Respirateur d'épuration d'air propulsé Versaflo 3M de Série TR-600. Le filtre, la ceinture, la pile et le chargeur ne sont pas compris. Consultez les renseignements pour commander afin de choisir les composants qui vous conviennent. TR-602N

4

Enfin, choisissez une ceinture ou un sac à dos assortis.



Ceinture en cuir Adflo^{MC} 3M^{MC}

15-0099-16



Sac à dos Versaflo^{MC} 3M^{MC}**

BPK-01



Adaptateur pour sac à dos Versaflo^{MC} 3M^{MC}**

TR-655



Ceinture à durabilité prolongée Versaflo^{MC} 3M^{MC}

TR-626

* Le Tuyau de respiration SG-50W Speedglas^{MC} 3M^{MC} est requis lorsqu'utilisé avec le Respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo^{MC} 3M^{MC} muni des pièces faciales M-407SG ou M-409SG.

** Le sac à dos peut être utilisé pour les systèmes Adflo et Versaflo; il est toutefois suggéré d'utiliser l'adaptateur de sac à dos pour le respirateur d'épuration d'air propulsé Versaflo.

Guide de sélection

Voici ce dont vous avez besoin pour le Système à adduction d'air 3M^{MC}.

1

Commencez par choisir votre casque.



M-409SG

Ensemble de casque pour respirateurs Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série M avec bavette en cuir, couvre-casque et Écran de masque pour soudage Speedglas^{MC} (sans filtre à lentille photosensible). M-409SG



M-407SG

Ensemble de casque pour respirateurs Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série M avec bavette et Écran de masque pour soudage Speedglas^{MC} (sans filtre à lentille photosensible). M-407SG

2

Ensuite, choisissez votre filtre à lentille photosensible.



Filtre à lentille photosensible 9100XXi Speedglas^{MC} 3M^{MC}

06-0000-30i-CA



Filtre à lentille photosensible 9100XX Speedglas^{MC} 3M^{MC}

06-0000-30-CA



Filtre à lentille photosensible 9100X Speedglas^{MC} 3M^{MC}

06-0000-20-CA

3

Maintenant, choisissez un tube de respiration.



Tuyau de respiration résistant en caoutchouc BT-40 Versaflo^{MC} 3M^{MC}



Adaptateur de tuyau de respiration V-199 3M^{MC}

4

Sélectionnez un dispositif de régulation d'air.



Ensemble de refroidissement Vortex à adduction d'air Versaflo^{MC} 3M^{MC}

V-100



Ensemble de réchauffement Vortex à adduction d'air Versaflo^{MC} 3M^{MC}

V-200



Ensemble soupape de régulation d'air Versaflo^{MC} 3M^{MC}

V-300

5

Sélectionnez un tuyau à adduction d'air.



Tuyau haute pression de 3/8 po pour respirateur à adduction d'air 3M^{MC} offert en longueurs de 25, 50 et 100 pi

W-9435



Tuyau haute pression de 3/8 po pour respirateur à adduction d'air 3M^{MC} offert en longueurs de 25, 50 et 100 pi

W-2929

6

Enfin, choisissez un panneau de purification d'air.



Panneau de filtration et de régulation d'air comprimé portatif 3M^{MC}, 50 pi³/min, 4 sorties, avec filtre et détecteur de monoxyde de carbone*

256-02-00



Panneau de filtration et de régulation d'air comprimé portatif 3M^{MC}, 100 pi³/min, 8 sorties, avec détecteur de monoxyde de carbone*

256-02-01



Panneau de filtration et de régulation d'air comprimé 3M^{MC}, 50 pi³/min, 3 à 5 sorties, sans détecteur de monoxyde de carbone*

W-2806



Trousse de modification pour détecteur de monoxyde de carbone 3M^{MC}

W-2808

* L'utilisation d'une trousse d'étalonnage est également requise – voir les numéros de produits 529-04-48 (grande) ou 529-04-49 (petite).

Composants Adflo^{MC} 3M^{MC} et Speedglas^{MC} 3M^{MC}

Trousse de soudage Adflo^{MC} 3M^{MC}

N° de produit	Description	N° d'ident. 3M
38-1101-00SW	Trousse de Respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo ^{MC} 3M ^{MC} et de Masque de soudeur M-409SG Versaflo ^{MC} de Série M avec Écran de masque pour soudage Speedglas ^{MC} , pile au lithium-ion (sans filtre à lentille photosensible)	7100168250

Pièces de rechange Adflo^{MC} 3M^{MC}

N° de produit	Description	N° d'ident. 3M
35-5401-01	Ensemble turbo 35-5401-01 Adflo ^{MC} 3M ^{MC} , pile au lithium-ion	7100041711
15-1101-99	Trousse de départ haute efficacité Adflo ^{MC} 3M ^{MC} , 1/caisse	7000126735
15-0299-99X02	Filtre à haute efficacité contre les particules pour respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo ^{MC} 3M ^{MC} , 2/caisse*	7100009539
15-0099-99X06	Préfiltre Adflo ^{MC} 3M ^{MC} , 6/caisse*	7000126731
15-0009-99X02	Pare-étincelles Adflo ^{MC} 3M ^{MC} , 2/caisse	7000126730
35-0099-08	Chargeur intelligent pour pile au lithium-ion pour respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100025244
35-1099-07	Pile au lithium-ion pour respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100025245
SG-50W	Tuyau de respiration insonorisant Speedglas ^{MC} 3M ^{MC}	7000128117
15-0099-16	Ceinture en cuir Adflo ^{MC} 3M ^{MC} , 1/caisse	7000126728
BPK-01	Sac à dos Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7000052901

Accessoires pour respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo^{MC} 3M^{MC}

N° de produit	Description	N° d'ident. 3M
35-0099-08N6	Support de charge à 6 postes pour piles au lithium-ion et piles NiMH Adflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100048973
SG-15	Gaine pour tuyau de respiration Speedglas ^{MC} 3M ^{MC}	7000128115
06-0700-83	Cagoule complète noire Speedglas ^{MC} 3M ^{MC}	7000128087
15-0499-99X02	Cartouche de rechange contre les vapeurs organiques et les gaz acides Adflo ^{MC} 3M ^{MC} , 1/caisse*	7000128118
35-0699-99X01	Ensemble tampon contre les odeurs nuisibles 35-0699-99X01 pour respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100017139

Filtres à lentille photosensible Speedglas^{MC} 3M^{MC}

N° de produit	Description	N° d'ident. 3M
06-0000-30i-CA	Filtre à lentille photosensible 9100XXi Speedglas ^{MC} 3M ^{MC} , teintes 5 et 8 à 13	7100094478
06-0000-30-CA	Filtre à lentille photosensible 9100XX Speedglas ^{MC} 3M ^{MC} , teintes 5 et 8 à 13	7000127160
06-0000-20-CA	Filtre à lentille photosensible 9100X Speedglas ^{MC} 3M ^{MC} , teintes 5 et 8 à 13	7000127159

* Indique que des quantités de caisses en vrac sont offertes

Composants Versaflo^{MC} 3M^{MC}

	N° de produit	Description	N° d'ident. 3M
Ensembles casque et pièces de rechange	M-407SG	Ensemble de casque pour respirateurs Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} de Série M avec bavette et Écran de masque pour soudage Speedglas TM (sans filtre à lentille photosensible)	7100168651
	M-409SG	Ensemble de casque pour respirateurs Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} de Série M avec bavette en cuir, couvre-casque et Écran de masque pour soudage Speedglas TM (sans filtre à lentille photosensible)	7100168650
	M-146SG	Trousse de bouton et de pivot pour Masques de soudeur Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} de Série M	7100168648
	M-449	Bavette en cuir Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} de Série M	7100168248
	M-978	Couvre-casque Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} de Série M	7100168652
	M-153SG	Ensemble de casque Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} de Série M avec Écran de masque pour soudage Speedglas TM (sans filtre à lentille photosensible)	7100168249
Filtres et cartouches	TR-6710N-5	Filtre à haute efficacité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100028247
	TR-6710N-40	Filtre à haute efficacité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100019288
	TR-6820N	Filtre HEPA avec protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques et de gaz acides Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100021092
	TR-6510N	Cartouche contre les vapeurs organiques avec filtre HEPA Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100021253
	TR-6530N	Cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides avec filtre HEPA Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100021007
	TR-6320N	Cartouche contre les gaz acides avec filtre HEPA Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100021254
	TR-6360N	Cartouche contre l'ammoniac et la méthylamine avec filtre HEPA Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100027408
	TR-6350N	Cartouche contre le formaldéhyde avec filtre HEPA Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100027551
	TR-6590N	Cartouche contre les gaz multiples avec filtre à haute efficacité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035844
Tuyaux de respiration et respirateurs d'épuration d'air propulsé	BT-40	Tuyau de respiration résistant Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100105845
	TR-602N	Respirateur d'épuration d'air propulsé Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035756
Piles et chargeurs	TR-630	Pile standard Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035835
	TR-632	Pile haute capacité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035836
	TR-641N	Trousse de chargeur pour une pile Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035838
	TR-644N	Trousse de chargeur pour quatre piles Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035839
Ceintures	TR-626	Ceinture à durabilité prolongée Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035831
	BPK-01	Sac à dos Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7000052901
	TR-655	Adaptateur pour sac à dos Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035843
Accessoires Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	TR-6600	Préfiltre Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100021255
	TR-662	Pare-étincelles Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035845
	TR-653	Trousse de nettoyage et d'entreposage Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	7100035841



MISE EN GARDE

Ces respirateurs réduisent l'exposition à certaines particules en suspension dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Mettre en place un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et (ou) aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures, des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, lire les directives sur l'emballage, consulter son superviseur ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M, aux É.-U. au 1 800 243-4630 et au Canada au 1 800 267-4414.



Division des produits de protection individuelle 3M Canada

C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 267-4414
3M.ca/Securite

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés uniquement à un usage en milieu de travail.

Les pièces faciales de la Série M sont également compatibles avec les respirateurs à adduction d'air et les respirateurs d'épuration d'air propulsé GVP.

En savoir plus : 3M.ca/welding/fr

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Speedglas, Versaflo et Adflo sont des marques de commerce de 3M. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2019, 3M. Tous droits réservés. 1902-14086 F



facebook.com/3MSpeedglas



youtube.com/3MSpeedglas



instagram.com/3MSpeedglas

