

3M Paste Wax Extreme

Dados Técnicos

Setembro/18

Início: Setembro/18

Propriedades:

- É uma cera protetora, usada após o processo de polimento, promovendo acabamento e proteção.
- Cera com carnaúba de alta pureza.
- Alta repelência a sujeira e água.
- Brilho intenso e alta nitidez de cor com polímeros sintéticos especiais.

Dados Técnicos:

Composição : óxido de alumínio, aditivos, alcalinizante, glicerina, óleo mineral, espessante, solvente, água, preservante.

Cor : amarelo claro

Consistência : Pasta

pH : 8,0 a 10,0

Densidade : 1,00 à 1,20 g/mL



Códigos de Item:

HB004588479: PASTE WAX EXTREME

Nota: As informações técnicas acima podem ser consideradas típicas ou representativas apenas, não devendo ser utilizadas com o propósito de especificações.

Aplicações:

- A Cera Paste Wax Extreme deve ser utilizada na etapa final do processo de polimento ou espelhamento automotivo, como proteção prolongada à pintura.
- Contém carnaúba de alta pureza que proporciona excelente brilho e proteção, garantindo alta repelência a água e sujidades. Sua formulação possui polímeros sintéticos especiais que geram maior nitidez das cores e brilho duradouro.
- Produto de fácil aplicação e alto rendimento.

Instruções de Uso:

1. Primeiramente, lave bem o veículo com detergente automotivo não agressivo e seque completamente;
2. Utilize o Papel de Polimento 3M ou espuma de aplicação de cera 3M. Aplique uma camada fina e uniforme de cera em uma pequena área da pintura, realizando movimentos circulares;
3. Aguarde em torno de 3 minutos para remover o excesso de cera, utilizando o Pano Alta ou Ultra Performance limpo, realizando movimentos circulares até obter o brilho;
4. Repita a operação até completar todo o veículo.

Cuidados:

- **IMPORTANTE:**
 - Não usar a Cera Paste Wax Extreme 3M sob o sol ou superfície aquecida.
 - Não aplicar em excesso.
 - **NÃO INDICADA PARA REPINTURA COM MENOS DE 2 MESES DA APLICAÇÃO DA TINTA.**
-

Características:	Vantagens:	Benefícios:
Contém Carnaúba	Proteção	Melhor acabamento e aparência (realça a tonalidade das cores escuras)
	Brilho intenso	
Hidrofobicidade	Maior repelência	Superfícies mais limpas
		Facilidade na limpeza da superfície

Armazenamento:

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, a uma temperatura entre 15 e 25°C.
 - Nas condições acima o produto tem validade de 02 anos.
-

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar em contato com o Depto de Engenharia de Aplicação – Reparação Automotiva.

Mercados da Reparação Automotiva
3M do Brasil Ltda.
Fone: (19) 3838 7000
Via Anhanguera, Km. 110
Sumaré SP
CEP: 13181-900

LINHA ABERTA
Fone: 0800 013 2333

Informações
Consulte o Depto de Engenharia de
Aplicação – Reparação Automotiva
Tel: (19) 3838-6380 / 6225 / 6789